Dell PowerStore

Guide de planification

Version 4.x



Février 2025 Rév. A12

Remarques, précautions et avertissements

(i) **REMARQUE**: Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2020- 2025 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques citées sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. D'autres marques commerciales éventuellement citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Ressources supplémentaires	5
Chapitre 1: Introduction	6
Présentation de PowerStore	6
Appliances	6
Clusters PowerStore	7
Présentation de la planification et de l'installation	7
Chapitre 2: Planification du site	9
Consignes relatives à l'espace de rack	9
Caractéristiques techniques	9
Dimensions et poids du boîtier de base	9
Dimensions et poids du PowerStore 500T	9
Dimensions et poids du boîtier d'extension SAS	10
Dimensions et poids du boîtier d'extension NVMe	10
Exigences d'alimentation pour le boîtier de base	11
Exigences d'alimentation pour le PowerStore 500T	13
Exigences d'alimentation pour le boîtier d'extension SAS	14
Exigences d'alimentation pour le boîtier d'extension NVMe	14
Limites de l'environnement d'exploitation	
Exigences de transport et de stockage	15
Licences PowerStore Exigences relatives aux stations de travail	
Chanitre 4: Support Connectivity	19
Description du fonctionnement de Support Connectivity	19
Vérification préalable à l'activation de Support Connectivity	19
Support Connectivity et sécurité	20
Gestion de Support Connectivity	20
Support Connectivity communication	20
Support à distance Support Connectivity.	
Options de Support Connectivity.	
Support Connectivity à l'aide de l'option Passerelle de connexion sécurisée.	
Conditions requises pour Support Connectivity à l'aide de Secure Connect Gateway	
Support Connectivity via l'option Se connecter directement	
Conditions requises pour Support Connectivity à l'aide de Connect Directly	
Configurer Support Connectivity	
Configurer la configuration initiale de Support Connectivity	
Gérer les paramètres Support Connectivity	
APEX AlOps Observability	
Cybersécurité	

Annexe A : Utilisation des ports	
Ports réseau de l'appliance	27
Ports réseau de l'appliance liés au fichier	

Annexe B : Fiches techniques de planifi	cation de l'espace en rack 40)
Exemple de fiche technique de planificat	ion de l'espace en rack40)
Fiche vierge de planification de l'espace	en rack4	1

Préface :

Dans le cadre d'un effort d'amélioration, des révisions régulières des matériels et logiciels sont publiées. Certaines fonctions décrites dans le présent document ne sont pas prises en charge par l'ensemble des versions des logiciels ou matériels actuellement utilisés. Pour obtenir les dernières informations sur les fonctionnalités des produits, consultez les notes de mise à jour des produits. Si un produit ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas de la manière décrite dans ce document, contactez vitre prestataire de services.

REMARQUE : Clients Modèle PowerStore X : pour obtenir les derniers manuels et guides techniques pour votre modèle, téléchargez le *PowerStore 3.2.x Documentation Set* sur la page Documentation PowerStore à l'adresse dell.com/powerstoredocs.

Obtenir de l'aide

Pour plus d'informations sur le support, les produits et les licences, procédez comme suit :

- Informations sur le produit : pour obtenir de la documentation sur le produit et les fonctionnalités ou les notes de mise à jour, rendez-vous sur la page Documentation PowerStore à l'adresse dell.com/powerstoredocs.
- Dépannage : pour obtenir des informations relatives aux produits, mises à jour logicielles, licences et services, rendez-vous sur le site de support Dell et accédez à la page de support du produit approprié.
- Support technique : pour les demandes de service et de support technique, rendez-vous sur le site de support Dell et accédez à la
 page Demandes de service. Pour pouvoir ouvrir une demande de service, vous devez disposer d'un contrat de support valide. Pour
 savoir comment obtenir un contrat de support valide ou si vous avez des questions concernant votre compte, contactez un agent
 commercial.

Introduction

Utilisez ce document afin de mieux comprendre le processus d'installation et de préparer votre site et votre station de travail pour une implémentation réussie de PowerStore. Ce chapitre propose les rubriques suivantes :

Sujets :

- Présentation de PowerStore
- Présentation de la planification et de l'installation

Présentation de PowerStore

PowerStore atteint des niveaux inédits de simplicité et d'agilité opérationnelles. Il utilise une architecture de microservices basée sur des conteneurs, ainsi que des technologies de stockage avancées et des fonctions intégrées d'apprentissage automatique pour libérer tout le potentiel de vos données. Plate-forme polyvalente dont la conception est axée sur les performances, PowerStore offre une évolutivité multidimensionnelle et des fonctionnalités de réduction des données toujours actives. De plus, elle prend en charge les supports de nouvelle génération.

PowerStore permet aux infrastructures sur site de bénéficier de la simplicité du Cloud public et rationalise les opérations avec un moteur d'apprentissage automatique intégré et des mécanismes d'automatisation transparents. Il offre par ailleurs des fonctionnalités d'analytique prédictive qui facilitent la surveillance et l'analyse de l'environnement, de même que la résolution des problèmes rencontrés. PowerStore est hautement adaptable : il apporte la flexibilité nécessaire pour héberger des charges applicatives spécialisées directement sur l'appliance et moderniser l'infrastructure, sans interruption. Il offre également la protection de l'investissement grâce à des solutions de paiement flexibles et des mises à niveau sans déplacement des données.

Les appliances Modèle PowerStore T et Modèle PowerStore Q sont axées sur le stockage, et vous permettent de gérer et de provisionner le stockage en modes bloc et fichier sur des hôtes externes. Lors de la configuration initiale, vous pouvez choisir de configurer une appliance pour un stockage unifié (en mode bloc et fichier) ou optimisé en mode bloc (bloc uniquement).

Les appliances de modèle PowerStore Q sont dotées de disques SSD QLC (Quad-Level Cell) de grande capacité. Les disques SSD QLC pris en charge ont un coût par gigaoctet inférieur à celui des disques SSD à cellules à trois niveaux (TLC) utilisés dans les appliances du modèle PowerStore T.

Appliances

Une appliance PowerStore est un composant d'infrastructure préconfiguré qui dispose à la fois de ressources de stockage et de calcul. Une appliance se compose généralement des éléments suivants :

- Un boîtier de base qui contient entre 6 et 25 disques. Il inclut 2 nœuds pour la haute disponibilité avec des mécanismes de protection des données mis en œuvre sur l'ensemble des nœuds.
- Un boîtier d'extension, qui vous permet d'ajouter des disques et d'augmenter la capacité de stockage de l'appliance. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois boîtiers d'extension.
 - PowerStore 500T prend en charge le Boîtier d'extension NVMe.
 - Tous les autres modèles PowerStore prennent en charge le Boîtier d'extension NVMe ou le Boîtier d'extension SAS.

REMARQUE : Le mélange de Boîtier d'extension NVMe et Boîtier d'extension SAS dans la même appliance n'est pas pris en charge.

Accédez à **Hardware** > **Appliances** pour vérifier l'intégrité globale des appliances du cluster et collecter les ressources de support pour les appliances à des fins de dépannage des problèmes.

Cliquez sur le nom de l'appliance pour ouvrir la page **Détails de l'appliance** sur laquelle vous pouvez consulter les métriques, les alertes et les informations sur l'intégrité de l'appliance et de ses composants. Utilisez les options **Plus d'actions** de la page des détails afin d'obtenir des documents de support concernant l'appliance et de résoudre des problèmes mineurs.

Clusters PowerStore

Un cluster PowerStore est un groupe de quatre appliances au maximum qui fonctionne comme un composant unique pour gérer les ressources ainsi que pour optimiser leur efficacité et leur disponibilité. Un cluster peut contenir jusqu'à quatre appliances. Dans cette version, un même cluster ne peut contenir que des appliances ayant la même configuration.

Le diagramme ci-dessous illustre les composants d'un cluster :



Figure 1. Composants du cluster

Un cluster offre les avantages suivants :

- Réduction de la complexité liée à la gestion.
- Amélioration des performances et de l'efficacité des ressources : les ressources de calcul et de stockage sont regroupées au sein d'un cluster et l'utilisation des ressources est équilibrée entre les appliances du cluster. Les ressources sont rééquilibrées pour maintenir et optimiser les performances et l'utilisation des ressources sur le cluster. Cela est possible grâce aux tendances d'utilisation de l'espace de stockage et aux évaluations de performances du système se produisant dans le back-end.
- Évolutivité : commencez par une configuration de petite taille et ajoutez de la capacité ou des performances au système avec des appliances supplémentaires capables de répondre aux demandes de l'entreprise.

Pour gérer et configurer un cluster, exécutez les opérations suivantes dans PowerStore Manager :

- Surveillez et vérifiez les métriques agrégées du cluster sur la page **Dashboard**.
- Vérifiez et configurez les différents paramètres de votre cluster sur la page Settings.
- Ajoutez ou supprimez des appliances à partir de la page **Hardware** du cluster.

Présentation de la planification et de l'installation

Cette section fournit une représentation générale des étapes que vous devez prendre en compte lorsque vous planifiez l'installation et la connexion à l'interface utilisateur PowerStore Manager.

Avant de recevoir l'appliance :

- 1. Collaborez avec vos administrateurs d'infrastructure pour exécuter les tâches suivantes :
 - a. Configurer votre commutateur réseau et de gestion en fonction des recommandations fournies dans le Guide de gestion réseau PowerStore pour le déploiement initial.
 - **b.** Recueillir les informations réseau requises pour la configuration initiale de votre cluster. Utilisez la *Guide de gestion réseau PowerStore pour le déploiement initial* pour planifier et collecter ces informations.
 - c. Configurer les ports réseau afin de permettre au cluster de communiquer avec les applications et hôtes appropriés de manière sécurisée et efficace. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des ports.
- 2. PowerStore nécessite une salle de serveurs ou un datacenter équipé de systèmes contrôlés d'alimentation électrique, de gestion environnementale, de câblage et de sécurité. Planifiez le site d'installation des appliances ainsi que l'emplacement des composants de ces dernières (boîtiers de base et d'extension) dans un rack. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Planification du site.
- 3. Configurez une station de travail que vous allez utiliser pour la découverte des appliances et la configuration du cluster.
- 4. Déterminez le niveau de tolérance de panne de disque que vous souhaitez définir sur chaque appliance. Le niveau de tolérance de panne de disque indique le nombre de pannes de disque simultanées que l'appliance peut supporter sans entraîner d'événement d'indisponibilité ou de perte de données. Le niveau de tolérance de panne d'un seul disque répond aux exigences de disponibilité pour tous les types de disque et points de capacité, mais la tolérance de panne de double disque peut fournir une résilience et une protection supérieures. Vous ne pouvez pas modifier le niveau de tolérance de panne de disque après l'avoir défini. Assurez-vous que le boîtier inclut le nombre de disques SSD suivant :
 - Au moins 6 disques pour la tolérance de panne d'un seul disque

• 7 disques pour la tolérance de panne de deux disques

Une fois l'appliance reçue :

Consultez le Guide de démarrage rapide de PowerStore pour :

- 1. Déballer et installer votre appliance (boîtiers de base et d'extension).
- 2. Connecter les boîtiers au réseau et les mettre sous tension.
- 3. Démarrer le processus de configuration initiale. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de gestion réseau PowerStore pour le déploiement initial.

Guide d'installation et de maintenance de PowerStore comprend également des instructions d'installation pour référence ultérieure.

REMARQUE : Au cours du processus de configuration initiale ou une fois que vous êtes connecté à PowerStore Manager, il est recommandé d'activer la fonctionnalité Support Connectivity afin d'accélérer le diagnostic des problèmes, d'exécuter des tâches de dépannage et de réduire le délai de résolution. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Support Connectivity.

Après avoir terminé la configuration initiale :

- 1. Connectez-vous à PowerStore Manager à l'aide des informations d'identification d'administrateur que vous avez définies lors de la configuration initiale.
- Configurez les paramètres de votre cluster et commencez le provisionnement des ressources de stockage, des politiques et des comptes d'utilisateur PowerStore Manager. Pour plus d'informations sur les étapes recommandées lorsque vous vous connectez à PowerStore Manager pour la première fois, reportez-vous au Guide de configuration de PowerStore Manager.

Planification du site

Ce chapitre contient les sections suivantes :

Sujets :

- Consignes relatives à l'espace de rack
- Caractéristiques techniques

Consignes relatives à l'espace de rack

Suivez les consignes ci-dessous concernant l'espace en rack lorsque vous planifiez l'emplacement des composants des appliances.

- Laissez un espace de 2U au bas du rack pour faciliter la maintenance et permettre la gestion des câbles d'alimentation.
- Empilez boîtiers d'extension sans Boîtier de base en partant du bas, en commençant au niveau 3U.
- Empilez Boîtier de base en partant du boîtiers d'extension le moins câblé au plus câblé, puis du nombre de disques le plus élevé au plus faible.
- Empilez boîtier d'extension câblé au premier Boîtier de base directement au-dessus de Boîtier de base.
- Les Boîtier de base suivants sont empilés de manière alternée et inversée.

Reportez-vous à l'annexe Fiches techniques de planification de l'espace en rack pour consulter un exemple de planification de l'espace en rack, puis utilisez la fiche vierge pour planifier l'emplacement des appliances dans votre cluster.

Caractéristiques techniques

Vérifiez les caractéristiques techniques pour planifier et préparer le site sur lequel vous souhaitez installer le cluster PowerStore.

Dimensions et poids du boîtier de base

Tableau 1. Dimensions et poids du boîtier de base

Dimension	Valeur
Poids (entièrement rempli)	41,7 kg (92 lb)
Taille verticale	Deux unités NEMA
Hauteur	8,64 cm (3,4 po)
Largeur	44,45 cm (17,5 po)
Profondeur	79,5 cm (31,3 po)

Dimensions et poids du PowerStore 500T

Tableau 2. Dimensions et poids du boîtier de base

Dimension	Valeur
Poids (entièrement rempli)	37,4 kg (82,4 livres)
Taille verticale	Deux unités NEMA
Hauteur	8,64 cm (3,4 po)
Largeur	44,45 cm (17,5 po)

Tableau 2. Dimensions et poids du boîtier de base (suite)

Dimension	Valeur
Profondeur	79,5 cm (31,3 po)

(i) **REMARQUE :** ce poids n'inclut pas les rails de montage. Prévoyez 3,6 kg (8 lb) pour un jeu de rails.

Dimensions et poids du boîtier d'extension SAS

Tableau 3. Dimensions et poids du boîtier d'extension SAS

Dimension	Valeur
Poids (entièrement rempli)	34,98 kg (77,11 lb)
Taille verticale	Deux unités NEMA
Hauteur	8,64 cm (3,4 po)
Largeur	44,45 cm (17,5 po)
Profondeur	34,29 cm (13,5 po)

Dimensions et poids du boîtier d'extension NVMe

Tableau 4. Dimensions et poids du boîtier d'extension NVMe

Dimension	Valeur
Poids (entièrement rempli)	26,08 kg (57,5 lb) (sans bras de gestion des câbles ni rails de montage)
Taille verticale	Deux unités NEMA
Hauteur	8,89 cm (3,5 po)
Largeur	43,18 cm (17 po)
Profondeur	65,30 cm (25,71 po)
Profondeur avec bras de gestion des câbles	84,86 cm (33,41 po)

Exigences d'alimentation pour le boîtier de base

L'alimentation requise varie en fonction de la configuration du système, du chargement et des conditions environnementales. Le tableau ci-dessous décrit la consommation électrique maximale attendue. Pour estimer les valeurs de consommation électrique de votre environnement spécifique, utilisez le Dell Power Calculator.

Tableau 5. Exigences d'alimentation pour les modèles x000

Besoin	1000T	3000T	5000T	7000T	9000T
Puissance d'entrée maximale	240 VCA ± 10 % (monophasé) Pour une tension entre 100 et 120 V, un transformateur élévateur fourni par le client est requis.				
Courant de ligne CA (tension max. en fonctionnement de 200 VCA)	6,7 A	8,1 A	9 A	9,3 A	10,4 A
Consommation électrique (tension max. en fonctionnement de 200 VCA)	1 385 VA (1 316 W)	1 629,6 VA (1 597 W)	1792,9 VA (1757 W)	1868,4 VA (1831 W)	2 088,8 VA (2 047 W)
Dissipation thermique (max. en fonctionnement)	4,73 x 10 ⁶ J/h, (4 490 BTU/h)	5,74 x 10 ⁶ J/h, (5 449 BTU/h)	6,32 x 10 ⁶ J/h, (5 995 BTU/h)	6,59 x 10 ⁶ J/h, (6 248 BTU/h)	7,37 x 10 ⁶ J/h, (6 985 BTU/h)
Type d'entrée CA	Prise femelle d'appliance CEI320-C14 ou CEI320-C20 (par zone d'alimentation) Prise femelle d'appliance CEI320-C20 (par zone d'alimentation)				nce CEI320-C20 (par nentation)
Fréquence d'entrée normale	47 à 63 Hz				
Courant d'appel maximal	45 apk à froid par câble, pour toutes les tensions				
Protection CA	Fusible 20 A sur chaque source d'alimentation, ligne unique				
Extension de la durée du système anti-panne	10 ms min.				
Partage du courant	±5 % de la charge totale entre alimentations				
Pointe de courant au démarrage	120 apk « à chaud » par câble, pour toutes les tensions				

Tableau 6. Exigences d'alimentation pour les modèles x200

Besoin	1200T	3200T	3200Q	5200T	9200T
Puissance d'entrée maximale	240 VCA ± 10 % (monophasé) Pour une tension entre 100 et 120 V, un transformateur élévateur fourni par le client est requis.				
Courant de ligne CA (tension max. en fonctionnement de 200 VCA)	6,5 A	7.1 A	7,7 A	8,8 A	9,8 A
Consommation électrique (tension max. en fonctionnement de 200 VCA)	1 297,2 VA (1 271,3 W)	1 422 VA (1 393,6 W)	1535,8 VA (1505,1 W)	1 769,8 VA (1 734,4 W)	1 958,6 VA (1 919,4 W)

Tableau 6. Exigences d'alimentation pour les modèles x200 (suite)

Besoin	1200T	3200T	3200Q	5200T	9200T
Dissipation thermique (max. en fonctionnement)	4,58 x 10 ⁶ J/h, (4 338 BTU/h)	5,02 x 10 ⁶ J/h, (4 755 BTU/h)	5,42 x 10 ⁶ J/h, (5 136 BTU/h)	6,24 x 10 ⁶ J/h, (5 918 BTU/h)	6,91 x 10 ⁶ J/h, (6 549 BTU/h)
Type d'entrée CA	Prise femelle d'appliance CEI320-C14 ou CEI320-C20 (par zone d'alimentation) d'appliance CEI320 C20 (par zone d'alimentation)				
Fréquence d'entrée normale	47 à 63 Hz				
Courant d'appel maximal	45 apk à froid par câble, pour toutes les tensions				
Protection CA	Fusible 20 A sur chaque source d'alimentation, ligne unique				
Extension de la durée du système anti-panne	10 ms min.				
Partage du courant	±5 % de la charge totale entre alimentations				
Pointe de courant au démarrage	120 apk « à chaud » par câble, pour toutes les tensions				

Tableau 7. Arrêt des températures ambiantes élevées

Température ambiante	Panne de matériel	Conséquences
Plus de 45° C (113° F)	Aucun	Génération d'un avertissement non critique.
Plus de 50° C (122° F)	Aucun	Génération d'une alerte critique. Arrêt du système cinq minutes après l'expiration du délai. Si une température inférieure à 45° C (113° F) est rétablie, le système est mis sous tension.
N'importe laquelle	Les trois disques les plus chauds ont une température moyenne de 50° C (122° F).	Arrêt du système cinq minutes après l'expiration du délai.
N'importe laquelle	Défaillance de deux ventilateurs	Arrêt du système cinq minutes après l'expiration du délai.

Exigences d'alimentation pour le PowerStore 500T

L'alimentation requise varie en fonction de la configuration du système, du chargement et des conditions environnementales. Le tableau ci-dessous fournit des données pour le pire scénario. Pour estimer les valeurs de consommation électrique de votre environnement spécifique, utilisez le Dell Power Calculator.

Tableau 8. Exigences relatives à l'alimentation secteur

Exigence	PowerStore 500T				
Puissance d'entrée maximale	De 100 à 240 VCA ±10 %, monophasé				
Courant CA (puissance max. en	0 A max. à 100 VCA				
fonctionnement)	5 A max. à 200 VCA				
Consommation électrique (tension max. en fonctionnement de 200 VCA)	1004,1 VA (984 W)				
Dissipation thermique (tension max. en fonctionnement 200 VCA)	3,54 x 10 ⁶ J/h (3 358 Btu/h)				
Type d'entrée CA (haute tension)	Prise femelle d'appliance CEI320-C14 par zone d'alimentation (200 VCA)				
Type d'entrée CA (basse tension)	Prise femelle d'appliance CEI320-C20 par zone d'alimentation (100 VCA)				
Fréquence d'entrée normale	47 Hz à 63 Hz				
Courant d'appel maximal	45 apk « à froid » par câble, pour toutes les tensions				
Protection CA	Fusible 20 A sur chaque source d'alimentation, ligne unique				
Extension de la durée du système anti-panne	10 ms min.				
Partage du courant	±5 % de la charge totale entre alimentations				
Pointe de courant au démarrage	120 apk « à chaud » par câble, pour toutes les tensions				

Tableau 9. Exigences relatives à l'alimentation CC

Exigence	PowerStore 500T
Tension CC	-39 à -72 CC
Courant continu (puissance	28,2 max. à -39 VCC
maximale)	22,9 max. à -48 VCC
	15,3 max. à -72 VCC
Consommation électrique (puissance max. en fonctionnement)	1100 W
Dissipation thermique (tension max. en fonctionnement 200 VCA)	3,96 x 10 ⁶ J/h (3 753 Btu/h)
Type d'entrée CC	Positronics PLBH3W3M4B0A1/AA
Courant d'appel maximal	Pic de 40 A
Protection CC	Fusible 50 A sur chaque source d'alimentation
Extension de la durée du système anti-panne	1 ms min. pour une entrée de -50 V
Partage du courant	±5 % de la charge totale entre alimentations

Exigences d'alimentation pour le boîtier d'extension SAS

L'alimentation requise varie en fonction de la configuration du système, du chargement et des conditions environnementales. Le tableau ci-dessous décrit la consommation électrique maximale attendue. Pour estimer les valeurs de consommation électrique de votre environnement spécifique, utilisez le Dell Power Calculator.

Tableau 10. Alimentation requise

Besoin	Description		
Tension secteur	100 à 240 VCA ± 10 %, monophasé, 47 à 63 Hz		
Courant CA (puissance max. en fonctionnement)	3,32 A max. à 100 VCA		
	1,66 A max. à 200 VCA		
Consommation électrique (puissance max. en	308 VA (319 W) max. à 100 VCA		
fonctionnement)	332 VA (315 W) max. à 200 VCA		
Facteur de puissance	0,95 min. à charge totale, 100/200 V		
Dissipation thermique (puissance max. en	1,11 x 10 ⁶ J/h (1 088 BTU/h) max. à 100 VCA		
fonctionnement)	1,20 x 10 ⁶ J/h, (1 075 BTU/h) max à 200 VCA		
Courant d'appel	30 A max. pour un cycle d'½ ligne, par cordon d'alimentation à 240 VCA		
Pointe de courant au démarrage	Pics de 40 A max. par cordon d'alimentation, toutes les tensions de cordon.		
Protection CA	Fusible de 15 A sur chaque alimentation, ligne et neutre		
Type d'entrée CA	Prise femelle CEI320-C14 (par zone d'alimentation)		
Extension de la durée du système anti-panne	12 millisecondes minimum		
Partage du courant	±5 % de la charge totale entre alimentations		

Exigences d'alimentation pour le boîtier d'extension NVMe

L'alimentation requise varie en fonction de la configuration du système, du chargement et des conditions environnementales. Le tableau ci-dessous décrit la consommation électrique maximale attendue. Pour estimer les valeurs de consommation électrique de votre environnement spécifique, utilisez le Dell Power Calculator.

Tableau 11. Alimentation requise

Besoin	Description		
Tension secteur	100 à 240 VCA +/- 10 %, monophasé, 47 à 63 Hz		
Courant CA (puissance max. en fonctionnement)	6,49 A max. à 100 VCA		
	3,31 A max. à 200 VCA		
Consommation électrique (tension max. en fonctionnement de 200 VCA)	663 VA (630 W)		
Facteur de puissance	0,92 minimum à charge totale, 100/200 V		
Dissipation thermique (tension max. en fonctionnement 200 VCA)	2,27 x 10 ⁶ J/h (2 150 BTU/h)		
Courant d'appel	82 A max. pour un cycle d'½ ligne, par cordon d'alimentation à 200 VCA		
Pointe de courant au démarrage	100 A max. pour un maximum de 125 µs		
Protection CA	Fusible de 15 A sur chaque alimentation, ligne et neutre		
Type d'entrée CA	Prise femelle CEI320-C14 (par zone d'alimentation)		
Extension de la durée du système anti-panne	10 millisecondes minimum		

Tableau 11. Alimentation requise (suite)

Besoin	Description		
Partage du courant	+/-5 % de la charge totale entre alimentations		

Limites de l'environnement d'exploitation

Tableau 12. Limites de l'environnement d'exploitation

Type de limite	Limite		
Température	de 5 °C à 35 °C en mode normal, de 35 °C à 40 °C pendant 10 % du temps		
Humidité	-12 °C DP et 8 % à 85 % d'humidité relative (sans condensation)		
Gradient de température (disque)	20 °C/h		
Compensation de l'altitude	Normale : abaisse la température de 1 ºC par 300 m au-dessus de 950 m		
	Improbable : abaisse la température de 1 ºC par 175 m au-dessus de 950 m		

Exigences de transport et de stockage

PRÉCAUTION : Les systèmes et les composants ne doivent pas subir de fluctuations de température et d'humidité susceptibles de provoquer la formation de condensation sur leur surface ou à l'intérieur de ceux-ci. Veillez à ce que le rapport de température lors de l'expédition et du stockage n'excède pas 25 °C par heure (45 °F par heure).

Tableau 13. Exigences de transport et de stockage

Besoin	Description		
Température ambiante	-40 à 65 °C (-40 °F à 149 °F)		
Gradient de température	25 °C par heure (45 °F par heure)		
Humidité relative	10 à 90 % sans condensation		
Altitude	-16 à 10 600 m (-50 à 35 000 ft)		
Durée de stockage sans alimentation	Ne dépassez pas six mois consécutifs de stockage sans alimentation.		

Circulation d'air du boîtier de base

Le boîtier de base utilise un algorithme de refroidissement évolutif qui augmente ou diminue la vitesse du ventilateur lorsque l'unité détecte des changements dans la température ambiante externe. L'échappement augmente avec la température ambiante et la vitesse du ventilateur. Elle reste à peu près linéaire dans la plage de paramètres de fonctionnement recommandés. Notez que les informations contenues dans le tableau ci-dessous sont typiques et ont été mesurées sans les portes avant/arrière de l'armoire, qui peuvent réduire le débit d'air de l'avant vers l'arrière.

Tableau 14. Circulation d'air du boîtier de base

Circulation d'air max. CFM	Débit d'air min. CFM	Utilisation de la puissance max. (Watts)
165 CFM	50 CFM	850 W

Restauration de l'environnement

Si le système dépasse la température ambiante maximale d'environ 10° C (18 °F), ses nœuds lancent un processus d'arrêt normal enregistrant les données mises en cache, puis s'arrêtent eux-mêmes. Les cartes LCC (Link Control Card) de chaque boîtier d'extension du système mettent leurs disques hors tension, mais restent sous tension.

Si le système détecte que la température est descendue à un niveau acceptable, il remet les Boîtier de base sous tension. De leur côté, les cartes LCC remettent leurs disques sous tension.

Exigences de qualité de l'air

Les produits sont conçus conformément aux exigences de l'Environmental Standard Handbook de l'ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) et de la version la plus récente de Thermal Guidelines for Data Processing Environments, deuxième édition, ASHRAE 2009b.

Les armoires sont parfaitement adaptées aux environnements Datacom de Classe 1, qui reposent sur des paramètres environnementaux très contrôlés, tels que la température, le point de rosée, l'humidité relative et la qualité de l'air. Ces installations hébergent des équipements essentiels et sont généralement résistantes aux pannes, climatisation incluse.

Le datacenter doit être conforme à la norme ISO 14664-1, classe 8 en termes de propreté, notamment en matière de contrôle des particules de poussière en suspension et de la pollution. L'entrée d'air du datacenter doit comporter un filtre MERV 11 ou tout autre système d'un niveau au moins équivalent. L'air intérieur doit être filtré en permanence à l'aide d'un système de filtration MERV 8 au minimum. Des mesures doivent également être prises afin d'éviter toute pénétration des particules conductrices, telles que les barbes de zinc, dans l'installation.

Le taux d'humidité relative est compris entre 20 et 80 % sans condensation, mais la plage recommandée pour l'environnement d'exploitation est comprise entre 40 et 55 %. Dans les datacenters dont l'air est contaminé par une forte concentration de soufre, par exemple, il est recommandé de réduire la température et l'humidité afin de minimiser les risques de corrosion et de dégradation du matériel. De manière générale, les fluctuations d'humidité du datacenter doivent être limitées au maximum. Il est également recommandé de maintenir une pression positive et de placer des rideaux d'air aux entrées afin d'empêcher l'humidité et les polluants atmosphériques de pénétrer dans l'installation.

Si le taux d'humidité relative de l'installation est inférieur à 40 %, il est recommandé d'utiliser des bracelets antistatiques pour tout contact avec les équipements et éviter ainsi les risques de décharge, susceptibles d'endommager le matériel électronique.

Dans le cadre des tests de surveillance de la corrosivité de l'environnement, il est recommandé de placer des coupons en cuivre et en argent (conformément à la norme ISA 71.04-1985, Section 6.1 Réactivité) à des points de passage représentatifs des flux d'air du datacenter. Le taux de réactivité mensuelle des coupons doit être inférieur à 300 Angströms. En cas de dépassement de ce taux, le coupon doit être analysé afin d'identifier l'origine du problème, et les mesures correctives appropriées mises en place pour le résoudre.

Recommandation en matière de durée de stockage (sans alimentation) : ne dépassez pas 6 mois consécutifs de stockage sans alimentation.

Clause de non-responsabilité concernant les systèmes d'extinction

La salle informatique doit disposer d'un système anti-incendie par mesure de précaution supplémentaire. Le système anti-incendie relève exclusivement de la responsabilité du client. C'est pourquoi vous devez soigneusement choisir vos agents et équipements de lutte contre les incendies au sein du datacenter. Il convient de consulter un assureur, un responsable local anti-incendie, ainsi qu'un inspecteur local des bâtiments lors de la sélection d'un dispositif anti-incendie afin d'assurer une couverture et une protection aussi efficaces que possible.

Les équipements sont conçus et fabriqués en fonction de normes internes et externes dont la validité, garante d'une utilisation fiable, repose sur un certain nombre de facteurs environnementaux. Les déclarations et les recommandations de compatibilité relatives aux systèmes anti-incendie ne sont pas fournies par Dell. Il est déconseillé d'installer des équipements de stockage directement dans des zones soumises à des jets d'évacuation de gaz à haute pression ou à des sirènes d'alarme incendie afin de limiter les forces et les vibrations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du système.

() **REMARQUE :** Les informations ci-dessus sont fournies telles quelles et n'impliquent aucune représentation, assurance, garantie ou obligation de la part de notre société. Ces informations ne modifient pas la couverture de la garantie, telle que définie dans les conditions du contrat d'achat de base passé entre le client et le fabricant.

Chocs et vibrations

Les produits ont été testés pour résister aux chocs et à des niveaux de vibration aléatoires.

Ces niveaux s'appliquent aux trois axes et doivent être mesurés à l'aide d'un accéléromètre dans les boîtiers d'équipement de l'armoire, et ne doivent pas dépasser les valeurs répertoriées dans le tableau suivant.

Tableau 15. Niveaux de réponse de la plateforme

État de la plate-forme	Niveau de mesure de la réponse		
Choc hors fonctionnement	25 Gs pendant 3 millisecondes		
Choc en cours de fonctionnement	6 Gs pendant 11 millisecondes		
Vibration aléatoire hors fonctionnement	0,40 Grms, 5 à 500 Hz, pendant 30 minutes		
Vibration aléatoire en cours de fonctionnement	0,21 Grms à une plage de fréquences comprise entre 5 et 500 Hz pendant 10 minutes		

Les systèmes montés sur un module approuvé ont passé le test de transport pour résister aux chocs et vibrations dans le sens de la verticale uniquement. Les niveaux ne doivent pas dépasser les valeurs de ce tableau.

Tableau 16. Niveaux de mesure du système packagé

État du système emballé	Niveau de mesure de la réponse		
Choc pendant le transport	10 Gs pendant 12 millisecondes		
Vibration aléatoire pendant le transport	0,28 Grms à une plage de fréquences comprise entre 1 et 100 Hz pendant 4 heures		

3

Licences et conditions requises applicables aux stations de travail

Ce chapitre propose les rubriques suivantes :

Sujets :

- Licences PowerStore
- Exigences relatives aux stations de travail

Licences PowerStore

La licence PowerStore est automatiquement attribuée et installée sur toutes les appliances du cluster lors de la configuration initiale. Elle inclut l'accès à toutes les fonctions disponibles avec PowerStore.

Pour obtenir des licences automatiquement pendant et après la configuration initiale, assurez-vous que le port 443 est ouvert. Le cluster communique avec le système de gestion des licences Dell ELMS (Dell Electronic Licensing Management System) à l'aide du port 443 pour obtenir le fichier de licence. Si vous rencontrez des problèmes pour obtenir le fichier de licence, votre cluster fonctionnera pendant une période d'essai de 30 jours. Le système tente d'obtenir une licence automatiquement toutes les 24 heures. Pour vérifier l'état de votre licence, accédez à **Settings** > **Licensing** dans PowerStore Manager. L'état **Active** indique que toutes les appliances du cluster disposent d'une licence valide.

Si vous ne disposez pas encore d'une licence active, vous pouvez cliquer sur **Refresh** sur la page **PowerStore Licensing** pour essayer de l'obtenir automatiquement. Vous avez également la possibilité de cliquer sur **Install License** pour installer manuellement la licence.

REMARQUE : Vous n'avez pas besoin d'une licence PowerStore distincte lors de l'installation des mises à niveau du firmware et du logiciel de l'environnement d'exploitation PowerStore.

Exigences relatives aux stations de travail

Une fois le processus d'installation physique terminé, utilisez une machine virtuelle ou une station de travail Windows pour découvrir les appliances et commencer la configuration initiale. Pour connaître les exigences relatives aux stations de travail et aux machines virtuelles, voir la *Matrice de support simplifiée Dell PowerStore*, qui peut être téléchargée à partir du Hub d'informations PowerStore.

Ce chapitre propose les rubriques suivantes :

Sujets :

- Description du fonctionnement de Support Connectivity
- Options de Support Connectivity
- Configurer Support Connectivity
- APEX AlOps Observability
- Cybersécurité

Description du fonctionnement de Support Connectivity

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles avec une garantie ou une couverture ProSupport Enterprise Suite :

- (i) **REMARQUE :** Les fonctionnalités Secure Remote Services et SupportAssist Enterprise font désormais partie de la Passerelle de connexion sécurisée.
- Détection des problèmes, création des dossiers et notifications de manière proactive et automatisée
- Résolution accélérée des problèmes avec un support à distance sécurisé, une communication bilatérale entre votre prestataire de services et votre environnement de stockage
- Recommandations basées sur l'analytique pour le support et les services
- () **REMARQUE :** Il est recommandé d'activer Support Connectivity afin de pouvoir accélérer le diagnostic et le dépannage des problèmes, et réduire le temps écoulé avant d'obtenir une résolution. Si vous n'activez pas Support Connectivity, vous devrez peut-être collecter manuellement les informations de l'appliance pour aider votre prestataire de services à résoudre les problèmes de votre appliance. Par ailleurs, la fonctionnalité Support Connectivity doit être activée sur l'appliance pour que des données puissent être envoyées à APEX AlOps Observability et pour permettre l'utilisation de l'application Cybersecurity.

Vérification préalable à l'activation de Support Connectivity

Avec PowerStoreOS version 4.0 ou ultérieure, Support Connectivity exécute une vérification préalable dans le cadre de son processus d'activation. La vérification préalable confirme proactivement si le fichier est prêt à être activé. Cette fonctionnalité de pré-vérification identifie les erreurs de configuration courantes. La vérification préalable détermine les éléments suivants :

- La configuration DNS sur l'appliance peut résoudre correctement les noms d'hôte requis.
- Avec l'option Se connecter directement, les ports réseau requis sont ouverts afin que l'appliance puisse contacter les serveurs back-end.
- Avec l'option Se connecter via Secure Connect Gateway, les ports réseau requis sont ouverts pour que l'appliance contacte les serveurs back-end.
- L'appliance peut copier et stocker des certificats valides à partir des serveurs back-end Dell ou des serveurs Secure Connect Gateway pour établir une connexion SSL.
- L'appliance dispose de suffisamment d'espace disponible et n'exécute pas d'instance de Support Connectivity.
- L'appliance dispose des informations d'identification requises qui sont installées pour permettre une connexion réussie.
- Lors de l'ajout d'une appliance à un cluster avec Support Connectivity activé, la vérification préalable s'exécute sur la nouvelle appliance pour vérifier que la nouvelle appliance peut également activer Support Connectivity.
- Lors de la modification de la configuration Support Connectivity existante, un sous-ensemble des tests définis est exécuté pour vérifier la réussite de la nouvelle configuration.

Si la vérification préalable détermine que l'activation de Support Connectivity échouera, l'outil reste désactivé. En outre, des notifications et des étapes à suivre concrètes sont proposées pour corriger les problèmes détectés lors de la vérification préalable.

La vérification préalable Support Connectivity est implémentée en tant que profil dans les contrôles d'intégrité du système. L'onglet Vérifications du système de la page Surveillance de PowerStore Manager comporte une paire étiquette-valeur ajoutée qui affiche le profil des résultats de la dernière vérification du système en fonction du profil respectif. L'option Exécuter la vérification du système déclenche uniquement le profil d'engagement de service. Toutefois, d'autres profils peuvent être déclenchés par d'autres opérations ou actions dans PowerStore Manager. Par exemple, lorsqu'un utilisateur active Support Connectivity à partir de PowerStore Manager, depuis la page Paramètres ou via l'Assistant de configuration initiale (ICW), l'onglet Vérifications du système de la page Surveillance affiche les résultats de la vérification du système. Le profil reflète Support Connectivity.

Lorsque l'option **Exécuter la vérification du système** est sélectionnée, les valeurs de **Profil** et **Dernière exécution** changent et indiquent qu'une vérification du système est en cours d'exécution. Une fois les résultats disponibles, les deux valeurs sont mises à jour pour refléter le profil d'engagement de service et la valeur de la dernière exécution. Les **Détails de la tâche** pour PowerStore Manager reflètent le résultat de la vérification du système appelée. S'il y a eu des échecs lors de la vérification, ils sont affichés dans la sortie des **Détails de la tâche**.

() **REMARQUE :** La vérification préalable peut également être appelée à partir du script de service svc_health_check. En outre, l'API REST remote_support inclut une option precheck_override qui permet aux utilisateurs d'ignorer la vérification préalable Support Connectivity.

Support Connectivity et sécurité

Support Connectivity utilise plusieurs couches de sécurité à chaque étape du processus de connexion à distance pour que vous et votre prestataire de services puissiez utiliser la solution en toute confiance :

- Toutes les notifications envoyées à votre prestataire de services proviennent de votre site (jamais d'une source extérieure) et sont sécurisées grâce à l'utilisation du chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) 256 bits.
- L'architecture IP s'intègre à votre infrastructure existante et préserve la sécurité de votre environnement.
- Les communications entre votre site et votre prestataire de services sont bilatéralement authentifiées à l'aide de certificats numériques.
- Prise en charge de TLS 1.2
- Seuls les prestataire de services agréés, autorisés et authentifiés via une procédure à deux facteurs, sont habilités à télécharger les certificats numériques requis pour accéder aux notifications provenant de votre site.

Gestion de Support Connectivity

Vous pouvez gérer Support Connectivity à l'aide de PowerStore Manager ou de l'API REST. Vous pouvez activer ou désactiver le service, et fournir les informations appropriées qui sont requises pour les options Support Connectivity que vous sélectionnez.

Support Connectivity communication

Support Connectivity ne peut pas être activé sur une appliance PowerStore configurée avec IPv6 pour le réseau de gestion. Support Connectivity non pris en charge sur IPv6. En outre, la reconfiguration du réseau de gestion depuis IPv4 vers IPv6 n'est pas autorisée lorsque la fonctionnalité Support Connectivity est configurée sur un cluster.

(i) **REMARQUE :** Support Connectivity requiert un accès à un serveur DNS.

L'état de la connexion de Support Connectivity indique l'état de la connexion entre PowerStore et les services de support back-end de votre fournisseur de service, de même que la qualité de service de la connexion. L'état de la connexion est déterminé sur une période de cinq minutes tandis que la qualité de service de la connexion est évaluée sur une période de 24 heures. L'état de la connexion basé sur n'importe quelle appliance du cluster peut avoir l'une des valeurs suivantes :

- Unavailable : les données de connectivité ne sont pas disponibles. Vous avez peut-être perdu le contact avec une appliance, ou bien Support Connectivity a été activé et les données sont insuffisantes pour déterminer l'état.
- Disabled la fonctionnalité Support Connectivity n'a pas été activée.
- Not connected : la connectivité a été perdue. Cinq échecs consécutifs de conservation de connexion active (keepalive) ont été détectés.
- Reconnecting PowerStore tente de se reconnecter après une perte de connectivité. Cinq demandes consécutives de conservation de connexion active doivent avoir abouti pour que la connexion puisse être rétablie.

L'état de la connexion, basé sur la moyenne de toutes les appliances du cluster, peut avoir l'une des valeurs suivantes lorsque PowerStore est connecté aux services de support back-end du prestataire de services :

- Evaluating la qualité de service de la connexion est indéterminée pendant les 10 premières minutes qui suivent l'initialisation de Support Connectivity.
- Good : au moins 80 % des demandes consécutives de conservation de connexion active ont abouti.
- Fair : entre 50 et 80 % des demandes consécutives de conservation de connexion active ont abouti.
- Poor : moins de 50 % des demandes consécutives de conservation de connexion active ont abouti.

Support à distance Support Connectivity

Support Connectivity et ses fonctions de support à distance sont désactivées par défaut. Dans le cadre de l'activation de Support Connectivity et de l'utilisation de ses services de support à distance, vous devez accepter le Contrat de licence utilisateur final (EULA). Sinon, Support Connectivity ne peut pas être activé et ses fonctionnalités de support à distance ne peuvent pas être utilisées. Une fois l'EULA Support Connectivity accepté, Support Connectivity et ses fonctionnalités de support à distance peuvent être configurées.

L'activation de la fonctionnalité de support à distance permet aux ingénieurs de support autorisés par votre prestataire de services d'accéder à votre système et de le dépanner en toute sécurité. Cette fonctionnalité permet au personnel de support de votre prestataire de services de se connecter à distance au système pour résoudre les problèmes susceptibles de se produire. Le personnel de support peut se connecter à distance à votre système via SSH ou PowerStore Manager. Votre contrat de support détermine ce que le personnel du support est autorisé à faire. L'activation de cette fonction vous permet d'accorder l'accès à votre système afin de permettre le dépannage et la résolution des problèmes dès qu'ils se produisent. Par exemple, si un événement d'appel à distance, une indisponibilité ou une perte de données, ou un événement anormal se produit, cette fonction permet au personnel de support de votre prestataire de services de répondre plus rapidement aux problèmes.

Options de Support Connectivity

Les options de Support Connectivity disponibles pour envoyer les informations de l'appliance à votre prestataire de services en vue du dépannage à distance sont les suivantes :

- Se connecter via la Passerelle de connexion sécurisée : cette option est destinée à la centralisation de Support Connectivity lorsque le logiciel de la Passerelle de connexion sécurisée s'exécute sur un serveur de passerelle fourni par le client avec un transfert de fichiers bidirectionnels, qui inclut :
 - Fonctions Call Home
 - APEX AlOps Observability et prise en charge de la cybersécurité
 - Notifications logicielles

• Téléchargement de l'environnement d'exploitation et du firmware auprès de votre prestataire de services vers le cluster Il inclut également l'accès distant pour le personnel de support de votre prestataire de services. Le serveur de passerelle est le point unique d'entrée et de sortie pour toutes les activités de support basées sur IP des appliances associées à la passerelle.

• Se connecter directement : cette option est conçue pour les applications Support Connectivity distribuées avec lesquelles le logiciel de Passerelle de connexion sécurisée s'exécute sur des appliances individuelles dotées du même transfert de fichiers bidirectionnel que la connexion via un serveur de passerelle.

Une autre option permettant de désactiver les services est disponible. Elle n'est toutefois pas recommandée. Si vous sélectionnez cette option, votre prestataire de services ne recevra pas de notifications sur les problèmes avec l'appliance. Vous devrez collecter les informations système manuellement pour aider les agents du support lors du dépannage et de la résolution des problèmes de l'appliance.

Support Connectivity à l'aide de l'option Passerelle de connexion sécurisée

Lorsque vous sélectionnez l'option **Se connecter via la Passerelle de connexion sécurisée**, votre appliance est ajoutée à d'autres appliances d'un cluster de la Passerelle de connexion sécurisée. Le cluster se trouve derrière une connexion sécurisée (centralisée) à la fois unique et commune entre les serveurs de votre prestataire de services et le serveur de passerelle hors baie. Le serveur de passerelle est le point unique d'entrée et de sortie pour toutes les activités de support basées sur IP des appliances associées à la passerelle.

Le serveur de passerelle est une application de solution de support à distance qui est installée sur un ou plusieurs serveurs dédiés fournis par le client. L'option **Se connecter via la Passerelle de connexion sécurisée** prend en charge jusqu'à deux serveurs de passerelle, un principal et un de sauvegarde. Le serveur de passerelle fonctionne comme un courtier de communication entre les appliances associées et votre prestataire de services.

Pour configurer votre appliance afin qu'elle utilise l'option **Se connecter via Secure Connect Gateway** pour Support Connectivity, vous devez indiquer l'adresse IP de chaque serveur de passerelle. Le numéro de port 9443 est la valeur par défaut qui ne peut pas être modifiée. En outre, assurez-vous que le port est ouvert entre le serveur de passerelle et l'appliance.

() **REMARQUE :** Le serveur de passerelle doit être opérationnel avant la configuration de votre appliance pour l'utiliser. Les appliances ne peuvent être qu'ajoutées à la passerelle à partir de PowerStore Manager. Si l'appliance est ajoutée à partir du serveur de passerelle, il apparaîtra comme connecté mais ne pourra pas envoyer d'informations système.

Conditions requises pour Support Connectivity à l'aide de Secure Connect Gateway

Les conditions requises suivantes s'appliquent à la mise en œuvre de Support Connectivity en **se connectant via Secure Connect** Gateway :

- Le trafic réseau (HTTPS) doit être autorisé sur le port 9443 entre l'appliance et le serveur de type Passerelle de connexion sécurisée. Autorisez l'accès aux ports 22, 443 et 8443 entre PowerStore et le serveur Secure Connect Gateway pour l'accès à PowerStore Manager et au SSH. Définissez également une règle de rejet entre l'appliance et l'accès sortant pour les ports 443 et 8443 afin de garantir que l'appliance PowerStore dirige le trafic vers le serveur Secure Connect Gateway.
- Le serveur Secure Connect Gateway doit être la version 5.00.06.xy ou supérieure.
- Assurez-vous que le cluster PowerStore exécute PowerStoreOS version 3.0 ou une version supérieure.
- **REMARQUE :** N'ajoutez ou ne supprimez jamais d'appliance manuellement à partir du serveur de passerelle. N'ajoutez ou ne supprimez qu'une appliance depuis le PowerStore Manager.

Support Connectivity via l'option Se connecter directement

Pour l'option **Se connecter directement**, le logiciel de la Passerelle de connexion sécurisée s'exécute directement sur chaque appliance. Dans un cluster, chaque appliance établit sa propre connexion au prestataire de services. Le trafic n'est pas acheminé via l'appliance principale dans un cluster. Toutefois, la fonctionnalité Support Connectivity ne peut être gérée qu'au niveau du cluster, ce qui signifie que toutes les modifications s'appliquent à chaque appliance du cluster.

Activez et configurez l'option **Se connecter directement** à partir de la page **Support Connectivity** à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur **Paramètres**. Elle est répertoriée sous **Support** dans PowerStore Manager. Ces opérations permettent de configurer l'appliance à utiliser afin qu'une connexion sécurisée soit utilisée entre elle-même et le prestataire de services.

Lorsque vous sélectionnez l'option **Se connecter directement** et acceptez le Contrat de licence utilisateur final (EULA), l'appliance configure une connexion sécurisée entre elle-même et votre prestataire de services. Cette option permet la connectivité du service d'accès distant avec l'appliance vers et depuis votre prestataire de services, ainsi que le transfert de fichiers bidirectionnel. Le cas échéant, vous pouvez configurer la connexion entre l'appliance et un serveur proxy associé (en option).

Lors de l'ajout d'une appliance à un cluster existant, celle-ci va détecter les paramètres **Support Connectivity** du cluster et être automatiquement configurée en conséquence. Si l'option **Se connecter directement** est actuellement activée, elle sera automatiquement activée sur la nouvelle appliance. Aucune action supplémentaire n'est nécessaire. Si l'option **Se connecter directement** ne peut pas être activée, elle n'empêche pas la finalisation du processus d'ajout d'appliance.

Conditions requises pour Support Connectivity à l'aide de Connect Directly

Les conditions suivantes s'appliquent à la mise en œuvre de Connect DirectlySupport Connectivity :

Le trafic réseau (HTTPS) doit être autorisé sur les ports 443 et 8443 (sortant) vers votre prestataire de services. L'échec de l'ouverture du port 8443 entraîne des répercussions importantes sur les performances (30 à 45 %). L'échec de l'ouverture des deux ports peut entraîner un retard dans la résolution des problèmes avec le terminal. En outre, si la connexion utilise un serveur proxy, le port 3128 est le port par défaut utilisé lorsque le port n'est pas spécifié et Support Connectivity est activé avec Connect Directly et un pare-feu est utilisé entre le système de stockage et le serveur proxy. Si le port par défaut ou spécifié par l'utilisateur est fermé, la communication avec le système de stockage via le port sera indisponible.

Configurer Support Connectivity

Configurez Support Connectivity pour une appliance à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

• Assistant Initial Configuration Wizard : interface utilisateur qui vous guide tout au long de la configuration initiale de PowerStore Manager et prépare le système en vue de son utilisation.

- Support Connectivity : page de paramètres à laquelle vous accédez à partir de PowerStore Manager (cliquez sur **Paramètres**, puis sous **Support**, sélectionnez **Support Connectivity**).
- Serveur d'API REST : interface d'application pouvant recevoir les demandes de configuration des paramètres de Support Connectivity qui sont envoyées par l'API REST. Pour en savoir plus sur l'API REST, consultez le document Guide de référence de l'API REST PowerStore.

Pour déterminer l'état de Support Connectivity, cliquez sur **Paramètres**, puis sous **Support**, sélectionnez **Support Connectivity** dans PowerStore Manager.

Configurer la configuration initiale de Support Connectivity

Prérequis

(i) **REMARQUE** : Support Connectivity ne peut pas être activée sur une appliance ou un cluster PowerStore sur lequel STIG est activé.

Pour activer Support Connectivity pour l'option **Se connecter directement** ou **Se connecter via Secure Connect Gateway**, un accès illimité au support Dell (esrs3-core.emc.com et esrs3-coredr.emc.com) sur Internet à l'aide de HTTPS (pour les environnements non proxy) est obligatoire.

Lors de la configuration de Support Connectivity, si votre pare-feu est configuré pour inspecter les certificats TLS à des fins de vérification, les fichiers de certificat de l'autorité de certification associée doivent être ajoutés à la liste des autorités de confiance de votre pare-feu. Les fichiers de certificat requis suivants peuvent être téléchargés à l'aide de leurs liens respectifs :

- Télécharger le fichier de certificat DellSecureRemoteServicesRootCA.crt auprès de Dell.
- Télécharger le fichier de certificat ESRS2CA.cer auprès de Dell.

À propos de cette tâche

REMARQUE : N'utilisez pas cette procédure si la fonctionnalité a été initialement configurée et que le Contrat de licence utilisateur final (EULA) associé a été accepté.

Utilisez PowerStore Manager pour définir la configuration initiale de Support Connectivity, en procédant comme suit :

() **REMARQUE :** Avec PowerStoreOS version 2.1 et ultérieures, cette fonctionnalité ne peut pas être activée, sauf si le **Contact principal** est renseigné avec les valeurs requises sous **Contacts pour le support**. En outre, après une mise à niveau sans perturbation réussie, vous devez actualiser ou fermer et rouvrir l'onglet du navigateur pour afficher et utiliser la nouvelle fonctionnalité. Dans le cas contraire, vous verrez et utiliserez toujours l'ancienne fonctionnalité.

Étapes

- 1. Cliquez sur **Paramètres**, puis sous **Support**, sélectionnez **Support Connectivity**. La page Support Connectivity s'affiche avec **Contacts pour le support** sélectionné.
- 2. Saisissez les informations requises.

(i) **REMARQUE :** Les champs **Prénom** et **Nom** du **Contact principal** sont obligatoires, tout comme les champs **E-mail** ou **Téléphone** (au moins l'une de ces deux saisies est requise) du **Contact principal**. La saisie d'informations concernant le **Contact secondaire** est facultative. Vos coordonnées Support Connectivity sont essentielles pour obtenir une réponse rapide aux problèmes de support. Elles doivent donc être exactes et à jour. En outre, vous pouvez afficher la Politique de confidentialité et la Notice de télémétrie en sélectionnant le lien connexe dans le texte d'introduction **Contacts pour le support**.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les informations.

() **REMARQUE :** Vous devez cliquer sur **Appliquer** pour pouvoir quitter la page **Contacts pour le support** et sélectionner **Type de connexion** ; dans le cas contraire, une invite s'affichera pour vous demander si vous souhaitez rester sur la page ou annuler les modifications que vous venez de saisir.

4. Sélectionnez Type de connexion.

(i) REMARQUE : Lorsque la configuration initiale de Support Connectivity n'a pas été configurée, l'état affiché est Désactivé.

5. Cliquez sur Activé/Désactivé pour activer Support Connectivity.

(i) **REMARQUE :** Avec PowerStoreOS version 4.0 ou ultérieures, Support Connectivity exécute une vérification préalable dans le cadre de son processus d'activation pour confirmer proactivement qu'il est prêt à être activé. Si la vérification préalable détermine que l'activation de Support Connectivity échouera, l'outil reste désactivé. En outre, des notifications et des étapes à suivre concrètes sont proposées pour corriger les problèmes détectés lors de la vérification préalable. Consultez Vérification préalable à l'activation de Support Connectivity pour plus d'informations sur la prévérification de Support Connectivity.

La page Contrat de licence utilisateur final (EULA) s'affiche.

6. Cliquez sur Accept pour accepter l'EULA et activer Support Connectivity.

Support Connectivity peut être désactivé, bien que ce ne soit toutefois pas recommandé. En outre, si l'EULA n'est pas accepté, Support Connectivity ne peut pas être activé.

Le contrôle **Enabled/Disabled** doit se déplacer vers la droite et indiquer Enabled. Toutefois, l'état de la connexion ne change pas tant que vous ne saisissez pas les informations de configuration requises et que vous ne cliquez pas sur **Apply**.

- 7. Sélectionnez dans la liste le Type d'option Support Connectivity que vous souhaitez utiliser.
- 8. En fonction du type d'option Support Connectivity que vous sélectionnez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour l'option Se connecter via la Passerelle de connexion sécurisée :
 - Spécifiez l'adresse IP de chaque serveur de passerelle, le serveur primaire et, s'il est disponible, le serveur de sauvegarde.

(i) **REMARQUE** : Chaque serveur de passerelle doit être opérationnel avant la configuration de votre appliance pour l'utiliser.

- Le port 9443 est le port par défaut et ne peut pas être modifié.
- Pour l'option Connect Directly :
 - Si votre connexion réseau utilise un serveur proxy, spécifiez l'adresse IP du serveur proxy.

(i) **REMARQUE** : Le serveur proxy doit être opérationnel avant la configuration de votre appliance pour l'utiliser.

- Utilisez les commandes pour sélectionner le numéro de port qui sera utilisé pour se connecter au serveur proxy de votre réseau.
 - () **REMARQUE :** Le port 3128 est la valeur par défaut utilisée lorsque le port n'est pas spécifié et Support Connectivity est activé avec **Se connecter directement**, et un pare-feu est utilisé entre l'appliance et un serveur proxy. Si le port par défaut ou spécifié par l'utilisateur est fermé, la communication avec l'appliance via le port n'est pas disponible.
- 9. En fonction du type d'option Support Connectivity que vous sélectionnez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour l'option Connect Directly, passez à l'étape suivante.
 - Pour l'option Se connecter via la Passerelle de connexion sécurisée, sélectionnez Tester la connexion pour chaque serveur de passerelle configuré pour vérifier l'état de la connexion au serveur de passerelle.

() **REMARQUE :** Si l'état de la connexion est toujours Transitioning et ne change pas après quelques minutes (temps nécessaire au test de la connectivité), contactez le prestataire de services.

- 10. La case Connexion à APEX AIOps Observability est cochée par défaut. Si vous ne souhaitez pas envoyer de fichiers à APEX AIOps Observability et être en mesure d'utiliser l'application Cybersecurity, décochez la case. Sinon, laissez la case cochée.
- 11. La case **Support à distance** est cochée par défaut. Si vous ne souhaitez pas autoriser les ingénieurs de support agréés par votre prestataire de services à dépanner votre système en toute sécurité, décochez la case. Sinon, laissez la case cochée.
- 12. Sélectionnez **Envoyer une alerte de test** pour envoyer une alerte de test à votre prestataire de services afin de garantir une connectivité de bout en bout.
- 13. Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les informations de configuration Support Connectivity.

Gérer les paramètres Support Connectivity

Prérequis

Support Connectivity a été initialement configuré et le Contrat de licence utilisateur final (EULA) a été accepté.

À propos de cette tâche

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration **Contacts pour le support** et **Type de connexion**, afficher l'état de la fonctionnalité, tester la connexion à votre fournisseur de services et envoyer une alerte de test à votre prestataire de services.

Étapes

- 1. Dans PowerStore Manager, sélectionnez **Paramètres** et sous **Support**, sélectionnez **Support Connectivity**. La page Support Connectivity s'affiche.
- 2. Pour modifier les paramètres de configuration de Support Connectivity, effectuez une ou plusieurs des actions suivantes, si nécessaire :
 - (i) **REMARQUE :** Vous devez cliquer sur **Appliquer** pour pouvoir quitter la page **Contacts pour le support** ou **Type de connexion** une fois que les modifications ont été apportées sous l'un ou l'autre de ces onglets. Sinon, une invite s'affichera pour vous demander si vous souhaitez rester sur la page ou annuler les modifications que vous venez de saisir.
 - Modifiez ou supprimez les informations du Contact principal ou du Contact secondaire, ou des deux.
 - () **REMARQUE :** Avec PowerStoreOS version 2.1 et ultérieures, cette fonctionnalité ne peut être activée que si le **Contact principal** est renseigné avec les valeurs requises. En outre, les informations du **Contact principal** ne peuvent être supprimées que lorsque la fonctionnalité est désactivée. Les champs **Prénom** et **Nom** du **Contact principal** sont obligatoires, tout comme les champs **E-mail** ou **Numéro de téléphone** (au moins l'un des deux est requis) du **Contact principal**. La saisie d'informations concernant le **Contact secondaire** est facultative. Vos coordonnées Support Connectivity sont essentielles pour obtenir une réponse rapide aux problèmes de support. Elles doivent donc être exactes et à jour. En outre, vous pouvez afficher la **Politique de confidentialité** et la **Notice de télémétrie** en sélectionnant le lien connexe dans le texte d'introduction **Contacts pour le support**.
 - Cliquez sur Activé/Désactivé pour activer ou désactiver Support Connectivity.

(i) **REMARQUE** : L'état de la connexion ne change pas tant que vous n'avez pas cliqué sur **Appliquer**.

- () **REMARGUE :** Avec PowerStoreOS version 4.0 ou ultérieures, Support Connectivity exécute une vérification préalable dans le cadre de son processus d'activation pour confirmer proactivement qu'il est prêt à être activé. Si la vérification préalable détermine que l'activation de Support Connectivity échouera, l'outil reste désactivé. En outre, des notifications et des étapes à suivre concrètes sont proposées pour corriger les problèmes détectés lors de la vérification préalable. Consultez Vérification préalable à l'activation de Support Connectivity pour plus d'informations sur la prévérification de Support Connectivity.
- Modifiez l'option **Type de connexion** pour définir celle que vous souhaitez utiliser et fournissez toutes les informations connexes requises.
 - Pour l'option Se connecter via la Passerelle de connexion sécurisée :
 - Spécifiez l'adresse IP de chaque serveur de passerelle, le serveur primaire et, s'il est disponible, le serveur de sauvegarde.

REMARQUE : Chaque serveur de passerelle doit être opérationnel avant la configuration de votre appliance pour l'utiliser.

- Le port 9443 est le port par défaut et ne peut pas être modifié.
- Pour l'option **Connect Directly** :
 - Si votre connexion réseau utilise un serveur proxy, spécifiez l'adresse IP du serveur proxy.

(i) **REMARQUE** : Le serveur proxy doit être opérationnel avant la configuration de votre appliance pour l'utiliser.

 Utilisez les commandes pour sélectionner le numéro de port qui sera utilisé pour se connecter au serveur proxy de votre réseau.

REMARQUE : Le port 3128 est la valeur par défaut utilisée dans les conditions suivantes : le port n'est pas spécifié, Support Connectivity est activé avec l'option **Se connecter directement** et un pare-feu est utilisé entre le système de stockage et un serveur proxy. Si le port par défaut ou spécifié par l'utilisateur est fermé, la communication avec le système de stockage via le port est indisponible.

• Pour l'option Se connecter via la Passerelle de connexion sécurisée, sélectionnez Tester la connexion pour chaque serveur de passerelle configuré afin de vérifier l'état de la connexion aux serveurs de passerelle.

() **REMARQUE :** Si l'état de la connexion est toujours Transitioning et ne change pas après quelques minutes (temps nécessaire au test de la connectivité), contactez le prestataire de services.

• Envoyez une alerte de test à votre prestataire de services pour garantir une connectivité de bout en bout.

• Modifiez le paramètre Connect to APEX AlOps Observability.

REMARQUE : Pour envoyer des fichiers à APEX AlOps Observability et utiliser l'application Cybersecurity, cochez cette case, sinon, décochez-la.

• Modifiez le paramètre de Support à distance.

REMARQUE : Si vous souhaitez autoriser les ingénieurs de support agréés par votre prestataire de services à dépanner votre système en toute sécurité, cochez la case. Sinon, décochez-la.

3. Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les informations de configuration Support Connectivity.

APEX AlOps Observability

APEX AlOps Observability est une application basée sur le Cloud qui permet aux utilisateurs de surveiller les performances du système quasiment en temps réel sur plusieurs clusters PowerStore et d'exécuter des actions de maintenance de base. APEX AlOps Observability utilise les logs, la configuration du système, les alertes, les métriques d'alimentation et de température, les métriques de performances, les métriques de capacité et les données de prévision de capacité que Support Connectivity collecte à partir des clusters PowerStore. APEX AlOps Observability affiche des vues de tableaux de bord de tous les clusters connectés, ce qui fournit des informations clés telles que les performances, les tendances de capacité et les prévisions de capacité. APEX AlOps Observability fournit également une facilité de maintenance proactive qui informe l'utilisateur des problèmes avant que ceux-ci ne se produisent et lui offre des mesures correctives simples et guidées.

(i) **REMARQUE** : Pour pouvoir envoyer des données à APEX AlOps Observability, Support Connectivity doit être activé sur le cluster.

Les utilisateurs peuvent activer APEX AlOps Observability lors de la configuration de Support Connectivity sur un cluster PowerStore. La prise en charge de APEX AlOps Observability est activée par défaut lors de l'activation de l'option Support Connectivity. Lorsque Support Connectivity et APEX AlOps Observability sont activés, APEX AlOps Observability peut être lancé directement à partir de PowerStore Manager.

REMARQUE : Une fois APEX AlOps Observability activé, il est possible de désactiver Support Connectivity sans modifier le paramètre APEX AlOps Observability. Sans Support Connectivity, les données ne sont pas collectées et envoyées à APEX AlOps Observability, mais, si Support Connectivity est réactivé, le système garde en mémoire le paramètre de APEX AlOps Observability et reprend immédiatement l'envoi des données à APEX AlOps Observability. La désactivation de la prise en charge de APEX AlOps Observability n'a pas pour effet de désactiver le transfert des données de télémétrie liée aux services et les collectes proactives de données réalisées par Support Connectivity.

État de santé du système

REMARQUE : Cette fonctionnalité s'applique uniquement lorsque Support Connectivity est activé sur le cluster et qu'il existe une connexion bidirectionnelle entre PowerStore et APEX AlOps Observability.

L'Intégrité du système s'affiche dans l'onglet **Overview** de la page **Tableau de bord** dans PowerStore Manager. Le score d'intégrité fournit un aperçu des performances du système. Le score d'intégrité se base sur les alertes PowerStore envoyées dans les données de télémétrie. L'Intégrité du système inclut également cinq attributs qui s'affichent sous forme d'icônes pour les composants, la configuration, la capacité, les performances et la protection des données, respectivement, ainsi que les problèmes et les mesures correctives associées.

Cybersécurité

REMARQUE : Support Connectivity et APEX AlOps Observability doivent être activés sur le système de stockage pour permettre l'utilisation de l'application Cybersecurity.

Cybersecurity est une application Software as-a-service d'analytique de la sécurité basée sur le Cloud. Elle fournit une évaluation de la sécurité et mesure le niveau de risque global de cybersécurité des appliances à l'aide d'une analytique prédictive, intelligente et complète. Cybersecurity permet à Support Connectivity de collecter les journaux système, les configurations système, les configurations et les paramètres de sécurité, les alertes et les mesures de performances à partir de votre système PowerStore.



Utilisation des ports

Le tableau ci-dessous présente les différents ports réseau et les services correspondants qui peuvent être disponibles sur l'appliance. L'appliance fonctionne comme un client réseau dans de nombreuses situations, par exemple lorsqu'il communique avec un vCenter Server. Dans ces cas, l'appliance initie la communication et l'infrastructure réseau doit prendre en charge ces connexions.

Sujets :

- Ports réseau de l'appliance
- Ports réseau de l'appliance liés au fichier

Ports réseau de l'appliance

Le tableau suivant présente les différents ports réseau et les services correspondants qui sont disponibles sur l'appliance.

Port	Service	Proto cole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
22	Client SSH	TCP	Poste de travail utilisateur	Adresse IP du cluster, adresse IP de l'appliance ou adresse IP du nœud	Entrante	 Utilisé pour l'accès SSH (s'il est activé). S'il est fermé, les connexions de gestion utilisant SSH ne sont pas disponibles. Accès à distance (Call Home) : l'adresse IP de l'appliance et l'adresse IP du cluster sont enregistrées ; l'adresse IP de l'appliance est utilisée pour accéder à une appliance spécifique (si la connexion de gestion est active). Support ou technicien sur site : adresse IP du nœud pour accéder à un nœud spécifique.
25 ou 587	SMTP	TCP	IP de nœud	Adresse IP du serveur SMTP attribuée par l'utilisateur.	Sortante	Utilisé par l'appliance pour envoyer des e-mails. S'il est fermé, les notifications par e-mail ne peuvent pas être envoyées.
26	Client SSH	TCP	Poste de travail utilisateur	Adresse IP du cluster, adresse IP de l'appliance ou adresse IP du nœud	Entrante	L'accès SSH au port 22 est redirigé vers ce port. S'il est fermé, les connexions de gestion utilisant SSH ne sont pas disponibles.
53	DNS	TCP ou UDP	IP de nœud	IP du serveur DNS	Sortante	Utilisé pour transmettre des requêtes DNS au serveur DNS. S'il est fermé, la résolution des noms DNS ne fonctionne pas.
80, 8080, 3128	Support Connectivity	ТСР	IP de nœud	Adresse IP du serveur proxy attribuée par l'utilisateur.	Sortante	Utilisé pour la connexion au proxy Support Connectivity.
123	NTP	TCP ou UDP	IP de nœud	Adresse IP du serveur NTP attribuée par l'utilisateur.	Sortante	Synchronisation de l'heure NTP. S'il est fermé, l'heure n'est pas synchronisée entre les appliances.
162 ou entre 1024 et 49151	SNMP	UDP	IP de nœud	Adresse IP du serveur SNMP attribuée par l'utilisateur.	Sortante	Communications SNMP. S'il est fermé, les mécanismes d'alerte du système de stockage reposant sur SNMP ne sont pas envoyés. Le numéro de port par défaut défini pour SNMP est 162.
443	 HTTPS Réplication en mode bloc 	ТСР	IP de nœud	IP du cluster	Bidirectionnel	Trafic HTTP sécurisé vers PowerStore Manager. Également utilisé pour la communication de gestion de la réplication en mode bloc entre les clusters et la communication de gestion des sauvegardes à distance entre PowerStore et PowerProtect Data Domain. S'il

20 80

Port	Service	Proto cole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
	Sauvegarde à distance					est fermé, la communication avec l'appliance n'est pas disponible.
514	Consignation à distance	UDP	IP de nœud	Adresse IP du serveur Syslog distant	Sortante	Utilisé par l'appliance pour envoyer des messages de journaux aux serveurs syslog distants. Si elle est fermée, les messages de journaux ne peuvent pas être envoyés aux serveurs syslog distants.
1468	Consignation à distance	TCP	IP de nœud	Adresse IP du serveur Syslog distant	Sortante	Utilisé par l'appliance pour envoyer des messages de journaux aux serveurs syslog distants. Si elle est fermée, les messages de journaux ne peuvent pas être envoyés aux serveurs syslog distants.
2049	DD Boost/NFS	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de l'interface DD Boost du système PowerProtect Data Domain	Sortante	Port principal utilisé par DD Boost pour la sauvegarde à distance.
2051	DD Boost	TCP	Adresse IP Data Domain de la source de réplication	Point de terminaison de réplication ou Data Domain de destination	Sortante	Utilisé par le protocole DD Boost si la réplication est configurée.
2052	DD Boost/NFS	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de l'interface DD Boost du système PowerProtect Data Domain	Sortante	Utilisé par le protocole DD Boost pour la sauvegarde à distance.
3033	Importer	TCP ou UDP	Importation : adresse IP de stockage du port FE défini à des fins de réplication	Importation : adresse de gestion du système distant	Sortante	Requis pour l'importation du stockage à partir des systèmes existants EqualLogic Peer Storage et Dell Compellent Storage Center.
3260	iSCSI	TCP	Réplication et importation : adresse IP de stockage du port FE défini avec un	 Accès hôte entrant : adresse IP de stockage du port FE définie pour iSCSI et 	 Entrant pour l'accès hôte (ESXi et autre) Bidirectionnel pour la réplication Stockage sortant pour l'importation 	 Requis pour fournir les accès suivants aux services iSCSI : Accès iSCSI à l'hôte externe Accès iSCSI à l'hôte ESXi intégré à PowerStore ou externe Accès entre clusters pour la réplication

Port	Service	Proto cole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
			objectif de réplication	 utilisée pour l'accès hôte Réplication : adresse IP de stockage du port FE défini avec un objectif de réplication Importation : adresse IP de stockage du port FE défini pour l'accès hôte entrant et défini dans le système distant d'importation. 		 Accès à l'importation du stockage à partir des systèmes existants EqualLogic Peer Storage, Dell Compellent Storage Center, Unity et VNX2 S'il est fermé, les services iSCSI ne sont pas disponibles. Utilisé par la fonctionnalité de mobilité des données pour offrir des performances de réplication raisonnables sur les connexions à faible latence.
3261	iSCSI/mobilité des données	TCP	Réplication : adresse IP de stockage du port FE défini avec un objectif de réplication	Réplication : adresse IP de stockage du port FE défini avec un objectif de réplication	Bidirectionnel pour la réplication	Utilisé par la mobilité des données pour prendre en charge des performances de réplication raisonnables sur une connexion à forte latence.
4420	Contrôleur d'E/S NVMe sur TCP	TCP	Adresse IP de l'hôte	Accès hôte entrant : adresse IP de stockage du port FE définie pour NVMe/TCP et utilisée pour l'accès hôte	Entrant pour l'accès hôte (ESXi et autre)	 Requis pour fournir l'accès suivant aux services de contrôleur d'E/S NVMe/TCP : Accès NVMe/TCP à l'hôte externe Accès NVMe/TCP à l'hôte ESXi PowerStore intégré ou externe S'il est fermé, les services du contrôleur d'E/S NVMe sur TCP ne sont pas disponibles.
5353	Multicast DNS (mDNS)	UDP	Toutes les adresses IP de stockage pour NVMe/TCP () REMARQ UE : Applicable	L'adresse de destination est l'adresse IP de multidiffusion 224.0.0.251	Bidirectionnel	Requête Multicast DNS. S'il est fermé, la résolution de nom mDNS ne fonctionne pas.

30

Port	Service	Proto cole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
			aux adresses IP du réseau de stockage configuré es avec une découvert e NVMe = « Auto Discovery of CDC » ou « Advertis e DDC ».			
5555	Authentification RSA SecurID	TCP	IP du cluster	Adresse IP du serveur RSA SecurID	Sortante	Utilisé pour communiquer avec un serveur d'authentification RSA lorsque la fonctionnalité d'authentification RSA SecurID est activée. S'il est fermé, l'authentification à l'aide du serveur d'authentification RSA SecurID ne fonctionne pas. Le port par défaut défini pour l'authentification RSA SecurID est 5555.
8009	Contrôleur de détection NVMe sur TCP	ТСР	Accès hôte entrant : adresse IP de stockage du port FE définie pour NVMe/TCP et utilisée pour l'accès hôte	Adresse IP de l'hôte	Entrant pour l'accès hôte (ESXi et autre)	Utilisé pour NVMe de détection. S'il est fermé, les services de découverte NVMe TCP ne sont pas disponibles.
8443	VASASupport Connectivity	TCP	 IP vCenter Adresse IP du cluster ou adresse IP de l'appliance 	 IP de l'appliance Serveurs d'accès global Dell 	 Entrant pour VASA Sortant pour Support Connectivity 	 Requis pour le fournisseur VASA (VASA 3.0). Requis pour les fonctions Support Connectivity Connect Home connexes.

Port	Service	Proto cole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
8443, 50443, 55443 ou 60443	 Agent hôte d'importation Windows Agent hôte d'importation Linux Agent hôte d'importation VMware 	ТСР	IP de stockage	 Adresse IP de l'agent hôte d'importation Windows Adresse IP de l'agent hôte d'importation Linux Adresse IP de l'agent hôte d'importation VMware 	Sortante	L'un de ces ports doit être ouvert lors de l'importation du stockage de données à partir des systèmes de stockage existants.
9443	Support Connectivity	TCP	IP de l'appliance	Adresse IP de la passerelle SupportAssist	Sortante	Requis pour l'API REST Support Connectivity associée à Connect Home.
13333	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Low
13334	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Low_Medium
13335	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Medium
13336	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Medium_High
13337	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : High

32

Port	Service	Proto cole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
			fins de réplication	distant à des fins de réplication		

Ports réseau de l'appliance liés au fichier

Le tableau suivant présente l'ensemble des ports réseau et les services correspondants qui peuvent se trouver sur l'appliance en rapport avec le fichier.

(i) **REMARQUE :** Les ports sortants sont éphémères.

Port	Service	Protoc ole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
20	FTP (trafic de données)	ТСР	Interface de production du serveur NAS	N'importe quelle adresse IP	Entrante	Port utilisé pour les transferts de données FTP. Pour ouvrir ce port, activez FTP. L'authentification est effectuée sur le port 21 et définie par le protocole FTP.
21	FTP (trafic de gestion)	TCP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de production du serveur NAS	Entrante	Le port 21 est le port de contrôle sur lequel le service FTP écoute les demandes FTP entrantes.
22	SFTP	TCP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Entrante	Autorise les notifications d'alertes via SFTP (FTP sur SSH). SFTP est un protocole client/serveur. Les utilisateurs peuvent effectuer des transferts de fichiers sur une appliance située sur le sous-réseau local, via SFTP. Il permet également une connexion de contrôle FTP en sortie. S'il est fermé, FTP n'est pas disponible.
53	DNS	TCP ou UDP	Interface de production du serveur NAS	IP du serveur DNS	Sortante	Utilisé pour transmettre des requêtes DNS au serveur DNS. S'il est fermé, la résolution des noms DNS ne fonctionne pas. Requis pour SMB v1.
88	Kerberos	TCP ou UDP	Interface de production du serveur NAS	Adresse IP Kerberos du serveur NAS	Sortante	Requis pour les services d'authentification Kerberos.
111	RPC bind (pour les espaces de nommage de services de fichiers ; sinon, le service de l'hôte)	TCP ou UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Bidirectionnel	Ouvert par le service portmapper ou rpcbind standard. Il s'agit du service réseau d'une appliance auxiliaire. Il ne peut pas être arrêté. Par définition, si un système client dispose d'une connectivité réseau vers le port, il peut l'interroger. Aucune authentification n'est effectuée.
123	NTP	UDP	Interface de production du serveur NAS	IP du serveur NTP	Sortante	Synchronisation de l'heure NTP. S'il est fermé, l'heure n'est pas synchronisée entre les appliances.
135	Microsoft RPC	ТСР	Adresse IP du réseau de production	Interface de production du serveur NAS	Entrante	Plusieurs fonctions pour le client Microsoft.
137	Microsoft Netbios WINS	UDP, TCP ou UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Entrant, sortant	Le service de noms NetBIOS est associé aux services de partage de fichiers SMB de l'appliance et constitue l'un des principaux composants de cette fonctionnalité (Wins). S'il est désactivé, ce port désactive tous les services associés à SMB.

Port	Service	Protoc ole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
138	Microsoft Netbios BROWSE	UDP	 Entrant : adresse IP du réseau de production Sortant : interface de production du serveur NAS 	Entrant : adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Entrante	Le service de datagrammes NetBIOS est associé aux services de partage de fichiers SMB de l'appliance et constitue l'un des principaux composants de cette fonctionnalité. Seul le service de navigation est utilisé. S'il est désactivé, ce port désactive la fonctionnalité de navigation.
139	Microsoft SMB	TCP	Entrant : adresse IP du réseau de production	Entrant : adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Bidirectionnel	Le service de session NetBIOS est associé aux services de partage de fichiers SMB de l'appliance et constitue l'un des principaux composants de cette fonctionnalité. Si les services SMB sont activés, ce port est ouvert. Il est obligatoire pour SMB v1.
162 ou entre 1024 et 49151	SNMP	UDP	Interface de production du serveur NAS	IP du serveur SNMP	Sortante	Communications SNMP. S'il est fermé, les mécanismes d'alerte du système de stockage reposant sur SNMP ne sont pas envoyés. Le numéro de port par défaut défini pour SNMP est 162.
389	LDAP	TCP ou UDP	Interface de production du serveur NAS	IP du serveur LDAP	Sortante	Requêtes LDAP non sécurisées. S'il est fermé, les requêtes d'authentification LDAP non sécurisées ne sont pas disponibles. La configuration du service LDAP sécurisé est une solution alternative.
445	Microsoft SMB	TCP	Adresse IP du réseau de production	Entrant : adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Entrante	SMB (sur le contrôleur de domaine) et port de connectivité SMB pour clients Windows 2000 et supérieurs. Les clients autorisés à accéder aux services SMB de l'appliance doivent disposer d'une connectivité réseau vers le port pour assurer la continuité des opérations. La désactivation de ce port désactive tous les services associés à SMB. Si le port 139 est également désactivé, le partage de fichiers SMB est désactivé.
464	Kerberos	TCP ou UDP	Interface de production du serveur NAS	Adresse IP Kerberos	Sortante	Requis pour les services d'authentification Kerberos et SMB.
514	Consignation à distance	UDP	Interface de production du serveur NAS	Adresse IP du serveur Syslog distant	Sortante	Permet à l'appliance d'envoyer des messages de journaux aux serveurs syslog distants. Si elle est fermée, les messages de

36

Port	Service	Protoc ole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
						journaux ne peuvent pas être envoyés aux serveurs syslog distants.
636	LDAPS	TCP ou UDP	Interface de production du serveur NAS	IP du serveur LDAP	Sortante	Requêtes LDAP sécurisées. S'il est fermé, l'authentification LDAP sécurisée n'est pas disponible.
1234	NFS mountd	TCP ou UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Bidirectionnel	Utilisé pour le service mount, l'un des principaux composants du service NFS (versions 2, 3 et 4).
1468	Consignation à distance	TCP	Interface de production du serveur NAS	Adresse IP du serveur Syslog distant	Sortante	Permet à l'appliance d'envoyer des messages de journaux aux serveurs syslog distants. Si elle est fermée, les messages de journaux ne peuvent pas être envoyés aux serveurs syslog distants.
2000	SSHD	TCP	Adresse IP du conteneur de service	Interface de service NAS au nœud	Entrante	SSHD pour faciliter la maintenance (facultatif).
2049	E/S NFS	TCP ou UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Bidirectionnel	Utilisé pour fournir des services NFS.
3268	LDAP	UDP	Interface de production du serveur NAS	IP du serveur LDAP	Sortante	Requêtes LDAP non sécurisées. S'il est fermé, les requêtes d'authentification LDAP non sécurisées ne sont pas disponibles.
3269	LDAPS	UDP	Interface de production du serveur NAS	IP du serveur LDAP	Sortante	Requêtes LDAP sécurisées. S'il est fermé, les requêtes d'authentification LDAP sécurisées ne sont pas disponibles.
4000	STATD pour NFSv3	TCP ou UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Bidirectionnel	Utilisé pour fournir des services NFS statd. statd surveille l'état de verrouillage des fichiers NFS. Il fonctionne avec le service lockd afin d'offrir des fonctions de restauration après sinistre pour NFS. S'il est fermé, les services NAS statd ne sont pas disponibles.

Port	Service	Protoc ole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
4001	NLMD pour NFSv3	TCP ou UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Bidirectionnel	Utilisé pour fournir des services lockd NFS. lockd est le processus de verrouillage de fichiers NFS. Il traite les demandes de verrouillage émanant des clients NFS et fonctionne avec le processus statd. S'il est fermé, les services NAS lockd ne sont pas disponibles.
4002	RQUOTAD pour NFSv3	TCP ou UDP, UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Entrant, sortant	Utilisé pour fournir des services NFS rquotad. Le processus rquotad fournit des informations de quota aux clients NFS qui ont monté un système de fichiers. S'il est fermé, les services NAS rquotad ne sont pas disponibles.
4003	XATTRPD (attribut de fichier étendu)	TCP ou UDP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Entrante	Requis pour gérer les attributs de fichiers dans un environnement multiprotocole.
5086	Réplication de fichiers (trafic de gestion de la réplication)	ТСР	IP de nœud	IP de nœud	Bidirectionnel	Utilisé par la communication de gestion pour la réplication de fichiers de services de fichiers entre les clusters.
10000	NDMP	TCP	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS configurée par l'utilisateur.	Entrante	 Vous permet de contrôler la sauvegarde et la restauration d'un serveur Network Data Management Protocol (NDMP) via une application de sauvegarde réseau, sans nécessiter l'installation d'un logiciel tiers sur le serveur. Dans une appliance, le serveur NAS fonctionne comme un serveur NDMP. Si la sauvegarde sur bande NDMP n'est pas utilisée, le service NDMP peut être désactivé. Le service NDMP est authentifié à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Le nom d'utilisateur peut être configuré. La documentation NDMP décrit comment configurer le mot de passe pour divers environnements.
[10500,10 531]	Plage réservée NDMP pour les ports dynamiques NDMP	ТСР	Adresse IP du réseau de production	Adresse IP de l'interface de fichiers du serveur NAS	Entrante	Pour les sessions de sauvegarde/restauration tridirectionnelle, les serveurs NAS utilisent les ports 10500 à 10531.

Utilisation des ports

8 8

Port	Service	Protoc ole	Adresse IP de l'appareil source	Adresse IP de l'appareil de destination	Direction de l'accès	Description
				configurée par l'utilisateur.		
12228	Service antivirus	ТСР	Interface de production du serveur NAS	Adresse IP du service antivirus	Sortante	Requis pour le service antivirus.
13333	Mobilité des données	ТСР	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Low
13334	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Low_Medium
13335	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Medium
13336	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : Medium_High
13337	Mobilité des données	TCP	Adresse IP de stockage définie à des fins de réplication	Adresse IP de stockage à partir de PowerStore distant à des fins de réplication	Bidirectionnel	Utilisé par le trafic de données de réplication iBasic sur les interfaces réseau de réplication en mode bloc pour le paramètre de latence : High

Fiches techniques de planification de l'espace en rack

Cette annexe inclut les fiches techniques de planification suivantes :

Sujets :

- Exemple de fiche technique de planification de l'espace en rack
- Fiche vierge de planification de l'espace en rack

Exemple de fiche technique de planification de l'espace en rack

Tableau 19. Exemple de fiche technique de planification de l'espace en rack

40 (1U)	Commutateur de gestion (modèle PowerStore T uniquement)						
39 (1U)	Commutateur Ethernet 2						
38 (1U)	Commutateur Ethernet 1						
35/36 (2U)							
33/34 (2U)							
31/32 (2U)							
29/30 (2U)							
27/28 (2U)							
25/26 (2U)							
23/24 (2U)	Boîtier de base 5 (BE5)	Appliance 5					
	Adresse IP de gestion : xxx.xx.xxx	(2 boîtiers d'extension dans la pile, en alternance)					
21/22 (2U)	Boîtier d'extension (BE5-EE1)						
19/20 (2U)	Boîtier d'extension (BE5-EE2)						
17/18 (2U)	Boîtier d'extension (BE4-EE2)	Appliance 4					
15/16 (2U)	Boîtier d'extension (BE4-EE1)	(2 boîtiers d'extension dans la pile, en alternance)					
13/14 (2U)	Boîtier de base 4 (BE4)	-					
	Adresse IP de gestion : xxx.xx.xxx						
11/12 (2U)	Boîtier de base 3 (BE3)	Appliance 3					
	Adresse IP de gestion : xxx.xx.xxx	(1 boîtier d'extension dans la pile)					
09/10 (2U)	Boîtier d'extension (BE3-EE1)						
07/08 (2U)	Boîtier d'extension (BE2-EE1)	Appliance 2					
05/06 (2U)	Boîtier de base 2 (BE2)	(1 boîtier d'extension dans la pile)					
	Adresse IP de gestion : xxx.xx.xxx						
03/04 (2U)	Boîtier de base 1 (BE1)	Appliance 1					

Tableau 19. Exemple de fiche technique de planification de l'espace en rack (suite)

40 (1U)	Commutateur de gestion (modèle PowerStore T uniquement)						
	Adresse IP de gestion : xxx.xx.xxx	(aucun boîtier d'extension dans la pile)					
01/02 (2U)	Réservé pour faciliter la maintenance						

Fiche vierge de planification de l'espace en rack

Tableau 20. Fiche vierge de planification de l'espace en rack

40 (1U)	Commutateur de gestion (modèle PowerStore T uniquement)							
39 (1U)	Commutateur	Commutateur Ethernet 2						
38 (1U)	Commutateur	Commutateur Ethernet 1						
35/36 (2U)								
33/34 (2U)								
31/32 (2U)								
29/30 (2U)								
27/28 (2U)								
25/26 (2U)								
23/24 (2U)								
21/22 (2U)								
19/20 (2U)								
17/18 (2U)								
15/16 (2U)								
13/14 (2U)								
11/12 (2U)								
09/10 (2U)								
07/08 (2U)								
05/06 (2U)								
03/04 (2U)								
01/02 (2U)	Réservé pour facilite	er la maintenance						