

6-Port Fast Ethernet Switch with 4 PoE Ports (1 x High-Power PoE) Instructions

Model 561686 (IPS-06F02-65W)



Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.



For additional benefits:

Scan to
register your
product warranty



or go to: register.intellinet-network.com/r/561686



The Intellinet 6-Port Fast Ethernet Switch with 4 PoE Ports (1 x High-Power PoE) offers an array of time-saving, cost-effective features while providing superior network throughput. No configuration is required and installation is plug and play. For specifications, visit intellinetnetwork.com. Register your product at register.intellinet-network.com/r/561686 or scan the QR code on the cover.

Features

- Provides up to four PoE network devices with power and data
- Manual PoE extend mode (reduces network speed and extends PoE support to 250 m)
- One high-power PSE PoE Port with power up to 60 W (port 1), three IEEE 802.3at/af PSE PoE Ports with up to 30 W each
- PoE power budget of 65 watts
- Two RJ45 Fast Ethernet uplink ports
- Backplane speed of 1.2 Gbps



Front Panel



LED	Color	Status	Operation
Link	Yellow	On	Valid port connection
		Blinking	Sending or receiving data
		Off	No link established.
PoE	Green	On	The connected device is receiving power.
		Off	No PSE/PoE device is linked.
SPD	Green	On	100 Mbps speed
		Blinking	10 Mbps speed
PWR	Green	On	Power on
		Off	Power off



Slide Switch



STANDARD: default mode; allows normal communication between ports.


EXTEND: open MTU VLAN, set PoE ports to full 10 Mbps and extend Ethernet up to 250 meters (820 ft.)



Connections

Connections

- 1 Use Ethernet cable (Cat5e min.) to connect powered device(s) to PoE port(s).
- 2 Use Ethernet cable (Cat5e min.) to connect switch to uplink port(s).
- 3 Wire the grounding terminal to an earth-grounding object to prevent power spikes.
- 4 Use the included power cord to connect the device (on the rear panel) to an AC outlet. The device supports AC 100 – 240 V, 50/60 Hz.



Placement

Desktop Installation

Prior to use, place/position the switch:

- on a level surface with at least 25 mm (approx. 1") of clearance for ventilation
- away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.



Der Intellinet 6-Port Fast Ethernet Switch mit 4 PoE-Ports (1 x High-Power PoE) bietet eine Reihe von zeitsparenden, kosteneffektiven Funktionen und gleichzeitig einen hohen Netzwerkdurchsatz. Es ist keine Konfiguration erforderlich und die Installation ist Plug and Play. Die Spezifikationen finden Sie auf intellinetnetwork.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/561686 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

Merkmale

- Strom- und Datenverbindung für bis zu vier PoE-Netzwerkgeräte
- Optionaler PoE-Extendermodus (reduziert Netzwerkgeschwindigkeit und erhöht PoE-Reichweite auf 250 m)
- Ein High-Power PSE PoE-Port mit Ausgangsstrom bis zu 60 W (port 1), drei IEEE 802.3at/af PSE-PoE Ports mit jeweils bis zu 30 W
- PoE-Strombudget 65 Watt
- Zwei RJ45 Fast Ethernet Uplink-Ports
- Switch Fabric 1,2 Gbit/s



Frontblende



LED	Farbe	Status	
Link	Gelb	An	Verbindung ist hergestellt
		Blinkend	Senden oder Empfangen von Daten
		Aus	Verbindung ist nicht hergestellt
PoE	Grün	An	Das angeschlossene Gerät erhält Strom
		Aus	Kein PSE/PoE-Gerät angeschlossen
SPD	Grün	An	100 Mbit / s Geschwindigkeit
		Blinkend	10 Mbit / s Geschwindigkeit
PWR	Grün	An	Gerät wird mit Strom versorgt
		Aus	Ausgeschaltet



Schiebeschalter




STANDARD: Standardmodus; erlaubt normale Kommunikation zwischen den Ports

EXTEND: MTU-VLAN öffnen, PoE-Ports auf volle 10 Mbps einstellen und Ethernet bis auf 250 Meter verlängern



Anschlüsse



- 1 Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel (Cat5e min.) zum Anschluss von mit Strom versorgten Geräten an den PoE Out Ports.
- 2 Verwenden Sie Ethernet-Kabel (Cat5e min.), um den Switch mit dem/den Uplink-Port(s) zu verbinden.
- 3 Verkabeln Sie den Erdungspunkt, um Spannungsspitzen zu vermeiden.
- 4 Verwenden Sie das beiliegende Stromkabel, um die Strombuchse auf der Rückseite des Switches mit einer Steckdose zu verbinden. Das Gerät unterstützt AC 100 – 240 V, 50/60 Hz.



Nutzungsumgebung

Desktop-Installation

Es wird empfohlen, den Switch vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen:

- auf ebenem Untergrund, der das Gewicht des Switches (und evtl. anderer Gegenstände) trägt,
- mit mindestens 25 mm Abstand zu allen Seiten für angemessenen Luftdurchsatz, fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radios, Breitband- verstärker, etc.



El Intellinet Switch con 6 puertos Fast Ethernet, (3 PoE+, 1 PoE de Alta Potencia y 2 de enlace) cuenta con múltiples características que le ahorrarán tiempo y dinero, mientras disfruta de un mayor rendimiento en la red. No es necesario configurarlo y la instalación es plug and play. Para más especificaciones, visite intellinetnetwork.com. Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/561686 o escanee el código QR en la cubierta.

Características

- Proporciona hasta cuatro dispositivos de red PoE con energía y datos
- Modo manual de extensión PoE (reduce la velocidad de la red y extiende el alcance PoE hasta 250 m/820 ft.)
- Un puerto PSE de Alta Potencia PoE con una potencia de hasta 60 W, Tres puertos PSE IEEE 802.3at/af con una potencia de hasta 30 W cada uno
- Presupuesto de Energía de 65 watts
- 2 Puertos RJ-45 de Enlace Ascendentes
- Velocidad backplane de 1.2 Gbps



Panel frontal



LED	Color	Estado	Indicación
Link	Amarillo	Encendido	Valide el puerto de conexión
		Parpadeo	Datos transmitidos/recibidos
		Apagado	No hay comunicación
PoE	Verde	Encendido	El dispositivo conectado recibe alimentación eléctrica.
		Apagado	No hay un dispositivo PSE/PoE conectado.
SPD	Verde	Encendido	Velocidad de 100 Mbps
		Parpadeo	Velocidad de 10 Mbps
PWR	Verde	Encendido	Encendido
		Apagado	Interruptor apagado



Interruptor deslizante




STANDARD: modo predeterminado; permite la comunicación normal entre puertos.

EXTEND: abra la MTU de red para interfaces locales virtuales, configure al máximo los puertos PoE en 10 Mbps y amplie la conexión de red Ethernet hasta 250 m



Conexiones



- 1 Utilice el cable Ethernet (mín. Cat5e) para conectar los dispositivos al puerto PoE de salida.
- 2 Utilice el cable de red Ethernet (Cat5e min.) para conectar el interruptor a los puertos de enlace ascendente.
- 3 Conecte el terminal de conexión a tierra a un objeto de conexión a tierra para evitar picos de energía.
- 4 Utilice el cable de corriente incluido para conectar la parte trasera del switch con una toma de corriente. El dispositivo es compatible con AC 100 – 240 V, 50/60 Hz.



Colocación

Instalación de escritorio

Antes de utilizarlo, se recomienda que el switch sea colocado/fijado:

- sobre una superficie plana que pueda soportar el peso del switch (y cualquier otro artículo que deba ser considerado)
- con un mínimo de 25 mm (1" aprox.) de espacio libre en la parte superior y en los lados para una ventilación adecuada, apartado de fuentes de ruido eléctrico: radios, transmisores, amplificadores, etc.



L'Intellinet Commutateur Fast Ethernet 6 ports dont 4 ports PoE (1 x PoE haute puissance) propose toute une gamme de fonctionnalités assurant le débit optimal de votre réseau, ainsi qu'un gain notable de temps et d'argent. Pas besoin de configuration, puisque l'installation se fait en plug and play. Vous trouvez les spécifications sur intellinetnetwork.com. Enregistrez votre produit sur register.intellinet-network.com/r/561686 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

Traits

- Fournit alimentation et données à un maximum de quatre appareils de réseau PoE
- Mode manuel PoE Extend (réduit la vitesse de débit et augmente le support PoE à 250 m)
- Un port PoE PSE haute puissance d'une puissance maximum de 60 W (port 1), trois ports PoE PSE IEEE 802.3at/af d'une puissance allant jusqu'à 30 W chacun
- Budget de puissance du PoE de 65 watts
- Deux ports de liaison montante RJ45 Fast Ethernet
- Vitesse de fond de panier de 1.2 Gbps



Panneau avant



LED	Couleur	Statut	Indication
Link	Jaune	Allumé	Connexion est établie
		Clignotant	En train d'émettre ou de recevoir des données
		Éteint	Connexion n'est pas établie
PoE	Verte	Allumé	L'appareil connecté est alimenté.
		Éteint	Port n'est connecté pas à un appareil PSE/PoE
SPD	Verte	Allumé	Vitesse 100 Mbps
		Clignotant	Vitesse 10 Mbps
PWR	Verte	Allumé	Appareil est alimenté
		Éteint	Éteindre



Interrupteur à glissière




STANDARD : mode par défaut ; permet une communication normale entre les ports.

EXTEND : activer le réseau VLAN MTU, définir les ports PoE sur 10 Mbit/s et étendre Ethernet jusqu'à 250 mètres



Connexions



- 1 Utilisez un câble Ethernet (Cat5e min.) pour connecter le(s) dispositif(s) alimenté(s) au(x) port(s) de sortie (PoE OUT).
- 2 Utiliser un câble Ethernet (Cat 5e minimum) pour relier le commutateur au(x) port(s) de liaison ascendante.
- 3 Câblez la borne de mise à la terre à un objet de mise à la terre pour éviter les pointes de tension.
- 4 Utilisez le cordon d'alimentation inclus pour connecter l'entrée d'alimentation au panneau arrière du commutateur à une prise de courant. L'appareil prend en charge 100 – 240 V AC, 50/60 Hz.



Placement

Installation en bureau

Avant d'utiliser le commutateur, il est recommandé:

- de le placer sur une surface plane qui peut supporter son poids (et celui d'autres objets),
- ac. un écartement minimal de 25 mm d'autres objets pour une ventilation suffisante, loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.).



6-portowy przełącznik Fast Ethernet z 4 portami PoE (w tym 1x High-Power PoE) Intellinet zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, oferując jednocześnie maksymalną przepustowość sieci. Nie wymaga żadnej konfiguracji, działa samodzielnie po podłączeniu na zasadzie plug and play. *Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie intellinetnetwork.com. Zarejestruj produkt na register.intellinet-network.com/r/561686 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.*

Funkcje

- Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE
- Tryb manualnego zwiększenia zasięgu PoE (redukcja przepustowości sieci i zwiększenie zasięgu PoE do 250m)
- Jeden port PSE PoE o dużej mocy do 60 W (port 1), trzy porty PSE PoE IEEE 802.3at/af o mocy do 30 W każdy
- Budżet mocy PoE 65 W
- Dwa porty uplink RJ45 Fast Ethernet
- Przepustowość magistrali 1.2 Gb/s



Panel przedni



Dioda LED	Kolor	Stan	Znaczenie
Link	Żółta	Wł.	Prawidłowe podłączenie portu
		Miga	Wysyła lub odbiera dane
		Wył.	Nie nawiązano połączenia
PoE	Zielona	Wł.	Do portu podłączone jest urządzenie.
		Miga	Nieoczekiwanie wysokie napięcie wydzielone do portu
		Wył.	Nie ma połączenia z urządzeniem PoE
SPD	Zielona	Wł.	Prędkość 100 Mbps
		Miga	Prędkość 10 Mbps
PWR	Zielona	Wł.	Urządzenie włączone
		Wył.	Zasilanie wyłączone



Przełącznik suwakowy




STANDARD: pozwala na normalną komunikację pomiędzy portami.

EXTEND: otwórz MTU VLAN, ustaw porty PoE do pełnej przepustowości 10 Mbps i rozszerz zasięg Ethernetu aż do 250 metrów



Konfigurację



- 1 Użyj kabla Ethernet (min. Cat5e), aby podłączyć zasilane urządzenie/a do portu/ów PoE Out.
- 2 Użyj kabla Ethernet (Cat5e minimum), do połączenia switcha do portu(ów) UPLINK.
- 3 Podłącz przewód uziemiający do instalacji uziemiającej, aby zapobiec skokom napięcia.
- 4 Użyj dołączonego kabla, aby podłączyć zasilanie do gniazda na tylnym panelu przełącznika, Urządzenie wspiera napięcia zasilania zmiennego 100 do 240 V, 50/60 Hz.



Umiejscowienie

Instalacja pulpitu

Zaleca się, aby urządzenie:

- w trakcie użytkowania było umiejscowione na płaskiej powierzchni, w miejscu odpowiednim do wagi urządzenia
- dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje, z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajniki szerokopasmowe, itp.



L'Intellinet Fast Ethernet Switch a 6 porte con 4 porte PoE (1 x High-Power PoE) offre una combinazione di caratteristiche veloci e convenienti, pur fornendo una capacità di trasmissione eccellente. Non è richiesta alcuna configurazione e l'installazione è ad uso immediato.

Per ulteriori specifiche, visita il sito intellinetnetwork.com. Registra il tuo prodotto su register.intellinet-network.com/r/561686 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.

Caratteristiche

- Fornisce fino a quattro dispositivi di rete PoE con alimentazione e dati
- Modalità estensione PoE manuale (riduce la velocità di rete ed estende il supporto PoE a 250 m)
- Una porta high-power PoE PSE con potenza fino a 60 W (port 1), tre porte PoE IEEE 802.3at / af PSE con fino a 30 W ciascuna
- Budget di potenza PoE di 65 watt
- Due porte uplink RJ45 Fast Ethernet
- Velocità della scheda di collegamento di 1.2 Gbps



Pannello frontale



LED	Colore	Stato	Indicazione
Link	Giallo	Acceso	Porta di connessione valida
		Lampeggiante	Invio o ricezione dati
		Spento	Nessuna connessione stabilita
PoE	Verde	Acceso	Un dispositivo è connesso alla porta.
		Lampeggiante	Alimentazione elettrica anomala.
		Spento	Nessuna periferica PSE/PoE è collegata.
SPD	Verde	Acceso	Velocità di 100 Mbps
		Lampeggiante	Velocità di 10 Mbps
PWR	Verde	Acceso	Acceso
		Spento	Spento



Interruttore a scorrimento




STANDARD: consente la normale comunicazione tra le porte.

EXTEND: aprire MTU VLAN, configurare le porte PoE a 10 Mbps ed estendere Ethernet fino a 250 metri



Configurazione



- 1 Utilizzare un cavo Ethernet (Cat5e min.) per collegare i dispositivi alimentati alle porte PoE Out.
- 2 Utilizzare il cavo Ethernet (Cat5e min.) per collegare lo switch alla porta o alle porte uplink.
- 3 Fissare il terminale di messa a terra su un oggetto con messa a terra per prevenire i picchi di potenza.
- 4 Utilizzare il cavo di alimentazione incluso per collegare la presa sul retro dello switch ad una presa di corrente. Il dispositivo supporta l'alimentazione AC100–240V, 50/60 Hz.



Posizionamento

Installazione desktop

Prima di utilizzare il prodotto:

- si consiglia di fare attenzione a dove viene collocato lo switch su una superficie piana che può supportare il peso dello switch (o qualsiasi altro oggetto che deve essere tenuto in considerazione)
- con un minimo di 25 mm (approssimativamente 1") di spazio libero verso l'alto e lateralmente per permettere un'adeguata ventilazione, lontano da sorgenti che possono provocare disturbi e interferenze elettro magnetiche: radio, trasmettitori, amplificatori di banda, ecc.



WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its

 packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son

emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À: | GWARANCJA NA: | GARANZIA A: intellinetnetwork.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

- 1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
- 2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
- 3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que



hayán sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

ENGLISH : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and / or 2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH : Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU I / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/561686



North America
IC Intracom America
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le denominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.



intellinetnetwork.com

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.
Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

INT_561686_QIG_1120_REV_5.11