

Миша HP 480 Comfort з Bluetooth

Миша, створена для вас

Bluetooth-миша HP 480 Comfort ідеально пасуватиме до вашого стилю життя, коли ви клацаєте й гортаєте впродовж дня. Ця миша з програмованими¹ кнопками, 4D-коліщатком, регулюванням нахилу зі швидкою прокруткою та можливістю підключення до 3 пристроїв створена саме для вас.



*Справжній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут



Дзен на долоні

Від прокручування вебсторінок до електронних таблиць, миша HP 480 Comfort Bluetooth створена для природного комфорту та продуктивної роботи впродовж усього дня. Контурна форма, упор для великого пальця, м'які бічні накладки, тихе клацання та термопластичне поліуретанове верхнє покриття допоможуть вам зосередитися на своїх завданнях.



Продуктивність ще ніколи не була настільки індивідуальною

Комфортно працюйте з мишею HP 480 Comfort Bluetooth, що оснащена шістьма програмованими кнопками¹. Зчеплення з різними поверхнями та 4D-колесо з можливістю вертикального й горизонтального прокручування забезпечують оптимальну продуктивність практично на будь-якій поверхні².



З'єднання без перешкод

Від настільного комп'ютера до ноутбука і назад, ця миша Bluetooth® 5.3 без перешкод під'єднується до трьох пристроїв. Створена спеціально для Intel® Evo™, вона швидко починає працювати практично з будь-якою операційною системою³ та забезпечує стабільне дротове з'єднання.

Екологічність в дії

Створено для кращого майбутнього

Миша HP 480 Comfort Bluetooth Mouse - кращий вибір для світлого майбутнього, адже вона містить принаймні 65% перероблених матеріалів⁴. Крім того, завдяки упаковці, сертифікованій FSC®, цю мишу було продумано до дрібниць.



Миша HP 480 Comfort з Bluetooth

Особливості

До 20 місяців роботи від батареї

До 20 місяців роботи від акумуляторної батареї AA.⁵

Режим швидкої прокрутки

Легко регулюйте швидкість прокручування відповідно до своїх потреб. Швидко гортайте вебсторінки чи рядки коду за допомогою коліщатка швидкого прокручування.

Прокручування в 4 напрямках

Ефективніше працюйте з електронними таблицями, прокручуйте вгору та вниз, а також з боку в бік.

Швидка пара для швидких підключень

Створіть пару з пристроєм одним кліком миші. Коли спливаюче вікно запитає, чи хочете ви створити пару, просто натисніть «Так» для безперебійного з'єднання Bluetooth®.

Безпечно дезінфікувати

Цю мишу легко чистити, й вона витримує до 1 000 разів використання побутових дезінфікуючих серветок.⁶



Миша HP 480 Comfort з Bluetooth

Технічні характеристики



Номер продукту	8T6M3AA
Номер UPC	197498232935
Тип підключення	Bluetooth®
Зона дії бездротової мережі	До 10 м на відкритій місцевості ⁵
Опис батареї	1 батарея AA
Термін служби батареї	До 20 місяців ⁶
Світлодіодний індикатор	Індикатор батареї; Індикатор каналу; Стан підключення
Технологія сенсора	Відстеження на різних поверхнях ²
Роздільна здатність датчика	До 4000 точок на дюйм
Номінальне значення датчика	4000 пікселів на дюйм
Кнопки	7
Програмовані кнопки	6 ¹
Розширене коліщатко прокручування	Колесо регулювання нахилу; Швидка прокрутка
Безпека	128-бітне шифрування AES
Колір продукту	Чорний
Management software	Програмне забезпечення HP Accessory Center
Підтримка операційних систем	OC Windows 11; OC Windows 10; macOS; OC Chrome
Системні вимоги, мінімальні	Bluetooth®
Гарантія	Дворічна обмежена гарантія від HP
Сертифікати й відповідність	CB; GS; FCC; IC; RCM; MPTC; WPC; NTC; IMDA; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; MoC; ICASA; UKCA; KCC; VCCI; TUV; ANRT; RATEL; IFETEL; DWLF&M; BIS; Telec; MOICT; ICTqatar; RoHS; Subtel; Рішення № 208; HKP3I; Intel EVO
Комплектація	Бездротова миша; 1 акумулятор AA; Коротка інструкція для початку роботи; Гарантійний талон
Країна походження	Виготовлено в Китаї
Розміри (ш х г х в)	120 × 69,1 × 42,2 мм
Вага	88 г
Розміри упаковки (Ш × Г × В)	85 × 50 × 120 мм
Вага упаковки	154 г
Кількість картонних коробів	30
Розміри великого картонного короба (Д × Ш × В)	45 × 32,7 × 15,8 см
Вага картонного короба	5 кг
Картонних коробок на шар	7
Піддон	13
Картонних коробок на піддон	91
Продуктів на шар	210
Кількість продуктів на піддоні	2730
Вага піддона	469,82 кг
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку	65% пластику вторинної переробки; Пакування підлягає вторинній переробці ^{3,4}



Миша HP 480 Comfort з Bluetooth

Примітки

Виноска щодо повідомлень

- ¹ Потрібне програмне забезпечення HP Accessory Center (HPAC). HPAC можна безплатно завантажити в Microsoft Store.
- ² Склона поверхня може впливати на функціональність.
- ³ Підтримує ОС Windows 10, ОС Windows 11, macOS, ChromeOS.
- ⁴ Частка переробленого пластику виражається у відсотках від загальної ваги пластику. Термін «перероблений матеріал» визначається стандартом EPEAT® для комп'ютерів, а також стандартом IEEE 1680.1-2018.
- ⁵ Тривалість роботи батареї є оцінкою і залежить від багатьох факторів, включаючи кількість активних, бездіяльних і сплячих годин використання, кількість запущених додатків, екологічні умови та використані функції; фактична тривалість роботи батареї буде змінюватися в залежності від використання та екологічних умов. Максимальна ємність батареї природно буде зменшуватися з часом та використанням.
- ⁶ Побутові серветки можна безпечно використовувати до 1000 разів. Тестування без урахування опори для зап'ястя. Ознайомтеся з інструкціями виробника серветок для дезінфекції та рекомендаціями HP щодо рішень для очищення, які були протестовані компанією, у статті «Як чистити пристрої HP за допомогою серветок» за посиланням <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW>

Примітки щодо технічних характеристик

- ¹ Потрібне програмне забезпечення HP Accessory Center (HPAC). HPAC можна безплатно завантажити в Microsoft Store.
- ² Склона поверхня може впливати на функціональність.
- ³ Вміст переробленого пластику виражається у відсотках від загальної ваги пластику. Перероблений матеріал відповідає стандарту EPEAT® для комп'ютерів, стандарту IEEE 1680.1-2018.
- ⁴ Подушки Outside Box і гофровані вкладки придатні для переробки. Усі пластикові вставки містять принаймні 90% переробленого пластику. Можливості для переробки доступні не у всіх країнах.
- ⁵ Радіус бездротового зв'язку залежить від умов навколишнього середовища й комп'ютера.
- ⁶ Час автономної роботи від батареї є приблизним і залежить від багатьох факторів, зокрема кількості активних і сплячих годин використання, кількості запущених програм, умов навколишнього середовища та використовуваних функцій; Фактичний час автономної роботи залежить від використання та умов навколишнього середовища. Максимальна місткість акумулятора з часом поступово зменшуватиметься.

