

# PHILIPS

## AVENT

ขวดนมทารก PPSU

Natural Response

1 ขวด

9 ออนซ์/260 มล.

3-6 เดือน

จุกนมไหลปานกลาง

SCY943/01



## รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย จุกนมที่ดูดได้ราวกับเต้านมแม่

จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น โดยลูกน้อยจะสามารถดูด กลืน และหายใจได้ตามจังหวะธรรมชาติ เสมือนกำลังดูดนมจากเต้านมแม่ ทำให้สลับดูดนมจากเต้านมและขวดนมได้ง่าย

### สลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมได้ง่าย

- ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจุกนมทรงหน้าอก
- จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติ
- ดีไซน์จุกนมแบบไม่มีนมหยดป้องกันไม่ให้มีนมหกหายไป

### ประโยชน์ด้านอื่นๆ

- จุกนมและขวดนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติปลอดสาร BPA\*\*
- เลือกจุกนมที่ไหลในอัตราที่ใช่สำหรับลูกน้อยของคุณ
- ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบนำการไหลแบบใหม่
- ใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่ายและประกอบได้รวดเร็ว
- จับถือได้ง่าย แม้เป็นมือเล็กๆ
- สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent ได้ทุกรุ่น

### วัสดุ PPSU ระดับพรีเมียม

### ระบายลมออกจากช่องท้องของลูกน้อย

### การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

# ไฮไลต์

## จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติ



จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะดูดได้ตามจังหวะการดูดนมธรรมชาติของลูกน้อย ทำให้สลับดูดนมระหว่างด้านนมกับขวดนมได้ง่าย จุกนมมีช่องเปิดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น จะนั้นตอนที่ลูกน้อยหยุดพักเพื่อกลืนและหายใจ นมก็จะหยุดไหลด้วยเหมือนกัน

## วาล์วป้องกันอาการโคลิค



วาล์วป้องกันอาการโคลิคออกแบบเพื่อไล่อากาศออกระหว่างดูดนมเพื่อช่วยลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว

## จุกนมกันนมหยด



ช่องเปิดของจุกนมออกแบบให้ไม่มีนมไหลเฉพาะตอนที่ลูกน้อยดูดนมเท่านั้น คุณเลยมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดทำนมหกหายไปไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก

## การค้นหาลูกน้อยที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ



We all learn at our own pace. Suckling is a skill and some babies develop it quicker than others. That's why some babies might initially benefit from our "First Flow" nipple (Nipple 0) before progressing to the Natural Response nipples. Switch to "First Flow" nipple when your baby takes longer than 20 minutes to drink 50 ml/1.7 oz using the Natural Response nipples. Try a Natural Response nipple with a higher flow rate if your baby is playing with the nipple instead of drinking or seems frustrated. If feeding difficulties persist, consult a healthcare professional.

## จับถือได้ง่าย



ขวดนมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จะจับนุ่มไหนก็จับง่าย ดูดนมได้สบายขึ้นสุด ไม่ว่ามือคุณหรือมือเล็กๆ ก็จับถือได้ง่าย

## ผลิตด้วย PPSU ระดับพรีเมียม



PPSU มีชื่อเสียงในเรื่องของสีทอง อีกทั้งยังให้ความสบายและทนทาน วัสดุนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง\* คล้ายกับกระจก แต่ยังคงมีน้ำหนักเบา

## ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย



คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

## หาจุกนมที่ไหลในอัตราที่ใช้



ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกน้อยและปรับแต่งขวดนมในแบบของคุณ จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม

## ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบนำการไหลแบบใหม่



เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบนำการไหลตามจังหวะ เริ่มด้วยจุกนมที่มาพร้อมกับขวดนม ลองลดการไหลลงหากน้ำนมไหลออกจากปากของการทารกหรือการกลืนกลืน ลองเพิ่มการไหลขึ้นหากทารกเล่นกับจุกนมแทนที่จะดื่มหรือดูดหยุดพัก ในขณะที่เราทำการอัปเดตนี้ คุณอาจได้รับขวดนมแบบใดแบบหนึ่ง

# ไฮไลต์

## สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ



ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ

## ปลอดสาร BPA\*\*



ขวดนมและจุกนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA\*

## ใจเย็นรอลูกน้อยปรับตัว



ขวดนมทารกแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติต่างจากขวดนมทารกแบบปล่อยไหลอิสระ ต้องลองก่อนสองสามครั้งจึงจะจับทางได้เช่นเดียวกับการดูดนมจากเต้า ธรรมชาติก็อย่างนี้แหละ

## ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ



จุกนมมีลักษณะกว้างนุ่มและยึดหยุ่น ออกแบบเพื่อลอกเลียนแบบรูปร่างและความรู้สึกอย่างแท้จริง ช่วยให้ลูกน้อยยึดจุกนมและดูดนมได้สบาย

รายละเอียดเฉพาะ

**อุปกรณ์ต่างๆ**  
ขวดนมทารก 9 ออนซ์/260 มล.: 1 ชิ้น  
จุกนมไหลปานกลาง: 1 ชิ้น

**ฟังก์ชัน**  
คุณสมบัติจุกนม: เทคโนโลยีกันหกหยด, การออกแบบ  
จุกนมทรงหน้าอก, จุกนมนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ



\* ทนความร้อนได้สูงถึง 180°C  
\* 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011