

PHILIPS

AVENT



ultra start

Soother

Conçue pour les nouveau-nés

Orthodontique et sans BPA

Lot de 2

0-2 mois



SCF075/04

Apaise votre nouveau-né dès le 1er jour

Petite et légère pour un maintien parfait

Apaisez votre nouveau-né dès le 1er jour pour votre tranquillité d'esprit. Notre sucette ultra start Philips Avent s'adapte parfaitement à la bouche de votre nouveau-né et peut être utilisée sans risque jusqu'à six mois. Peu importe qui prend soin de bébé, confort et tranquillité sont au rendez-vous !

Pratique et sûre

- Stérilisation et rangement dans un même boîtier

Conçue pour les tout petits

- Optimale pour un développement bucco-dentaire sain
- 98 % d'acceptation de la tétine*
- Téterelle en silicone de qualité alimentaire
- Sucette légère pour nouveau-nés, sûre jusqu'à 6 mois

Points forts

Ultra compacte et légère



Notre sucette nouveau-né a été pensée pour s'adapter aux bouches et visages des tout-petits. Avec sa conception légère et sans anneau, c'est une première sucette idéale qui convient aux bébés jusqu'à 6 mois. La forme et la taille de la tétine aident votre bébé à passer facilement aux gammes de sucettes ultra air et ultra-douce Philips Avent, afin de répondre à ses besoins naturels de tétée.

Acceptation à 98 % de la tétérèlle



Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétérèlles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre eux ont déclaré que leurs bébés avaient accepté la sucette Ultra Philips Avent.

Tétérèlle orthodontique



Nos tétérèlles orthodontiques ultra douces et symétriques sont conçues pour permettre un développement bucco-dentaire naturel.

Tétérèlle 100 % silicone



Nous utilisons uniquement du silicone pour nos tétérèlles Philips Avent. Il s'agit de silicone exclusivement de qualité alimentaire qui ne contient pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Stérilisation en 3 minutes



Les sucettes ultra start Philips Avent sont fournies dans une boîte de transport réutilisable qui sert également de stérilisateur. Ajoutez simplement de l'eau et mettez-la au micro-ondes pendant trois minutes. Une solution facile, hygiénique et prête à l'emploi lorsque bébé en a besoin.

Caractéristiques

Pays d'origine

Indonésie

Inclus

Sucette ultra start: 2 pièces

