

# PHILIPS

## sonicare



Szónikus elektromos  
fogkefe

Series 6100

Akár 20-szor több

lepedékeltávolítás

2 üzemmód, 3 intenzitási szint

Látható nyomásriasztás

21 napos akkumulátor-élettartam



HX7408/01

## Gyengéd tisztítás, még az érzékeny fogak és íny számára is

Akár 20-szor több lepedékeltávolítás\*

A Philips Sonicare 6100 új generációs Sonicare technológiával, egy speciális Sensitive (Érzékeny) üzemmóddal, 3 kefefejjel (a lepedékeltávolításhoz, az érzékeny fogakhoz és a fogfehérítéshez) és alacsony intenzitási beállítással rendelkezik. Ezenfelül nyomásriasztással arra az esetre, amikor a páciensek túl erősen mosnak fogat.

### Gyengéd, kiváló tisztítás

- Teljes körű rendszer az egészségesebb szájüregért

### Erőfeszítés nélküli fogmosás

- Védje ínyét a látható nyomásérzékelés segítségével
- Mindig tudja, mikor kell kefefejet cserélni
- Szabja személyre a tisztítást a 6 fogmosási beállítás segítségével

### Kiváló tisztítás

- Új generációs Sonicare technológia

### Életmódjához tervezve

- Optimalizálja a fogmosást a SmarTimer és a BrushPacer segítségével
- Akár 3 hét fogmosás egy teljes feltöltéssel
- Lézerrel hegesztve az erősség és a tartósság érdekében

# Fénypontok

## A3 All-in-One és S2 Sensitive



Az A3 Premium All-in-One kefefejet a pácienseket szem előtt tartva tervezték. Az A3 kefefej segítségével a pácienseknél akár 20-szor több lepedékeltávolítás\*, akár 15-ször egészségesebb fogíny\*\* érhető el, az elszíneződések eltávolítása pedig akár 100%-kal nagyobb lehet\*\*\*. Emellett: A Sonicare legpuhább sörtéiből készült új S2 Sensitive kefefejnek köszönhetően a páciensek kíméletesen végezhetik a tisztítást, amellyel akár 10-szer több lepedéket távolíthatnak el a nehezen elérhető helyekről\*.

## Új generációs Sonicare technológia



Élvezze a kellemes fogmosási élményt és a szájpótlás új szintjét az új generációs Sonicare technológia segítségével. Fogmosás közben a fogkefe innovatív mágneses rendszere minden tisztítás során beállítja a fogmosás erejét, így a


percenkénti 62 000 sörtemozdulattal optimális teljesítményt biztosít még a nehezen elérhető helyeken is. Eközben a dinamikus folyadékos tisztítás segíti a sörtéket a lepedék eltávolításában, így minden egyes fogmosáskor teljes tisztaságot érhet el.

## 6 fogmosási beállítás



Az érzékeny fogakra és ínyre tervezett Philips Sonicare 6100 két fogmosási üzemmódot biztosít a páciensek számára. A Sensitive üzemmód gyengéd, alapos tisztítást biztosít, míg a Clean üzemmód a kiváló tisztítás érdekében a lepedék eltávolítására összpontosít. A személyre szabott tisztítás kialakításához a páciensek bármelyik üzemmódot kombinálhatják a magastól az alacsonyig terjedő három intenzitási szint egyikével, a pont megfelelő fogmosás beállításához.

## Fénygyűrűs nyomásérzékelő



A páciensek talán észre sem veszik, hogy túl erősen mossák a fogait, a fogkefe viszont észlelni fogja. Az intelligens optikai érzékelő pontosan érzékeli az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást, és lila fénnel villog, miközben csökkenti a rezgést. A páciensek mindig tudni fogják, mikor kell korrigálni a fogmosást, fogínyük pedig védve marad.


## BrushSync csere-émlekeztető



A fogkefe rendszeres cseréje fontos része a megfelelő szájüregi egészség megőrzésének. A BrushSync technológia segítségével a páciensek könnyen fenntarthatják a kefefej maximális teljesítményét. Az innovatív technológia nyomon követi a használat gyakoriságát és a fogmosás intenzitását, valamint emlékezteti a pácienseket, hogy mikor kell kefefejet cserélni.


# Fénypontok

### 2 perces időzítő és fogmosás-ütemező



Két perc elegendő a teljes tisztításhoz, így a SmarTimer jelzi a pácienseknek, ha lejár az idő. A teljes szájüreg egyenletes tisztítása érdekében a BrushPacer szakaszokra osztja a fogmosás menetét, a következő szakaszba való belépést pedig egy rövid rezgésszünet jelzi. Ez segít a pácienseknek abban, hogy minden egyes fogmosáskor egyenletes tisztaságot értsenek el.

### Elsődleges szempont a tartósság



Philips Sonicare fogkeféinket teljes egészében átalakítottuk, hogy erősek, könnyűek és tartósak legyenek. Fejlett lézeres hegesztési eljárásunknak köszönhetően fogkeféinket úgy terveztük, hogy pácienseink még évekig használhassák.

### Akár 3 hét a feltöltések között



Ehhez a fogkeféhez egy nagy teljesítményű akkumulátor tartozik, amelyet úgy terveztek, hogy javítson a fogmosás élményén. Egyetlen feltöltéssel a páciensek akár három hétig is élvezhetik a rendszeres fogmosást, mielőtt újra fel kellene tölteniük.

# Műszaki adatok

## Intenzitási szintek

**Magas:** A hatékonyabb tisztításért

**Közepes:** A mindennapos tisztaságért

**Alacsony:** Érzékeny fogakhoz és ínyhez

## Tápellátás

**Feszültség:** 100–240 V

## Műszaki adatok

**Működési idő (Telitől üresig):** 21 nap

**Akkumulátor:** Újratölthető

**Energiafogyasztás:** Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W

**Elem típusa:** Lítium-ionos

## Formatervezés és kidolgozás

**Szín:** Fehér

## Szerviz

**Jótállás:** 2 év korlátozott garancia

## Egyszerű használat

**Markolat:** Vékony, ergonomikus kialakítás

**Markolat kompatibilitás:** Könnyen rápatintható kefefejek

**Töltöttségjelző:** Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát

**Időzítő:** SmarTimer és BrushPacer a teljes körű és alapos fogmosásért

**USB-A töltés:** A hálózati adapter nem tartozék

## Tartozékok

**Markolat:** 1 6100 tölthető fogkefe

**Fogkefefej:** 30 S2 Sensitive, 30 A3 Premium, univerzális

**Töltő:** 1

## Fogmosási teljesítmény

**Lepedék eltávolítás:** Akár 20-szor hatékonyabb\*

**Egészséges íny:** Akár 15-ször egészségesebb fogíny\*\*\*

**Fehérités:** Akár 100%-kal kevesebb elszíneződés\*\*

**Sebesség:** 62 000 tisztító mozdulat percenként

## Módok

**Clean:** A kivételes mindennapos tisztaságért

**Sensitive:** Érzékeny fogakhoz és ínyhez

## Intelligens érzékelőtechnológia

**Nyomásvisszajelzés:** A gyűrű lila színben világít, Csökkentett rezgés és pulzáló hang

**Csere- emlékeztető:** A BrushSync segítségével mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejet



\* Kézi fogkefével szemben.

\*\* Clean üzemmódban, egy kézi fogkeféhez képest.

\*\*\* Kézi fogkefével szemben. Laboratóriumi vizsgálat esetén.  
In vitro vizsgálat; a tényleges eredmények eltérőek lehetnek.