



Laserowa mysz przewodowa HP 128

Wydajność każdego dnia

Pomyśl, jak często używasz swojej myszy. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy wygodną w użyciu laserową mysz przewodową, aby zapewnić produktywną pracę każdego dnia.



Zaprojektowany z myślą o wysokim komforcie

Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie projektowania zostały odzwierciedlone w laserowej myszy przewodowej HP 128. Ta mysz ma doskonale rozmieszczone przyciski – lewy i prawy – oraz kółko przewijania, dzięki czemu można wygodnie pracować przez cały dzień. Można nawet regulować szybkość kursora w punktach na cal.

Łączność typu Plug and Play

Podłączenie niektórych urządzeń peryferyjnych może być skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Dla kogo? Dzięki łatwej łączności USB typu plug and play można szybko podłączyć laserową mysz przewodową, aby móc w pełni wykorzystać swój dzień pracy.

Przemyślana konstrukcja

Kupując produkty i korzystając z nich, musisz się czuć komfortowo. Możesz mieć pewność, że ta przewodowa mysz jest wykonana w sposób odpowiedzialny z obwodów drukowanych o niskiej zawartości halogenu.¹

Łatwe czyszczenie

Codziennie korzystanie z myszy powoduje gromadzenie się na niej brudu i osadu. Z biegiem czasu może to mieć wpływ na jej działanie. Tę mysz łatwo utrzymać w czystości, ponieważ zaprojektowano ją tak, aby wytrzymywała codzienne czyszczenie chusteczkami dezynfekującymi².

Laserowa mysz przewodowa HP 128



Zgodność	Kompatybilność z komputerami z dostępnym złączem USB-A.
Wymiary	6,3 × 11,2 × 3,6 cm
Waga	80,5 g 2.83 oz
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja.
Zawartość opakowania	Laserowa mysz przewodowa HP 128; Dokumentacja
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Numer produktu	265D9AA
Długość kabla	180 cm
Opis złącza	USB-A

Laserowa mysz przewodowa HP 128

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

² Do czyszczenia myszy HP Elite Presenter, klawiatury HP Premium (bezprzewodowej i USB) oraz przewodowej klawiatury/myszy HP 320 można bezpiecznie używać wybranych chusteczek domowych, nawet do 1000 przetarć. Informacje na temat dezynfekcji można znaleźć w instrukcjach producenta chusteczek, a informacje na temat przetestowanych przez HP roztworów do czyszczenia w poradniku czyszczenia HP znajdującym się w opracowaniu „Jak dezynfekować urządzenia HP”.

