

PHILIPS

AVENT



Große Brustkissen
und Einsätze

Hands-free

28-mm-Brustkissen

26-mm-Einsätze



SCF552/11

Finde deine perfekte Passform

Auffangschalen zur freihändigen Verwendung

Jede Mutter ist einzigartig. Deshalb bieten diese 28 und 26 mm Brustkissen für größere Brustwarzengrößen eine bequeme und sichere Passform. Zur Verwendung mit den Philips Avent Auffangschalen.

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

- Effizientes* Abpumpen, da der Rhythmus deines Babys widergespiegelt wird

Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

- Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

Inklusive, nahtlose Passform

- Das Silikon-Brustkissen schmiegt sich sanft an deine Brust an
- Eine Auswahl an Brustkissen- und Einsatzgrößen für jede Mutter

Besonderheiten

Einzigartige SkinSense Brustkissen



Unsere einzigartigen SkinSense Silikon-Brustkissen wurden für ultimativen Komfort entwickelt und schmiegt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an deine Brustform an. Die Brustkissen bestehen aus lebensmittelechtem Silikon für optimale Sicherheit.

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider



Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe die natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung von Babys wider, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effektives* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe findest. Brustkissen und Einsätze in der richtigen Größe unterstützen das Abpumpen mit einer sicheren und bequemen Passform bei jedem Schritt.

Die richtige Passform finden



Wir unterstützen jede Mutter dabei, sich wohl zu fühlen, und die richtige Passform ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Unser Sortiment an unterschiedlich großen Brustkissen und Einsätzen eignet sich für 99 % der Mütter. Du kannst sie separat kaufen, sodass du ultimativen Komfort beim Abpumpen erlebst.

Einfache Reinigung und Zusammensetzung



Wir haben unsere Pumpe und die Zubehörteile so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Mit nur wenigen Verbindungsstücken kann jede Auffangschale im Handumdrehen auseinandergebaut, gereinigt (von Hand oder in der Spülmaschine), desinfiziert und wieder zusammengesetzt werden.

Daten

Material

Brustkissen und Einsatz: Flüssigsilikon

Lieferumfang

Brustkissen (28 mm): 2 Stück

Einsatz (26 mm): 2 Stück

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

Funktionen

Spezifika Brustkissen und Einsatz: Mehrere Größen verfügbar für die beste Passform

