



Żelazko z generatorem pary z technologią OptimalTemp

- Ciśnienie do 6,5 bara
- Silne uderzenie pary 310 g
- Zabezpieczenie na czas przenoszenia
- System blokady przenoszenia Carry Lock

GC9231/02

Bezpieczne prasowanie bez konieczności regulacji

Odłączany zbiornik wody umożliwiający łatwe napełnianie

Teraz możesz prasować ubrania z jedwabiu, lnu, bawełny czy kaszmiru w dowolnej kolejności — bez konieczności regulacji ustawień. Żelazko PerfectCare firmy Philips umożliwia szybkie prasowanie bez ryzyka przypalenia lub wyświecenia ubrań. To naprawdę proste.

Korzyści

Bezpieczne prasowanie bez konieczności regulacji temperatury

- Prasowanie dżinsów i jedwabnych tkanin bez konieczności regulacji temperatury
- Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania
- Testowane i zatwierdzone przez niezależnych ekspertów w dziedzinie tkanin

Szybkie i efektywne prasowanie

- Ciśnienie do 6 barów
- Gotowość do użytku w 2 minuty, nieograniczone uzupełnianie
- System Easy De-Calc — prosty i skuteczny system antywapienny
- Nowa stopa SteamGlide to najlepsza stopa żelazka oferowana przez firmę Philips
- Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,5 l, do 2 godzin prasowania
- Żelazko można zabezpieczyć, blokując je na podstawie

PHILIPS


Cechy

Ciśnienie do 6 barów



2 razy szybsze prasowanie dzięki parze pod ciśnieniem. Wnika ona głęboko w tkaninę, zapewniając szybkie i łatwe prasowanie, nawet na tkaninach trudnych do prasowania.

Para wydobywa się już po 2 minutach



Para na poziomie maksymalnym wydobywa się już po 2 minutach, a wodę można uzupełnić w dowolnym momencie

System Easy De-Calc



System Easy De-Calc — prosty i skuteczny system antywapieenny gwarantujący dłuższą żywotność generatora pary

Nowa stopa SteamGlide



Nowa stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka oferowana przez firmę Philips. Jest wysoce odporna na zarysowania, gładko przesuwana po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Ołączany zbiornik wody o poj. 1,5 l



Zbiornik wody można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem. Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie. Dzięki zbiornikowi wody o pojemności 1,5 l możesz prasować nieprzerwanie przez 2 godziny bez konieczności ponownego napełniania.

Technologia OptimalTemp



Teraz można prasować dzinsy i jedwabne tkaniny, nie zmieniając ustawienia temperatury. Gwarancja bezpieczeństwa wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania. Rewolucyjna technologia z 1) zaawansowanym, inteligentnym procesorem do precyzyjnej regulacji temperatury stopy, dzięki któremu nie trzeba samodzielnie dostosowywać temperatury, oraz 2) charakteryzującą się wysoką wydajnością cykloniczną komorą na parę, która pozwala uzyskać ciągły strumień pary o dużej mocy. Prasowanie staje się łatwiejsze i szybsze.

Bezpieczne odkładanie



Innowacyjna technologia OptimalTemp firmy Philips to gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania. Podczas prasowania nie trzeba odstawiać żelazka na podstawę — można postawić je bezpośrednio na prasowanej tkaninie lub bawełnianym pokrowcu na deskę do prasowania. Nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych podkładek — żelazko nie zniszczy deski ani ubrań. Technologia ta ułatwia prasowanie i sprawia, że nadgarstek jest mniej obciążony.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia



Żelazko z generatorem pary jest wyposażone w zabezpieczenie na czas przenoszenia. Można bezpiecznie zablokować żelazko na podstawie, aby zmniejszyć ryzyko dotknięcia gorącej stopy. Można też bez problemu przenosić generator pary.

Testowane i zatwierdzone:



To żelazko zapewnia doskonałą jakość prasowania — potwierdziły to testy przeprowadzone przez niezależne instytuty z branży tekstylnej, takie jak DWI, IWTO i Woolmark. Program Woolmark Apparel Care ma zadanie pomóc klientom w zidentyfikowaniu wysokiej jakości produktów do pielęgnacji ubrań, które firma Woolmark zatwierdziła do stosowania na odzieży wełnianej. Do tej pory tylko firma Philips oferująca oryginalną technologię OptimalTemp otrzymała od firmy Woolmark certyfikat Gold. Można mieć pewność, że produkty do pielęgnacji odzieży zatwierdzone przez firmę Woolmark zapewnią wełnianym tkaninom idealną ochronę.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

Stopa żelazka	Stopa SteamGlide
Technologia Optimal-Temp	Tak
Silne uderzenie pary	310 g
Pionowy strumień pary	Tak
Ciśnienie	Do 6
Końcówka Steam Tip	Tak
Moc	2400 W
Sterowanie strumieniem pary	Tak
Regulowane wytwarzanie pary	Tak
Bezpieczne odkładanie	tak

Łatwość użytkowania

Pojemność zbiornika wody	1500 ml
Napełnianie i wylanie wody	Odłączany zbiornik wody
Napełnianie w dowolnej chwili	Wyjątkowo duży otwór wlewowy
Czas nagrzewania	Tak
System przechowywania	2 min
Schówek na wąż	System blokady przenoszenia Carry
Schówek na przewód	Lock
Długość przewodu zasilającego	Schówek na wąż
Obracany przewód	Schówek na przewód
Długość węża	1,8 m
Bezpieczne dla wszystkich tkanin	Przewód obracany o 180 stopni
	1,7 m
	Nawet do delikatnych jakich jak jedwab

Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu	Tak
Rozwiązanie antywapienne	System Easy De-Calc
Przypomnienie o usuwaniu kamienia	Tak

Dane techniczne

Wymiary opakowania	30,5 x 33,5 x 49,1 cm
Wymiary produktu	28,3 x 26,3 x 42,4 cm
Waga żelazka	1,2 kg
Waga żelazka i podstawy	5 kg

Wymiary opakowania

Wysokość	33,50 cm
Szerokość	30,50 cm
Głębokość	49,10 cm
Waga netto	5,09 kg
Waga brutto	6,84 kg
EAN	08710103622161
Liczba produktów w zestawie	1
Kraj pochodzenia	ID
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)	851640



Dane wkrótce ulegną zmianie
2017, Luty 16
Version: 8.0.1
EAN: 08710103622161

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com