

PHILIPS

AVENT

DECT mazuļa
uzraudz. ierīce

Temperatūras sensors



SCD520/00



Precīza temperatūra, pilnīgs komforts

DECT tehnoloģija nodrošina darbību bez traucējumiem

Izmantojot jaunās Philips Avent DECT mazuļu uzraudzības ierīces, izbaudiet pilnīgu sirdsmieru. Varat atbrīvoties, droši zinot, ka mazulis ir apmierināts, pat ja šobrīd neatrodaties pie viņa.

Nekādu traucējumu

- DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem

Kristālskaidra skaņa.

- Papildu drošību garantē kristāldzīdra skaņa
- Izvēlieties labāko skaņas jutību savai apkārtnēi
- LED, kas signalizē par radīto skaņu

330 m dar. rādiuss

- Īpaši liels darb. rād. pilnīgai mobilitātei
- Darbojas līdz pat 24 stundām pirms uzlādes
- Vienmēr uzziniet, vai ir savienojums

Pilnīgs komforts

- Uzraugiet temperatūru mazuļa istabā
- Ar tālvadību aktivizējama naktslampiņa un šūpuļdziesmas
- Uzturiet saziņu ar atbildes iespēju


Izceltie produkti

Garantēta darbība bez traucējumiem



DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli

Palielināts darbības rādiuss



Ar 330 m darb. rādiusu, jostas piespraudi un apkakles stipu pilnīgai mobilitātei mājās un to tuvumā

Nepārspējams darbības laiks



Mazā, uzlādējamā vecāku ierīce sniegs bezvadu izmantošanas brīvību līdz pat 24 stundām, pirms jāveic uzlādēšana

LED, kas signalizē par radīto skaņu



Iedegas indikatori, lai norādītu skaņas jutību mazuļa istabā. Pat ja vecāku ierīcei ir izslēgta skaņa, sasniedzot iestatīto skaņas līmeni, atskanēs skaņas brīdinājums

Šūpuļdziesmas un naktslampiņa



Jūsu mazulis joprojām var būt nemierīgs, kad ievietojat viņu gultiņā. Palīdziet nomierināt un iemidzināt mazuli ar naktslampiņas patīkami silto mirdzumu. Aktivizējiet no vecāku vai mazuļa ierīces. (Tālvadības aktivizācija nav

pieejama ASV.) Nekas nevar būt labāks par liegu šūpuļdziesmu, lai nomierinātu nemierīgu mazuli. No jebkuras telpas mājā varat izvēlēties vienu no 5 nomierinošām melodijām, palīdzot mazulim nemanāmi ieslīgt miegā. (Tālvadības aktivizācija nav pieejama ASV un Kanādā.)

Abpusēja saziņa



Dažreiz mazulim ir nepieciešama tikai jūsu balss nomierinošā skaņa. Tikai vienreiz noklikšķinot uz šīs svarīgās funkcijas, varat sazināties ar mazuli no jebkuras vietas mājās

Digitāls temperatūras displejs



Jūsu mazulis nevar regulēt savu ķermeņa temperatūru tik labi kā jūs, un nelielas izmaiņas temperatūrā var padarīt mazuli nemierīgu. Ja mazuļa istabā kļūst pārāk karsti vai auksti, par to brīdinās īpašs elektronisks temperatūras sensors, izmantojot vecāku ierīces digitālo displeju

Specifikācijas

Tehniskā specifikācija

Darbības temperatūras amplitūda: 10 - 40 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda: 10 - 40 °C

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Frekvenču josla: DECT
Automātiska kanālu izvēle
Kanālu skaits: 120

Lietošanas komforts

Automātisks brīdinājums, ja būsiet ārpus darbības rādiusa.
Baterijas lādēšanas indikators

Izlādēta akumulatora indikators
Skaņas līmeņu indikatori
Skaļuma vadība
Jutīguma kontrole

Piederumi

Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris
Baterijas
Jostas piespraude
DFU/ lietotāja rokasgrāmata
Īsa lietošanas pamācība
Vecāku ierīces uzlādēšanas bāze
Kakla siksnā

Strāvas padeve

Uzlādēšanas laiks: 8 st.
Barošanas avots: 220-240 V
Barošanas avots: 120 V (ASV)
Akumulatora darbības laiks: 24 stundas

Logistikas dati

F kastes izmēri (P x A x Dz.): 220 x 156 x 94 mm

Attīstības posmi

Posmi: Grūtniecība, 0-6 mēneši

