



飞利浦新安怡
经典系列婴儿奶瓶

1 个经典奶瓶

11 安士 / 330 毫升
可调速奶嘴



SCF686/17



临床证明可减少胀气和不适感 *

30 年的信赖

我们的经典系列奶瓶在 30 年时间里深受妈妈们的信赖，并且一直是众多妈妈的首选。它专为愉悦而轻松的喂养体验而设计，临床证明，它可减少胀气和不适感。*

以宝宝选择的节奏哺乳，更加舒适

- 由于奶嘴独特的阀门可轻松吸吮

减少焦躁情绪和不适感

- 实验表明，可显著减少焦躁情绪

空气进入奶瓶，而不是宝宝的肚子

- 经临床证明的防胀气系统

易于从任何方向抓握

- 人体工程学形状，带来最大舒适度

其他优点

- 适用于飞利浦新安怡系列产品
- 此奶瓶不含双酚 A*
- 易于使用和清洁、快速轻松地组装
- 提供不同流量的奶嘴
- 始终使用转接环

PHILIPS
AVENT

经典系列婴儿奶瓶
1个经典奶瓶 11 安士 /330 毫升, 可调速奶嘴


产品亮点

轻松吸吮



奶嘴独特的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出, 有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气

显著减少焦躁情绪



睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。为了确定婴儿奶瓶的设计是否会影响“婴儿行为”, 有人曾开展了一项随机的临床试验。实验表明, 飞利浦新安怡经典系列婴儿奶瓶相比使用其他同类奶瓶, 能够显著减少婴儿的焦躁情绪, 婴儿表现焦躁情绪的时间每天约少 28 分钟 (分别为 46 分钟和 74 分钟, $p=0.05$)。在夜间使用时, 效果尤其明显。 **

人体工程学形状



由于独特的形状, 奶瓶易于从任何方向抓握, 带来最大舒适度, 甚至适合宝宝的小手抓握。

独特的防胀气系统



当宝宝进食时, 奶嘴独特的阀门会弯曲, 以确保空气进入奶瓶, 而不会进入宝宝的肚子。 *

可互换使用



飞利浦新安怡经典系列奶瓶适用于飞利浦新安怡系列产品, 但不包括自然原生系列

SCF686/17

奶瓶。建议经典系列奶瓶仅与经典系列奶嘴配合使用。

此奶瓶不含双酚 A*




飞利浦新安怡经典系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料 (聚丙烯) 制成。

使用简单, 清洁方便



宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件, 便于快速组装。

适应宝宝的成长需要



飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴, 满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考, 因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。

规格

奶瓶

- 材料: 不含双酚 A*

设计

- 奶瓶设计: 人体工程学形状, 宽瓶颈

发育阶段

- 阶段: 0-12 个月

操作简易

- 奶瓶使用: 易于清洗, 易于抓握
- 操作简易: 可在洗碗机和微波炉中使用, 5 个部件

功能

- 吸吮: 轻松吸吮, 提高对奶嘴的接受度
- 奶嘴: 两件式防胀气系统, 伴随吮吸节奏而弯曲

材料

- 奶瓶: 不含双酚 A*, 聚丙烯
- 奶嘴: 不含双酚 A*, 柔软的硅胶

包装内物品

- 婴儿奶瓶: 1 件

兼容性

- 兼容: 吸乳器、VIA 杯和经典系列奶嘴



发行日期 2018-03-30

版本: 8.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 遵守欧盟标准 (2011/8/EU)

* 两周大的婴儿中, 使用飞利浦新安怡奶瓶与使用传统奶瓶喂奶相比, 出现胀气的情况更少。两周大的婴儿, 使用新安怡奶瓶喂奶, 则比使用其它领先品牌奶瓶喂奶的婴儿表现焦躁情绪的情况更少。