



## Philips Screeneo

3D brýle

- DLP-Link

PPA5610/000

# Velký obraz po ruce

Použijte aktivní brýle se závěrkou společně s projektorem Screeneo a vychutnejte si strhující obraz v životní velikosti ve 3D filmech a hrách!

## Výhody

### Aktivní brýle se závěrkou

- Prohlížíte 3D obsah bez kompromisů

### Snadné připojení, pohodlné

- K projektoru Screeneo se připojíte pouhým stisknutím tlačítka
- Lehká a pohodlná

### Dlouhá životnost

- Nabíjecí baterie a nabíječka USB
- Až 30 hodin nepřetržitého sledování

## Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

### Rozsah teplot

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Provoz                  | 0–40 °C  |
| Skladování po rozbalení | -5–50 °C |

### Relativní vlhkost

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Provoz                  | 15–85 % RH |
| Skladování po rozbalení | 15–85 % RH |

### Standardní balení zahrnuje

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 3D brýle PPA5610                 | ano |
| Kvalitní čisticí tkanina         | ano |
| Stručný návod k rychlému použití | ano |
| Pouzdro pro skladování           | ano |
| Nabíjecí kabel pro USB           | ano |
| List s výstrahou                 | ano |
| Záruční list                     | ano |

# PHILIPS

#### Kompatibilní výrobky

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Screeneo HDP 1550           | ano |
| Televizor Screeneo HDP 1550 | ano |
| Screeneo HDP 1590           | ano |
| Televizor Screeneo HDP 1590 | ano |
| Screeneo HDP 1650           | ano |
| Screeneo HDP 1650 TV        | ano |
| Screeneo HDP 1690           | ano |
| Screeneo HDP 1690 TV        | ano |

#### Životnost baterie

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 30 hodin nepřetržitého provozu | ano |
|--------------------------------|-----|

#### Doba nabíjení

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny | ano |
|-------------------------------------|-----|

#### Kontrastní poměr

|        |     |
|--------|-----|
| 1200:1 | ano |
|--------|-----|

#### Nabíjecí baterie

|     |     |
|-----|-----|
| ano | ano |
|-----|-----|

#### Obnovovací frekvence

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 90/100/120/144 Hz | ano |
|-------------------|-----|

#### Typ signálu

|          |     |
|----------|-----|
| DLP-Link | ano |
|----------|-----|

#### Technologie

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| LCD, aktivní brýle se závěrkou | ano |
|--------------------------------|-----|

#### Přenos

|              |     |
|--------------|-----|
| 38 % +/- 2 % | ano |
|--------------|-----|

#### Pracovní proud

|        |     |
|--------|-----|
| 1,9 mA | ano |
|--------|-----|

#### Rozměry balení

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Zabalené (Š x H x V)  | 75 x 65 x 250 mm |
| Rozbalené (Š x H x V) | 155 x 50 x 50 mm |

#### Hmotnost

|           |         |
|-----------|---------|
| Zabaleno  | 0,32 kg |
| Rozbaleno | 0,10 kg |



Změna údajů vyhrazena  
2016, Říjen 12

Version: 4.1.2  
EAN: 3425160326918

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com](http://www.philips.com)