




Philips Zoom
Készletek rendelőben
végzett kezeléshez

DIS690/00

Philips Zoom készletek rendelői eljáráshoz

A Philips Zoom WhiteSpeed lámpával való használatra, Zoom 2

Több száz Philips Zoom felhasználó közreműködésével a Philips minden eddiginél egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá tette a Philips Zoom fogfehérítő rendszer használatát.

A kényelem érdekében testre szabva

- Szabályozható intenzitási beállítások

A legmagabiztosabb mosolya

- Az Ön lehető legfehérebb mosolya
- Fénnyel aktivált technológia az erőteljes fehérítő hatásért

PHILIPS Zoom!

Műszaki adatok

Teljesítmény

- Fogfehérítési eredmények:: Maximális fehérség 45

perc alatt

Fénypontok

Szabályozható beállítások

Más fogfehérítő rendszerektől eltérően a Philips Zoom WhiteSpeed intenzitása állítható és testre szabható, ezáltal megszüntetve az érzékenységet és maximálisan kényelmessé téve a kezelést. Valójában a Philips Zoom WhiteSpeed lámpa használata során a felmérésben részt vett emberek több mint 90%-a egyáltalán nem vagy csak kis mértékű érzékenységet tapasztalt.

Lenyűgöző eredmények – gyorsan

Miért várjon az eredményekre, amikor most is lehet fehérebb a mosolya? A Philips Zoom WhiteSpeed termék segítségével a lehető legfehérebb mosolyát a fogorvosnál végzett 45 perces kezelés alatt elérheti.

Fénnyel aktivált technológia

Sok más rendszertől eltérően a Philips Zoom WhiteSpeed a saját LED fényforrását használja a fehérités felgyorsítására, hogy minimális idő alatt maximális hatást lehessen elérni.



Kiadás dátuma
2015-02-04

Verzió: 2.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com