

Elektrische Schallzahnbürste – Testmodell

- 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten
- 2 Bürstenköpfe
- Mit Drucksensor

HX9142/31



Gleicht unregelmäßige Putztechniken aus

Unsere erste Zahnbürste mit AdaptiveClean-Technologie

Die AdaptiveClean-Technologie besteht aus zwei Komponenten: Dem AdaptiveClean Bürstenkopf und einem intuitiven Drucksensor. Beide ermöglichen es Ihren Patienten, ihre Zähne intelligenter und schonender zu putzen.

Produktübersicht

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Das neue Deep Clean-Putzprogramm: Problemstellen mühelos pflegen

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- InterCare Bürstenkopf

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Intuitiver Drucksensor

Für eine gute Mundgesundheit

- UV-Reinigungsgerät
- 4-Quadranten-Timer
- 2-Minuten-Timer

Hervorragende Reinigung

- Patentierte Sonicare Schallechnologie
- AdaptiveClean Bürstenkopf
- Individuell anpassbare Reinigungseinstellungen

PHILIPS

Besonderheiten

Sonicare Schalltechnologie



Dank des dynamischen Flüssigkeiteffekts werden Zahnpasta und Speichel in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült, für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Deep Clean-Putzprogramm



Unser neues Deep Clean-Putzprogramm reinigt selbst schwer erreichbare Stellen besonders effektiv. Die einzigartige Bewegung des Bürstenkopfs in diesem Modus sowie eine erweiterte dreiminütige Putzzeit machen ihn zur idealen Wahl für die gründliche Pflege von Problemstellen.

AdaptiveClean Bürstenkopf




Weiche, flexible Seiten aus Gummi sorgen dafür, dass sich die Borsten des Bürstenkopfes der Kontur der Zähne und des Zahnfleischs anpassen. Dies sorgt für bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt* zwischen Borsten und Zahn. Dank des flexiblen Bürstenkopfes werden die Borsten sanft am Zahnfleischrand entlang geführt und übermäßiger Druck während des Putzens wird absorbiert. Durch die optimierte Schwingbewegung entsteht ein einzigartiges Putzgefühl und die Reinigung entlang des Zahnfleischrands und an schwer erreichbaren Stellen wird unterstützt*. So werden nachweislich bis zu 10 Mal mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste an schwer erreichbaren Stellen entfernt*.

InterCare Bürstenkopf




Extra lange und dichte Borsten reichen tiefer zwischen die Zähne und entfernen somit deutlich mehr Plaque* in den Zahnzwischenräumen. Optimal für Patienten mit Zahnfleischbluten oder erhöhtem Risiko von Zahnfleischentzündungen.

Intuitiver Drucksensor



Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, vibriert das Handstück sanft, um den Patienten darauf aufmerksam zu machen und ihm die richtige Technik zu vermitteln. In einer Studie unter Patienten in den USA reduzierten 7 von 10 Patienten, die zu aggressiv putzten, ihren Bürstendruck bei Verwendung des Drucksensors.

Individualisierbare Reinigungseinstellungen



Drei Intensitätsstufen und drei Putzprogramme ermöglichen ein optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Reinigungserlebnis, welches die Behandlungstreue der Patienten erhöht. Das dreiminütige Deep Clean-Programm bietet eine hervorragende Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Es ist der optimale Modus für Patienten, die auf problematische Stellen achten müssen.

UV-Reinigungsgerät



Tötet 99 % der Bakterien und Viren ab*. Eventuell als Zubehör in einem der Praxismodelle erhältlich.

4-Quadranten-Timer



Der 30-Sekunden-Intervall-Timer gewährleistet gründliches Bürsten aller vier Quadranten im Mund.

2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbrochure. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Putzprogramme

| | |
|---------------------------------|---|
| Clean Weiß Deep Clean | Für ausgezeichnete tägliche Reinigung Entfernt oberflächliche Verfärbungen Für eine besonders gründliche Reinigung |
| 3 Intensitätseinstel- lungen | Hoch Niedrig Mittel |

Artikel enthalten

| | |
|----------------------------|---|
| Handstücke Bürstenköpfe | 1 FlexCare Platinum 1 AdaptiveClean 1 InterCare, Standard |
| Ladegerät Reiseetui | 1 1 |

Design und Materialausführung

| | |
|-------|-------------|
| Farbe | Platin-Grau |
|-------|-------------|

Reinigungsleistung

| | |
|---|---|
| Geschwindigkeit | Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min. |
| Leistung Vorteile für die Gesundheit Weiße Zähne | Entfernt bis zu 10 Mal mehr Plaque* Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen |
| Timer Drucksensor | Smartimer und Quadpacer Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers |

Benutzerfreundlichkeit

| | |
|---|---|
| Bürstenkopfsystem Reinigungsdauer Akkuanzeige Handstück Anzeige | Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe Bis zu 3 Wochen*** Anzeige zeigt Akkustatus an Schlankes, ergonomisches Design Beleuchtetes Display |
|---|---|

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Akku Betriebsdauer (voller bis leerer Akku) Batterietyp | Wiederaufladbar Bis zu 3 Wochen** Lithium-Ionen |
|--|---|

Leistung

| | |
|----------|---------------|
| Spannung | 110 bis 220 V |
|----------|---------------|

Service

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre eingeschränkte Garantie |
|----------------|---------------------------------|

Verpackungsmaße

| | |
|---|--|
| Höhe Breite Tiefe Nettogewicht Bruttogewicht EAN Anzahl der enthal- tenen Produkte | 23.50 cm 17.10 cm 9.50 cm 0.56 kg 0.68 kg 08710103749646 1 |
| Ursprungsland Harmonisierter Systemcode | CN 850980 |

Außenkarton

| | |
|--|--|
| Länge Breite Höhe Bruttogewicht EAN Anzahl der Verbrau- cherverpackungen | 30.70 cm 18.40 cm 25.70 cm 2.27 kg 18710103749643 3 |
|--|--|

* Als mit einem DiamondClean Bürstenkopf

* Als mit einer Handzahnbürste

* Die Daten sind abrufbar

* Nach einer einzigen Verwendung jeder Zahnbürste im Vergleich zur Oral-B 3000/6000 CrossAction

** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag

