



微晶紧致嫩肤仪

- 塑颜紧致
- 配有普通肌肤型微晶探头

SC6220/02

肌肤更紧致嫩滑，重现年轻光采

双重微晶紧肤科技

使用 VisaCare 真空吸弹按摩和微晶紧肤科技激发并保持自然、年轻的肌肤状态。在去除死皮细胞的同时促进血液循环，帮助肌肤细胞自然更新，令肌肤紧致有光采。

优点

激活新生，重现肌肤健康年轻光采

- 肌肤看上去更年轻
- 4-6 周后肌肤更靓丽、更柔滑和更紧致
- 持续优化您的日常护肤

双重微晶紧肤科技

- 提拉紧致去除老废角质
- 轻柔促进肌肤微循环
- 微晶探头帮助肌肤细胞新生

经临床验证，安全柔和

- 适合不同肤质
- 与专业的科学家和皮肤科专家合作开发

易于使用

- 仅需护理 5 分钟，每周两次
- 无线操作
- 一次充电，可使用 3 周


PHILIPS

特点

年轻

飞利浦 VisaCare 微晶嫩肤技术使嫩肤过程深入肌底，让肌肤更加柔滑、紧致、有光泽。

光滑细嫩效果看得见



93%受访女性在每次使用结束后，感觉肌肤马上变得更加光滑；93%受访女性在使用 6 周后，感觉肌肤更加紧致，提拉，看上去更加健康；89%受访女性在使用 6 周后，感觉肌肤更加有弹性；91%受访女性在使用 6 周后，感觉肌肤更加年轻。*

优化您的日常护肤


87% 的女性受试者在护理之后感觉乳液吸收效果更好。

双重微晶紧肤科技




按摩肌肤，在去除死皮细胞的同时促进血液循环，帮助肌肤细胞自然更新。

真空提拉按摩系统



真空吸弹系统轻柔提拉、深度按摩肌肤，促进血液流动，为表层肌肤输送氧气和营养，焕发肌肤活力。VisaCare 旨在作用于最佳拉伸点，刺激胶原蛋白和弹性蛋白的新生。4-6 周后即可令肌肤更紧绷有弹性。

微晶探头



微晶探头可轻柔去除角质层部分（上层皮肤），并使表皮（第二层皮肤）变厚，让皮肤变得更光滑和焕发神采。它会轻轻推去粗糙表面、碎屑，比手动方法更有效且更易于控制。刺激肌肤，更新细胞，增强弹性。4-6 周后即可令肌肤更紧绷。


适合不同肤质

VisaCare 的温和性与功效经过临床验证。该设备随附普通肌肤型微晶探头，同时单独出售适用于敏感肌肤的敏感肌肤型微晶探头。

与皮肤专家合作开发


飞利浦 VisaCare 采用专业美容院使用的微晶嫩肤技术。为了让您在舒适的家中安全地使用。

5 分钟护理



每周两次、每次 5 分钟的护理，效果立现。令肌肤更加柔滑，尽显健康光泽！

无线操作



Visacare 独特的无线设计让您可以用最舒适的方式享受肌肤护理。

夜间充电



在雅致的充电座中为您的 Visacare 充满电，即可尽情享受 3 周的护理而无需插拔设备。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

优点

去除老废角质

微晶探头

表层增厚
促进肌肤微循环

轻柔摩擦按摩
真空吸弹系统

护肤品	更好地吸收 超过 90%的用户亲身体验到出色效果	电压	100-240 伏
操作简易		服务	
无线设计	充满电后可使用 6 次	保修	2 年全球保修
电量不足指示	亮起的图标	包装尺寸	
操作简单	符合人体工程学的优雅设计	高度	19.00 厘米
别具一格、便于使用的底座	充电及存放底座	宽度	24.10 厘米
适用部位		厚度	7.40 厘米
脸部和颈部	是	净重	0.32 千克
包含		总重	0.59 千克
使用说明	完整的用户手册	EAN	08710103666431
别具一格、便于使用的底座	充电及存放底座	随附产品数量	1
电源适配器	100 - 240 伏电源适配器	原产地	HU
清洁刷	清洁 VisaCare 提示	协调制度编码	850980
功率		外箱	
充电时间	8 小时	长度	24.80 厘米
充电装置	可充电电池	宽度	15.50 厘米
工作时间	每次 5 分钟，可使用 6 次	高度	20.30 厘米
		总重	1.29 千克
		EAN	18710103666438
		用户包装数量	2

* 根据第三方机构 2014 年对 57 位中国女性消费者进行 6 周使用报告显示

