

# PHILIPS

## sonicare

Szónikus elektromos fogkefe alkalmazással

FlexCare Platinum Connected

Személyre szabott tanácsok

Intelligens fogmosás érzékelők

3 üzemmód, 3 intenzitási szint

2 kefefej és UV-fertőtlenítő



HX9192/02



## Intelligens fogmosás. Kimagasló eredmény.

Akár 10-szer több lepedék eltávolítása és egészségesebb fogíny\*

A FlexCare Platinum Connected nem bízta a véletlenre a szájaápolást. Az érzékelők a fogmosási szokásairól eltárolt adatokat Bluetooth® vezeték nélküli technológián keresztül a Sonicare alkalmazásnak továbbítják, amely személyre szabott tanácsokat és visszajelzést nyújt az Ön számára a lehető legalaposabb tisztításért.

### **Kövesse nyomon fogmosási szokásait valós idejű útmutatással**

- Nyomon követheti és javíthatja a lefedettséget
- Túl erős fogmosás esetén figyelmeztető jelzés
- Megtanítja, hogyan csökkentse a dörzsölést

### **A Sonicare alkalmazás személyre szabott visszajelzést nyújt**

- Második esély, hogy a TouchUp segítségével megtisztítsa a kihagyott területeket
- Személyre szabott tanácsok, amelyekkel javíthatja a technikáját
- Viselje jobban gondját a problémás területeknek
- Mindig legyen tisztában a kefefej hatékonyságával

### **A Philips Sonicare nyújtotta legmélyebb, legalaposabb tisztítás**

- Személyre szabott fogmosási élmény
- Pontosan követi a fogak és a fogíny vonalát az alapos tisztítás érdekében
- Az időzítő segíti az alapos fogmosást
- Dinamikus tisztítóeljárás a jobb szájhigiéniá érdekében
- Pusztítsa el a baktériumokat az UV-s fogkefefej-fertőtlenítővel



asimpleswitch.com


# Fénypontok

## Helyérzékelő




A FlexCare Platinum Connected helyérzékelője a jobb lefedettség érdekében mutatja, hogy hol nem mosta meg elége a fogát. Ha vannak olyan helyek, amelyeket következetesen kihagy a fogmosáskor, a helyérzékelő rájuk irányítja a figyelmet.

## Nyomásérzékelő




Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen mos fogat, de a FlexCare Platinum Connected figyelmeztetni fogja erre. Ha túl nagy nyomást alkalmaz, az intuitív nyomásérzékelő gyengéden megrezegteti a fogkefeyelet, így pontosan tudni fogja, mikor kell kíméletesebbnek lennie. A tanulmányok szerint a fogmosást túl erősen végző 10 ember közül 7 sikeresen csökkentette a fogmosáskor kifejtett nyomást a nyomásérzékelő használatakor.

## Dörzsölés-érzékelő



Az elektromos fogkefe használatakor a dörzsölő mozdulatok helyett a fogkefe végzi a munkát. A FlexCare Platinum Connected rendelkezik egy dörzsölés-érzékelővel, amely segít abban, hogy csökkentse a dörzsölést az optimalizált technika és a gyengédebb tisztítás érdekében.

## TouchUp



Ha kihagyta egy területet a fogmosás során, a Philips Sonicare alkalmazás nyomon követi a lefedettséget, és lehetőséget ad arra, hogy még egyszer végigmenjen a területen. A TouchUp személyre szabott útmutatást nyújt a személyes fogmosási adatok alapján, így azonnal kezelheti a kihagyott területeket, és teljesebb tisztaságot érhet el.

## Személyre szabott tanácsok


Want to start a new goal?  
Here are some we recommend for you:

Gum health  
[Learn more >](#)

A FlexCare Platinum Connected lehetővé teszi napi célok beállítását és nyomon követését. A Sonicare alkalmazás tárolja a fogmosási

adatokat és előzményeket, így könnyedén áttekintheti teljesítményét. Az alkalmazás személyre szabott tanácsaival, tippjeivel és figyelmeztetéseivel a fogmosási technikája javulni fog az idő múlásával. És akár meg is oszthatja a fogorvosával az eddigi előrehaladásának jelentéseit.

## Fókuszterületek



Ha a fogorvosa megjelöl bizonyos helyeket a szájban, amelyek nagyobb figyelmet igényelnek a fogkőképződés, az íny visszahúzódása vagy egyéb okok miatt, a FlexCare Platinum Connected segítségével kezelheti ezeket a problémás területeket. A Sonicare alkalmazásban kiemelheti ezeket a területeket a személyre szabott szájtérképen, emlékeztetőként arra, hogy ezekre a területekre különös gondot fordítson az egyes fogmosások alkalmával.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Módok

**Clean (Tisztítás):** A kivételes mindennapos tisztaságért

**Fehér:** eltávolítja a felületi lerakódásokat

**Mélytisztítás:** Az élenkítő mélytisztításért

**3 intenzitási szint:** Alacsony, Közepes, Magas

## Tartozékok

**Markolatok:** 1 FlexCarePlatinum Connected

**Kefefejek:** 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

**Töltő:** 1

**Hordtáska:** 1

**UV-fertőtlenítő:** 1

## Csatlakoztathatóság

**Bluetooth® vezeték nélküli technológia:**

Fogmosási alkalmazás

## Kompatibilitás

**Android-kompatibilis:** Android telefonok, Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

**iOS-kompatibilis:** 3. generációs iPad vagy újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 operációs rendszerrel

## Formatervezés és kidolgozás

**Szín:** Fehér

## Fogmosási teljesítmény

**Sebesség:** Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

**Teljesítmény:** Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el\*

**Egészségügyi előnyök:** Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt

**Fehéritő hatás:** Természetes módon távolítja el a szennyeződések

**Időzítő:** BrushPacer és Smartimer

**Nyomásérzékelő:** A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

## Egyszerű használat

**Fogkefe rendszer:** Könnyen rápattintható kefejek

**Fogmosási idő:** Akár 2 hét

**Töltöttségjelző:** A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

**Markolat:** Vékony, ergonomikus kialakítás

**Kijelző:** Világító kijelző

## Műszaki adatok

**Akkumulátor:** Újratölthető

**Akkumulátor típusa:** Lítium-ionos

**Működési idő (Telitől üresig):** Akár 2 hét

## Energiaellátás

**Feszültség:** 110–220 V

## Szerviz

**Jótállás:** 2 év korlátozott garancia

