



Philips NanoProtect HEPA  
filter  
Originaal asendusfilter

Tööiga kuni 24 kuud

Filtreerib 99,97% 0,003 µm  
osakestest

FY1410/30

## Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks

Originaal Philipsi filter, mis sobib ideaalselt

NanoProtect HEPA tagab, et olete kaitstud viiruste, bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste ja lemmikloomade kõõmaosakeste eest.

### Parim jõudlus

- Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise
- Kuni 99,9% viiruste eemaldus

### Ehtne Philipsi filter

- Täiuslik sobivus püsivalt suure jõudluse saavutamiseks

### Disainitud ümbrusega sobivaks

- Järgige seadme nutikat filtri oleku näidikut

### Parim jõudlus

- NanoProtect HEPA filter puhastab kiiremini kui H13 (4)

### Disainitud ümbrusega sobivaks

- Ühendage seade ja jälgige seda rakenduse kaudu

# PHILIPS

## Originaal asendusfilter

Tööga kuni 24 kuud Filtreerib 99,97% 0,003 µm osakestest

FY1410/30

# Esiletõstetud tooted

## Philipsi originaalfilter




Philipsi originaalfilter on loodud koos seadmega, et tagada täiuslik sobivus, mis garanteerib seadme pideva sujuva toimimise.

## Kvaliteet, mida võite usaldada



Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehast väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.

## Parim jõudlus



NanoProtect HEPA filtri väiksema takistusega kiud maksimeerivad õhuvoolu.


Elektrostaatiline laeng tõmbab ligi kuni 0,003-mikronilisi osakesi 99,98% tõhususega, mis võimaldab filtril puhastada õhku kiiremini kui meditsiiniliselt kasutatav HEPA H13 filter (4)

## Kuni 99,9% viiruste eemaldus



Puhasti püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viirusi. Sõltumatu testimise kohaselt eemaldab kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest. Testitud ka koroonaviiruse suhtes (8).

## Kauakestev toime



Philipsi NanoProtect HEPA filter pakub järjepidevat kaitset ja tagab optimaalse filtreerimise kuni 2 aastaks. (1)

## Pingutusteta hooldus



Philipsi seade annab teile teada, millal eelfiltrit puhastada ja millal filter välja vahetada. Selleks kulub aega vähem kui minut. Seadme hooldus ei nõua pingutusi, et saaksite alati nautida puhast ja tervislikku õhku.

## Jälgige filtri tööiga rakenduses



Rakendus CleanHome+ võimaldab jälgida filtri tööiga ja olekut igal ajal ja kõikjalt (2). Teile antakse märku, kui on aeg filtrit vahetada, ja asendusfiltri saate tellida lihtsalt otse rakenduse kaudu (3).

# Spetsifikatsioon

## Kaal ja mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (P × L × K): 55 × 290 × 375 mm
- Toote mõõtmed (p × l × k): 28 × 275 × 360 mm
- Kaal koos pakendiga: 0,439 kg
- Toote kaal: 0,29 kg

## Disain ja viimistlus

- Värvus(-ed): Valge, hall

## Asendus

- Philipsi õhupuhasti(te)le: AC1213, AC1214, AC1215, AC1217, AC2729

## Talitlus

- Osakeste filtreerimine: 99,97% 0,003 mikroni juures
- Allergeenide filtreerimine: 99,99%
- Viiruste ja aerosoolide filtreerimine: 99,9%

## Hooldamine

- Peske vee all: Ei
- Puhastage harjakesega: Ei
- Puhastage keemiatoodetega: Ei



Väljalaske kuupäev  
2024-02-07

Versioon: 12.12.3

EAN: 87 10103 80852 7

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* (1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Terviseorganisatsiooni linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.
- \* (2) Kohaldatakse ainult valitud mudelitele, millel on ühenduvus
- \* (3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus
- \* (4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal, võimaldades NanoProtectiga Philipsi õhupuhastil pakkuda suuremat puhta õhu voo kiirust (clean air delivery rate, CADR) kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul
- \* (5) Õhust, mis on läbinud filtri, testitud IUTA NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
- \* (6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi puhastiga AC1711 või 1715
- \* (7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).
- \* (8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.