

PHILIPS

空气净化器

Series 3000i

颗粒物 CADR*: 400

甲醛 CADR*: 200

可连接应用程序

AeraSense 灵智感应技术



AC3260/00



长久保护，持久健康

采用 VitaShield IPS 微护盾和 AeraSense 灵智感应技术

飞利浦创新的 VitaShield IPS 微护盾技术可自然去除小至 20 纳米的微粒并可长期有效去除有害气体。AeraSense 灵智感应技术和连接的应用程序可随时随地给您提供实时空气质量反馈。

健康空气

- VitaShield IPS 微护盾，可提供 400 立方米/小时 CADR 的高效性能
- 加厚 60 毫米纳米级劲护滤网-专业 S3 型
- 3 种自动模式和 5 种手动设置
- AeraSense 检测、测量和控制净化

智能净化

- 实时 PM2.5 反馈和 4 色 AQI 灯
- 针对滤网使用寿命的健康空气滤网更换提醒指示灯拥有高准确度
- 经过 ECARF 和 Airmid* 认证或测试

已连接至空气质量应用程序

- 随时随地控制您的净化器
- 请检查您的室外和室内空气质量

产品亮点

VitaShield IPS 微护盾

VitaShield IPS 微护盾采用空气动力学设计和加厚纳米级劲护滤网-专业 S3 型，提升洁净空气量至 400 立方米/小时，有效去除小至 20 纳米的颗粒物*（比 PM2.5 上限值小 100 倍），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护，甲醛 CADR 可达 200 立方米/小时。

纳米级劲护滤网-专业 S3 型

加厚纳米级劲护滤网-专业 S3 型拥有卓越的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。细过滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 的上限值小 100 倍）的微小颗粒，这其中包括一些常见细菌和病毒*。高效去除空气中 99.97% 的颗粒物*，加厚紧密的滤网使用寿命延长 50%*。

多种设置

飞利浦空气净化器系列 3000i 具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的去过敏原模式和强劲的去细菌和病毒模式。除了 3 种自动模式外，本净化器还推出了 5 种手动模式。选择五种不同速度设定中的一种：从静音的“睡眠”模式到强劲的“劲速”模式。您可选择一种适合您的净化设置。

AeraSense 灵智感应技术

AeraSense 是一款专业级传感器，可以准确识别小于 PM2.5 的微小颗粒（包括常见的室内空气传播过敏原）。通过准确感应将净化器设置为适合当前空气状况的理想级别，并且实时反馈室内空气 PM2.5 水平，保证室内空气质量。

空气质量反馈

数字显示屏搭配飞利浦 4 色 AQI 设计，实时显示 PM2.5 浓度反馈和准确的空气质量反馈。

健康空气滤网更换


借助先进的 AeraSense 灵智感应技术，可根据室内污染程度、气流和操作时间准确计算滤网使用寿命。健康空气滤网更换提醒指示灯可及时提醒您更换滤网。如果未及时更换滤网，产品会停止工作，以避免因滤网失效而无法提供健康空气，确保您持久享受健康的空气。

认证



经过 ECARF 和 Airmid* 认证或测试

随时随地控制



通过连接应用程序，随时随地控制您的空气净化器。通过应用程序打开空气净化器，更改风扇速度或检查您的滤网的使用寿命。

室外和室内数据

使用 Ali 应用程序检查您的室内和室外空气质量。仪表板为您直观显示概览以检查室外空气质量和花粉水平，以及净化器不时追踪的室内空气质量。

规格

性能

适用面积: 28~48 平方米
CADR (甲醛): 400 m³/h
CADR 净化空气率 (烟气): 200 m³/h
过滤 PM2.5: >99 %
过滤细菌: 99.99 %
声功率: 32.5~63.8 dB(A)

功能

AeraSense 灵智感应技术

设计和外观

颜色: 米色
控制板颜色: 黑色
机身材料: 塑料

技术规格

电压: 220-240 伏
频率: 50/60 赫兹
电线长度: 2 米
功率: 11~60 瓦

重量和尺寸

产品重量: 8.42 千克
重量 (含包装): 10.96 千克
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 366*251*698
包装尺寸 (长 x 宽 x 高): 474*340*798 毫米



* 由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米 (0.02 微米)。

* 过滤 99.97% 的颗粒物；2015 年由第三方实验室以 5.33cm/s 气流对 360Elite 滤网进行首次通过效率测试

* 颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM；经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试