

PHILIPS

sonicare

Bielsze zęby,
zdrowsze dziąsła

ProtectiveClean
6100

3 programy czyszczenia

Intensywność: wysoka, średnia,
niska

Czujnik siły nacisku: wibracje

Oraz inne zaawansowane
funkcje!



HX6877/29



Białe zęby i zdrowe dziąsła.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

3 programy czyszczenia (clean, white, gum care), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bielsze zęby już po jednym tygodniu
- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Zoptymalizuj czyszczenie

- Trzy programy, trzy poziomy intensywności
- Główki szczoteczki wybierają optymalny program i poziom intensywności

Innowacyjna technologia

- Informuje, gdy zbyt mocno naciskasz
- Łączy rączkę z główką szczoteczki
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Zachęta do dokładnego mycia zębów
- Ułatwia podróżowanie


Zalety

Naturalnie bielsze zęby




Nałóż główkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Szczotkowanie dostosowane do potrzeb



Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program czyszczenia to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program wybielenia jest idealny do usuwania przebarwień, a program ochrony dziąseł to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. Można zmienić kolejność „wyższych” i „niższych” poziomów intensywności, aby uszeregować je odpowiednio do zastosowania od lewej do prawej strony jamy ustnej.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów

ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka elektryczna z czujnikiem nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje główkę szczoteczki z rączką. Tworzą one silne połączenie, które umożliwia korzystanie z inteligentnego trybu parowania i inteligentnych przypomnień o wymianie.


Parowanie programu i poziomu intensywności



Zastanawiasz się, jakiego programu lub poziomu intensywności użyć? Koniec z rozterkami. Funkcja parowania trybu BrushSync informuje inteligentną rączkę, jakiej główki szczoteczki używasz. Jeśli na przykład

nałożysz główkę Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać dla dziąseł optymalny program i poziom intensywności. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz główki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że główka szczoteczki jest skuteczna.

Technologia Philips Sonicare



Rączka i główka Sonicare to doskonałe połączenie. Wynoszą naszą technologię soniczną na nowy poziom i zapewniają niezrównaną skuteczność czyszczenia. Szybkie wibracje rączki powodują do 62 tys. ruchów szczoteczki na minutę, które przekształcają pastę do zębów w pęcherzyki walczące z płytką nazębną oraz kierują je głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, aby czyszczenie było wyjątkowo skuteczne.

Dane techniczne

Programy

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

3 poziomy intensywności: Niski, Średni,

Wysoki

Elementy zestawu

Rączki: 1 ProtectiveClean

Końcówka: 2 standardowe W2 Optimal White

Pokrowiec: 1

Ładowarka: 1

Parowanie w programie BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Łączy się z programem czyszczenia

G2 Optimal Gum Care: Łączy się z programem ochrony dziąseł

W2 Optimal White: Łączy się z programem wybielania

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biało-srebrny

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie, Pozwala ograniczyć powstawanie ubytków

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka wibruje, ostrzegając użytkownika

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.

Technologia BrushSync: Łączy inteligentną rączkę, Łączy inteligentną rączkę szczoteczki

Łatwość użytkowania

Zgodność z rączkami: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

