

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean
5100

Sisseehitatud surveandur

Kolm režiimi

1 × BrushSynci funktsioon

Reisivutlar



HX6859/34



Tervemad igemed. Õrn puhastamine.

Parandage oma igemete tervist kuni 100% tavalise
hambaharjaga võrreldes

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja parandage oma
igemete tervist kuni 100% tavalise hambaharjaga võrreldes

Suu tervishoiu paranemine on tõestatud

- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral
- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Optimeerib harjamist

- Valige kolme režiimi vahel

Uuenduslik tehnoloogia

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks


Esiletõstetud tooted

Loomulikult valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks klõpsake külge W2 Optimal White'i harjapea. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Kolm režiimi



Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma vajadustele kohandada. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt pinnaplekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.

Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrate, täidiste, kroonide ja


laminaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Jälgige oma harjamissurvet



Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Kasulikud taimerid



Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete igat suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlariga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovitame kaasa võtta laadija.

Spetsifikatsioon

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 2 ProtectiveClean

Harjapead: 2 W2 Optimal White, standardne

Reisivutlar: 2

Laadija: 1

Disain ja viimistlus

Värvus: Valge ja helesinine

Puhastusjõudlus

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga, aitab vähendada hambaaukude teket

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

BrushSynci vahetamise meeldetuletus:

Teadke alati, millal tuleb harjapead vahetada

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitumioon

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

