



Philips Sonicare
ProtectiveClean 5100
Bielsze zęby, zdrowsze
dziąsła

3 programy czyszczenia

Intensywność: wysoka
(standardowa)
Czujnik siły nacisku: wibracje
Oraz inne zaawansowane funkcje!



HX6850/34

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

3 programy czyszczenia (clean, white, gum care), 1 poziom intensywności (wysoki), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach
- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Zachęta do dokładnego mycia zębów
- Ułatwia podróżowanie
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

Innowacyjna technologia

- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z główką szczoteczki

Zoptymalizuj czyszczenie

- Do wyboru są trzy programy

PHILIPS

sonicare

Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

3 programy czyszczenia Intensywność: wysoka (standardowa), Czujnik siły nacisku: wibracje, Oraz inne zaawansowane funkcje!


Zalety

Naturalnie bielsze zęby



Nałóż główkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odstąpić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Trzy programy



Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru.

Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Monitoruj nacisk szczotkowania



Zbyt mocne szczotkowanie może uszkodzić zęby i dziąsła. Aby temu zapobiec, szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean emituje delikatny, pulsujący dźwięk, który przypomina o konieczności zmniejszenia nacisku.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje główkę szczoteczki z rączką. Rączka i główka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Przypomnienie o wymianie końcówki




Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz główki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał

HX6850/34

dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że główka szczoteczki jest skuteczna.

Przydatne zegary



Marzy Ci się elektryczna szczoteczka do zębów z odliczaniem czasu? Nasza szczoteczka QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare włącza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Poręczny futerał podróżny i ładowarka



Wysokiej klasy futerał podróżny pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki w podróży, a dzięki kompaktowej podstawie ładującej nie zabraknie Ci zasilania. Po pełnym naładowaniu można regularnie używać szczoteczki przez dwa tygodnie, a ładowarka ułatwia nawet dłuższe wyjazdy.

Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

3 programy czyszczenia Intensywność: wysoka (standardowa), Czujnik siły nacisku: wibracje, Oraz inne zaawansowane funkcje!

HX6850/34

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny

Moc

- Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora
- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
- Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Rączka: 2 ProtectiveClean

- Końcówka: 2 standardowe W2 Optimal White
- Pokrowiec: 2

Skuteczność czyszczenia

- Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać powstawanie ubytków
- Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę
- Usuwanie przebarwień: Wybielanie zębów po 1 tygodniu
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmarTimer
- Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

- Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
- Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł
- Biały: Usuwanie przebarwień

Technologia Smart Sensor

- Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.
- Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania



Data wydania 2021-12-25

Wersja: 4.0.2

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka