

PHILIPS

sonicare



Soniczna szczoteczka
do zębów

ProtectiveClean 4300

1 program, 2 intensywności

Końcówka C2 Optimal Plaque
Defence

Czujnik siły nacisku



HX6803/04

Czystsze zęby. Delikatne działanie.

Usuń nawet 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczką manualną

1 program czyszczenia (clean), 2 poziomy intensywności (niski, wysoki), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Doskonały sposób na przyzwyczajenie się do nowej szczoteczki
- Zachęta do dokładnego mycia zębów

Innowacyjna technologia

- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki
- Informuje, gdy zbyt mocno naciskasz

Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej



Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości pozwala usunąć 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka. Dzięki specjalnie zakrzywionej precyzyjnej końcówce można bez problemu dotrzeć do zębów w głębi jamy ustnej.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Jedyna prawdziwa technologia soniczna



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka elektryczna z czujnikiem nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.


Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki

szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że końcówka szczoteczki jest skuteczna.

Program łatwego startu



Czasem przyzwyczajanie się do czegoś nowego wymaga czasu. Dlatego nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyciu nowej szczoteczki.

Przydatne zegary



QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 14 dni**

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Zużycie energii: Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Jasnoniebieski

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Elementy zestawu

Rączka: 1 ProtectiveClean

Końcówki szczoteczki: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Ładowarka: 1

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki. Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

