

PHILIPS

sonicare



Soniczna szczoteczka
do zębów

ProtectiveClean 5100

3 programy, 1 intensywność

Końcówka W2 Optimal White

Czujnik siły nacisku

Stylowe etui podróżne



HX6857/28

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach
- Bielsze zęby już po jednym tygodniu
- Do wyboru są trzy programy

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Zachęta do dokładnego mycia zębów
- Ułatwia podróżowanie

Innowacyjna technologia

- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki
- Informuje, gdy zbyt mocno naciskasz

Zalety

Naturalnie bielsze zęby



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Trzy programy

Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. Można zmienić kolejność „wyższych” i „niższych” poziomów intensywności, aby uszeregować je odpowiednio do zastosowania od lewej do prawej strony jamy ustnej.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka elektryczna z czujnikiem nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatnie.

Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.


Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki

szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że końcówka szczoteczki jest skuteczna.

Przydatne zegary



QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Poręczny futerał podróżny i ładowarka

Wysokiej klasy futerał podróżny pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki w podróży, a dzięki kompaktowej podstawie ładującej nie zabraknie Ci zasilania. Po pełnym naładowaniu można regularnie używać szczoteczki przez dwa tygodnie, a ładowarka ułatwia nawet dłuższe wyjazdy.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Białojasnoniebieski

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

Rączka: 1 ProtectiveClean

Końcówki szczoteczki: 1 W2 Optimal White

Etui podróżne: 1

Ładowarka: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Quadpacer i SmartTimer

Usuwanie przebarwień: Wybielanie zębów po 1 tygodniu

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki. Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

