

飞利浦新安怡
奶嘴

经典系列

可调速奶嘴
3个月以上（开槽）
2个装

SCF635/27



临床证明可减少胀气和不适感 *

30 年的信赖

使用飞利浦新安怡经典系列奶嘴，您的宝宝可以控制乳汁流量，由此可有效避免进食过量或吐奶。独特的阀门让空气进入奶瓶，因而可促进健康的哺喂，有效减少焦躁情绪和胀气及由此产生的腹部不适。*

非常适用于较稠的液体 - 3 个月以上

- 调节流量，方便宝宝使用

以宝宝选择的节奏哺乳，更加舒适

- 由于奶嘴独特的阀门可轻松吸吮

减少焦躁情绪和不适感

- 实验表明，可显著减少焦躁情绪

空气进入奶瓶，而不是宝宝的肚子

- 独特的防胀气系统

0% BPA（不含双酚 A）

- 不含双酚 A 的奶嘴

PHILIPS
AVENT

奶嘴
经典系列 可调速奶嘴, 3 个月以上 (开槽), 2 个装


产品亮点

轻松吸吮




奶嘴独特的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出, 有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气

显著减少焦躁情绪



睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。为了确定婴儿奶瓶的设计是否会影响“婴儿行为”, 有人曾开展了一项随机的临床试验。实验表明, 飞利浦新安怡经典系列婴儿奶瓶相比使用其他同类奶瓶, 能够显著减少婴儿的焦躁情绪, 婴儿表现焦躁情绪的时间每天约少 28 分钟 (分别为 46 分钟和 74 分钟, $p=0.05$)。在夜间使用时, 效果尤其明显。**

独特的防胀气阀门




当宝宝进食时, 奶嘴独特的阀门会弯曲, 以确保空气进入奶瓶, 而不会进入宝宝的肚子里。

不含双酚 A



该奶嘴由不含双酚 A 的硅胶材料制成 (遵守欧盟标准 2011/8/EU)

适应宝宝的成长需要




飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴, 满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考, 因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。

适用于经典系列奶瓶

建议经典系列奶嘴仅与经典系列奶瓶配合使用。

调节流量



借助可调速奶嘴, 您可以根据液体的稠度来调节流量, 以便完全适应宝宝的吮吸节奏。我们建议您将此奶嘴用于较稠的液体, 如 AR (稠化) 奶、混合婴儿米糊的奶、混合婴儿食物的奶、汤... 当宝宝可接受较稠的食物时, 我们建议使用飞利浦新安怡浓稠液体哺乳奶嘴。

SCF635/27

规格

原产地

• 英国

材料

• 奶嘴: 硅胶, 不含双酚 A*

包装内物品

• 柔软的可调流量奶嘴: 2 件

设计

• 奶嘴设计: 宽

奶嘴

• 流量: 可调流量
• 孔数: 一字孔
• 月数: 3 个月以上 (variflo)

发育阶段

• 阶段: 0-6 个月

功能

• 奶嘴: 伴随吮吸节奏而弯曲
• 吸吮: 轻松吸吮
• 防胀气阀门: 两件式防胀气系统



发行日期 2017-12-17

版本: 18.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 实验表明, 使用新安怡奶瓶喂养两周大的婴儿, 比使用传统奶瓶出现胀气的情况更少。(伦敦儿童健康研究所于 2008 年开展的调查。)

* 两周大的婴儿中, 使用飞利浦新安怡奶瓶与使用传统奶瓶喂奶相比, 出现胀气的情况更少。两周大的婴儿, 使用新安怡奶瓶喂奶, 则比使用其它领先品牌奶瓶喂奶的婴儿表现焦躁情绪的情况更少。

*** 实验表明, 2 周大的婴儿, 较之使用其它主流奶瓶喂奶, 使用新安怡奶瓶喂奶的婴儿, 更少出现胀气及由此产生的腹痛, 尤其在夜里, 效果更加明显。