

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean
4300

Sisesehitatud surveandur

1 puhastusrežiim

1 × BrushSynci funktsioon

Reisivutlar



HX6809/35



Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.

Eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu

Suu tervishoiu paranemine on tõestatud

- Eemaldab tänu InterCare'i harjapeale* kuni seitse korda rohkem kattu
- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Uuenduslik tehnoloogia


- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Lihtne alustamisprogramm aitab luua enda Philips Sonicare'i rutini
- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks


Esiletõstetud tooted

Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu



Klõpsake külge meie InterCare'i harjapea ja parandage igemete tervist kõigest kahe nädalaga. Eriti pikad harjased aitavad tervemate igemete saamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest ja hammaste vahelt rohkem kattu eemaldada.

Jälgige oma harjamissurvet



Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja laminaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

Philips Sonicare'i tehnoloogia




Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Kasulikud taimerid




Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete igat suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

Harjuge uue rutiiniga



Uue harjumuse omaksõõtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendage harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlariga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovitame kaasa võtta laadija.

Spetsifikatsioon

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 2 ProtectiveClean

Harjapead: 2 i InterCare

Reisivutlar: 2

Laadija: 1

Disain ja viimistlus

Värvus: Valge ja piparmündiroheline, Valge ja helesinine

Puhastusjõudlus

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Jõudlus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu*

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga, Aitab vähendada hambaaukude teket

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Taimer: Quadpacer ja SmartTimer

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

BrushSynci vahetamise meeldetuletus:

Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

