

PHILIPS

AVENT

ultra air lutt

Pimedas helendava nupuga

0–6 kuud

Ortodontiline ja BPA-vaba

Kahene komplekt

SCF376/11



Kerge õhuavadega lutt

Lihtne pimedas üles leida

Rahustage oma beebit lutiga, mis laseb nahal hingata ja mida on öösel lihtne üles leida. Philips Aventi ultra öölutil on ülisuured avad, mis hoiavad nahka kuivana, ning pimedas helendav nupp aitab leida lutt ka siis, kui tuled on kustus.

Jätab beebi naha pehmeks ja kuivaks

- Laske nahal hingata

Öösiti kergesti leitav

- Lihtne leida, kui tuled on kustus

Siidpehme nibuosa lisamugavuse jaoks


- Ideaalne tekstuur, mis tagab mugava kasutamise
- Seda armastavad beebid üle maailma*
- Disain järgib suulae, hammaste ja igemete loomulikku kuju

Steriliseerige ja hoiustage ühes mugavas kabis

- Steriliseerige ja hoiustage ühes mugavas kabis

Esiletõstetud tooted

Lisaõhutus



Ülisuured õhuavad võimaldavad teie beebi nahal hingata, hoides seda pehme ja kuivana.

Pimedes helendav




Kasutage ultra airi pimedes helendavat nuppu, et leida oma beebi lutt kiiresti, ilma tulesid põlema panemata.

Siidpehme nibuosa




Kogu ultra air luti disain on kavandatud nii, et see tunduks kerge ja mugav, ning see hõlmab ka siidpehmet nibuosa.

98% lutiga leppimine*



Küsisime emadelt, kuidas nende beebid tekstuuriiga silikoonist nibuosaga luttidega harjuvad ja keskmiselt 98% emadest vastasid, et nende beebid on Philips Aventi ultra soft ja ultra air luttid heaks kiitnud.

Tervislik suu areng



Hoolitsege oma beebi suu arengu eest, kasutades seda sümmeetrilise nibukujuga lutt, mis järgib nende suulae, hammaste ja igemete loomulikku kuju.

Lihtne steriliseerida ja hoiustada



ultra air luti reisiümbriist saab kasutada ka steriliseerijana. Lihtsalt lisage sinna natuke vett ja asetage mikrolaineahju. Nii on teil puhas steriliseeritud lutt järgmiseks korraks kohe olemas.

Spetsifikatsioon

Mis on kaasas

ultra air lutt: 2 tk

Komplekti kuuluvad tarvikud

Steriliseerija/hoiukarp

Ohutus

Ohutusrõnga käepide

BPA-vaba

Hügieen

Kerge puhastada

Saab steriliseerida

Nõudepesumasinas pestav



* Laadige ultra air öölutti päeva- või lambivalguse käes vähemalt tund aega

* 2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriiga nibuosa, mida kasutatakse meie 0–6 k ja 6–18 k ultra air ja ultra soft luttides.

* Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

* Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk