

PHILIPS

AVENT

ультрам'яка пустышка


Ультрам'яка і гнучка

6–18 міс.

Ортодонтична та без вмісту BPA

2 шт. в упаковці

SCF223/03



Найм'якша пустышка для делікатної шкіри дитини*

Гнучкий нагубник для комфортного прилягання

Подбайте про делікатну шкіру дитини з ультрам'якою пустышкою Philips Avent. Наш ультрам'який, гнучкий нагубник повторює форму щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння.

Нагубник FlexiFit

- М'який, гнучкий нагубник залишає менше слідів та подразнень на шкірі
- Заокруглений нагубник для додаткового щоденного комфорту

Зручна м'яка та шовковиста соска

- 98% малюків приймають ультрам'які текстуровані силіконові соски*
- Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння
- Створено для природного розвитку ротової порожнини

Футляр для стерилізації та транспортування

- Стерилізація у мікрохвильовій печі безпечна та легка
- Прості кроки для надійної стерилізації за 3 хвилини

Основні особливості

Гнучкий, м'який нагубник



Чутлива шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини для комфортного прилягання. Цей нагубник залишає менше слідів та подразнення на шкірі вашої дитини.

Заокруглений нагубник



Наш заокруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.

Силіконові соски із відсотком прийняття 98%



Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft.

Шовковиста текстурована соска



Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.

Ортодонтична соска



Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Футляр для стерилізації / транспортування

Використовуючи наш футляр для транспортування, ви можете стерилізувати пустушку в мікрохвильовій печі та пієнічно зберігати її під час подорожі.

Футляр полегшує стерилізацію

Покладіть добре промиті пустушки у футляр, додайте 25 мл води та поставте у мікрохвильову піч із налаштуванням 750–1000 Вт на 3 хвилини. Залиште охолонути на 5 хвилин, вилийте воду, і пустушки готові до використання.

Специфікації

У комплекті:

ультрам'яка пустушка: 2 шт.

Акcesуари в комплекті

Контейнер для стерилізації/транспортування

Безпека

Захисне кільце-тримач

Не містить BPA

Гігієна

Легко мити

Можна стерилізувати

Можна мити в посудомийній машині



* Розроблено у співпраці з лікарями і матерями

**Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.

* З міркувань гігієни замініть пустушки кожні 4 тижні

* Бренд пустушок №1 у цілому світі

* Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

* 85% опитаних мам вважають, що ця пустушка є м'якшою в порівнянні з вісьмома моделями інших провідних марок (незалежне дослідження, США, лютий 2017 р.)