

Mysz przewodowa HP 320M

Profesjonalnej klasy wydajność dla Twojej przestrzeni roboczej

Pracuj wydajnie i zwiększ swoje codzienne możliwości dzięki wygodnej i niezawodnej przewodowej myszy HP 320M.



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Rozwiązanie stworzone z myślą o Twojej wygodzie

Obsługuj wygodnie dokumenty dzięki dobrze wyprofilowanej myszy pasującej do obu dłoni.

Łatwe podłączenie i eksploatacja

Postaw na prostotę technologii plug-and-play i konstrukcję korzystającą z najważniejszych funkcji. Podłącz mysz do dowolnego portu USB w swoim komputerze przenośnym. Rolka myszy służy jako trzeci przycisk funkcyjny.

Bezpieczne czyszczenie

Zapewnij sobie pełen spokój, wiedząc, że możesz bezpiecznie czyścić swoją mysz domowymi chusteczkami do dezynfekcji – myszy HP przechodzą testy obejmujące nawet 1000 przetarć.²

Zrównoważony rozwój w akcji

Z myślą o ochronie środowiska

Dokonaj przemyślanego zakupu, stawiając na rozwiązanie wyposażone w płytki drukowane z niską zawartością halogenu.¹



Mysz przewodowa HP 320M

Specyfikacje



Numer produktu	9VA80AA
Obsługiwane platformy	Kompatybilność z komputerami z dostępnym złączem USB.
Numer UPC	194850063046
Rodzaj połączenia	Łączność przewodowa USB Type-A
Opis złącza	USB
Długość kabla	180 cm
Technologia czujnika	Śledzenie optyczne w czerwieni
Rozdzielczość czujnika	Do 1200 dpi
Przyciski	3
Kółko zaawansowanego przewijania	Tryb normalny
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8
Minimalne wymagania systemowe	Windows 11; Windows 10 (64 i 32-bitowy); (UWP) RS4 lub nowszy
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja.
Zawartość opakowania	Mysz Skrócony arkusz instalacyjny Karta gwarancyjna Informacje o produkcie
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	10,38 × 6,34 × 3,55 cm
Waga	75,8 g



Mysz przewodowa HP 320M

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

- ¹ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
- ² Do czyszczenia myszy HP Elite Presenter, klawiatury HP Premium (bezprzewodowej i USB) oraz przewodowej klawiatury/myszy HP 320 można bezpiecznie używać wybranych chusteczek domowych, nawet do 1000 przetarć. Informacje na temat dezynfekcji można znaleźć w instrukcjach producenta chusteczek, a informacje na temat przetestowanych przez HP roztworów do czyszczenia w poradniku czyszczenia HP znajdującym się w opracowaniu „Jak dezynfekować urządzenia HP”.

