

PHILIPS

AVENT



親餵重現手動吸乳器

吸乳不前傾，精巧輕量

標準套裝



SCF430/10

滿足各種吸乳需求

親餵重現科技，模擬寶寶真實吸吮

創新仿親吮按摩墊與特殊角度設計，讓媽媽能輕鬆的靠在沙發上享受舒適的泌乳過程。模擬寶寶真實吸吮，貼合包覆胸型。精巧輕量，輕鬆調整節奏和吸力。

容易清潔

- 容易清洗，安裝簡單

其他優點

- 為寶寶選擇適合的奶嘴流量

舒適擠乳

- 自由轉換吸乳及餵哺
- 精巧輕量，滿足各種吸乳需求
- 擠乳時無需前傾
- 根據需求，掌控吸乳節奏

攜帶方便，行動便利

- 尤為適合需要在外出時吸乳的媽媽

簡單、溫柔、有效

- 主動貼合，包覆乳房
- 促進乳汁分泌


焦點

親餵重現科技



靈感源自嬰兒的自然吸乳動作的仿親吮按摩墊可以刺激乳腺，從而促進母乳快速流動，讓您舒適有效地擠乳。

仿親吮按摩墊



仿親吮按摩矽膠墊可輕柔伸縮並根據您的乳頭結構調整貼合度，它適用於 99.98% 的乳頭尺寸*（最大為 30 毫米），貼合包覆您的乳房。

找出適合的奶嘴很重要




如果您的新生兒寶寶在整個哺乳過程中一直無法喝到足夠的乳汁，或是汲乳有困難，請改用流速較高的奶嘴。如果持續發生餵哺問題，請諮詢專業醫護人員。

便攜且簡單易用




吸乳器小型輕巧，易於存放和攜帶，在外出時吸乳十分輕鬆方便。

精巧輕量，滿足各種吸乳需求




精巧的便攜式手動吸乳器，方便您隨時隨地溫和吸乳。

自我控制吸力和流速



根據自己的需要調節吸乳節奏和力度，掌控母乳流動速度，舒適自在吸乳。

可靠臥吸乳



傾斜角度設計，擠乳時無須前傾，減少背部痠痛，乳汁輕鬆流入奶瓶。

容易清洗，安裝簡單



少量配件，安裝簡單。

吸乳及餵哺



要使用吸乳器內的母乳進行餵哺，只需將親乳感奶嘴安裝在奶瓶上即可。使用密封墊密封奶瓶，便於儲存母乳供稍後餵哺。

找到適合的奶嘴流量



每個寶寶的哺餵方式各不相同，且各有各的生長發育速度。因此我們設計各式流速，以便找到最適合您寶寶的產品，並為奶瓶增添個人風格。所有自然吮吸奶嘴均以柔軟的矽膠製成。

規格

材質

奶嘴: 不含 BPA

吸乳器: 不含 BPA*

產品內容

拋棄式胸部護墊: 2 件

密封蓋: 1 件

軟墊護蓋: 1 件

配備手柄的擠乳套件: 1 件

4 盎司奶瓶: 1 入

慢速奶嘴: 1 入

功能

可調節矽膠軟墊: 溫和刺激

