

PHILIPS

NIVEA

FOR MEN

NIVEA FOR MEN -
parranajokone

täyttö- ja latausteline

HS8060/24



Pehmeä ajo, hyvinvoiva iho

Emulsion annostelujärjestelmä

Kosteuttava ja rauhoittava NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio levitetään suoraan iholle. Emulsioon on lisätty vitamiineja ja kamomillaa, jotka hoitavat ihoa ja saavat sen näyttämään hyvältä.

Kosteuttava ja ihoa rauhoittava parranajo

- NIVEA FOR MEN -emulsiojärjestelmä

Helppo parranajoemulsion täyttö

- Integroitu patruunantäyttöjärjestelmä

Ihoystävällinen järjestelmä

- Flex Tracker -järjestelmä

Erinomainen luisto

- Glide Rings -renkaat

Automaattinen täyttö ja lataus

- Täyttö- ja latausteline

Kohokohdat

Emulsion annostelujärjestelmä




Kosteuttava NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio levitetään suoraan iholle

Integroitu patruunantäyttöjärjestelmä




Pumppaa NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio täyttöpullostas suoraan Philips NIVEA FOR MEN -parranajokoneeseen.

Flex Tracker -järjestelmä



Flex Tracker myötäilee kasvojen muotoja automaattisesti ja estää ihon ärtymistä.

Glide Rings -renkaat



Ajopäiden liukurenkaat parantavat partakoneen liukumista iholle.

Täyttö- ja latausteline



Täyttää parranajokoneen automaattisesti NIVEA FOR MEN -emulsiolla ja lataa koneen, jolloin se on aina käyttövalmiina.

Voidaan käyttää myös märkäajoon



Parran ajaminen suihkussa säästää aikaa ja jättää raikkaan olo koko päiväksi.

Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Lift & Cut -kaksivaihetekniikka

Myötäilee muotoja: Flex Tracker -järjestelmä

SkinComfort: NIVEA FOR MEN -

emulsiojärjestelmä, Glide Rings -renkaat

Muotoilu: Iholla miellyttävä tarkkuustrimmeri

Helppokäyttöinen

Näyttö: Akku täynnä -merkkivalo, Lataus vähissä -ilmaisin, Latauksen merkkivalo, Matkalukko

Lataaminen: ladattava, Täytä ja lataa,

Pikalataus, Johdoton

Lataaminen: 1,5 tuntia

Wet & Dry: Suihkukäyttö

Ajoaika: 13 päivää

Puhdistaminen: Pestävä

Muotoilu

Pinnoitus: Lakkapinta

Lisätarvikkeet

Voiteet ja emulsiot: Parranajoemulsion täyttöpakkaus 75 ml

Teline: Latausteline, Täyttö- ja latausteline

Pussi: Pehmeä pussi

Ylläpito: Suojus

Virta

Käyttöaika: 40 min

