

Klawiatura przewodowa HP 125



Wydajność każdego dnia

Pomyśl, jak często używasz swojej klawiatury. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy wygodną w użyciu klawiaturę, aby zapewnić produktywną pracę każdego dnia.



Zaprojektowany z myślą o wysokim komforcie

Trójstrefowa, pełnowymiarowa klawiatura przewodowa HP 125 ma nóżki regulowane w zakresie 0–6 stopni, co zapewnia wygodę pisania. Ponadto wskaźnik LED dla Caps, Number i Function lock łatwo przypomina, kiedy te funkcje są aktywne.

Łączność typu Plug and Play

Podłączenie niektórych urządzeń peryferyjnych może być skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Dla kogo? Dzięki łatwej łączności USB typu plug and play można szybko podłączyć klawiaturę, aby móc w pełni wykorzystać swój dzień pracy.

Przemysłana konstrukcja

Kupując produkty i korzystając z nich, musisz się czuć komfortowo. Możesz mieć pewność, że ta klawiatura została wykonana w sposób odpowiedzialny, a ponad 50% tworzyw sztucznych wykorzystanych do jej produkcji pochodzi z recyklingu.

Łatwe czyszczenie

Codziennie korzystanie z klawiatury powoduje gromadzenie się na niej brudu i osadu. Z biegiem czasu może to mieć wpływ na jej działanie. Tę klawiaturę łatwo utrzymać w czystości, ponieważ zaprojektowano ją tak, aby wytrzymywała codzienne czyszczenie chusteczkami dezynfekującymi¹.

Klawiatura przewodowa HP 125



Numer produktu	266C9AA
Zgodność	Kompatybilność z komputerami z dostępnym złączem USB-A.
Długość kabla	180 cm
Opis złącza	USB Type-A
Dimensions (L x W x H)	6,3 × 11,2 × 3,6 cm
Waga	0,08 kg
Długość kabla	70.86 in; 180 cm
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja.
Zawartość opakowania	Klawiatura; Skrócony arkusz instalacyjny; Karta gwarancyjna; Informacje o produkcie
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach

Klawiatura przewodowa HP 125

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Do czyszczenia myszy HP Elite Presenter, klawiatury HP Premium (bezprzewodowej i USB) oraz przewodowej klawiatury/myszy HP 320 można bezpiecznie używać wybranych chusteczek domowych, nawet do 1000 przetarć. Instrukcje producenta chusteczek w odniesieniu do dezynfekcji oraz przewodnik czyszczenia HP dla przetestowanych przez firmę chusteczek można znaleźć w dokumencie How to Sanitize Your HP Device Whitepaper: <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW>.

