

PHILIPS

IPL plaukelių
mažinimo prietaisas

Lumea IPL 9000
Series

„SmartSkin“ jutiklis

Kūnui, veidui, tikslioms
procedūroms

Programa „Lumea IPL“

Naudojamas be laido ir su laidu

BRI955/00



Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Efektyviausias IPL, net iki 6 mėnesių oda be plaukelių atlikus pilną procedūrų ciklą**. IPL technologija su „SenseIQ“ ilgam laikui sumažina plaukelių kiekį, o procedūras galima atlikti patogiai namų sąlygomis. Oda švelni tarsi po procedūrų salone, vadovaujantis individualiomis programėlės „Lumea IPL“ rekomendacijomis.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga
- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Vienintelis „Lumea“ modelis be laido

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 3 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.
- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“

Ypatybės

3 išmanieji priedai




Specialiai sukurti priedai puikiai prilimpa prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Tikslumas: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Programa „Philips Lumea IPL“



Mūsų nemokama instruktavimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikti kiekvieną seansą. Atsisiuntė daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir

veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį




Iš pradžių kas dvi savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blauzdų procedūros trunka 8,5 min.

„SenseIQ“ technologija



„Lumea 9000“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaityto jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

Galima rinktis belaidį variantą



Siekiant didesnio patogumo, „Lumea 9000“ serija yra vienintelis IPL modelis be laido, kuris leidžia dar lengviau tiksliai pasiekti visas vietas ir naudoti jį bet kur, kur tik norite.

Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

Kūno procedūros priedas: Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm², Kūnui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui

Veido procedūros priedas: Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm², papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

Tikslus procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm², Bikinio plotui ir pažastims pritaikyta procedūra

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Įkrovimo laikas: 100 min.

Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių

Maitinimo sistema: Įkraunama baterija

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

Taikymo sritys

Kūno sritys: Bikinis, Kojos, Pažastys, Pilvas, Rankoms

Veido sritys: Viršutinė lūpa, Žandenos, Žandikaulio linija, Smakras

Priedai

Kūno priedas (3 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Tikslus priedas (2 cm²): Skirta naudoti pažastų ir bikinio srityje

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Priedas bikinio sričiai (2 cm²): Specialus režimas bikinio srities plaukams

Veidui skirtas priedas (2 cm²): Saugiai naudojamas veido srityje

Pridėti priedai

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus krepšys

Adapteris: 19,5 V / 4000 mA

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

Saugos žiedo sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos atspalvį

„SmartSkin“ jutiklis: Tinkamas nustatymas pagal pareikalavimą

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Greitam naudojimui

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojamas be laido ir su laidu

Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Techniniai duomenys

Baterijos tipas: Įkraunama baterija

Įtampa: 100–240 V

Didelio našumo lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus**

Šviesos spektras: Kūno priedas > 570 nm, Tikslus priedas > 600 nm

Šviesos srautas (J/cm²): 2–6,5 (priklauso nuo nustatymo)

Procedūros laikas

Veidas: 1 min

Apatinė kojos dalis: 8,5 min.

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Pažastys: 2,5 min.

Bikini linija: 2 min.

Veido sritys: 1,5 min.

Apatinės kojų dalys: 8,5 min.

