

# Rato laser com fios HP 128



## Produtividade no dia a dia

Pense na frequência com que usa o rato. Por isso é que demorámos o tempo necessário para criar um rato laser com fios que proporcione uma utilização confortável, que lhe permita ser produtivo todos os dias – e durante todo o dia, se for necessário.



### **A pensar no conforto**

A nossa experiência ao nível de design reflete-se no rato laser com fios HP 128. Este rato inclui botões esquerdo/direito e uma roda de deslocamento perfeitamente posicionados, para que possa trabalhar com conforto durante todo o dia. Até pode regular a velocidade dpi do cursor.

### **Conectividade Plug and Play**

A ligação de alguns dispositivos periféricos pode ser uma tarefa complexa e morosa. Quem é que precisa disso? Com a simplicidade da ligação USB Plug and Play, pode ligar rapidamente o seu rato laser com fios para prosseguir com o seu dia de trabalho.

### **Concebido de forma responsável**

Sinta-se bem com os produtos que compra e utiliza. Não se preocupe, este rato laser com fios foi fabricado de forma responsável, com placas de circuitos impressos com baixo teor de halogéneo.<sup>1</sup>

### **Limpeza fácil**

Se utilizar o seu rato diariamente, este irá acumular sujidade. Com o tempo, poderá afetar o respetivo desempenho. Como foi concebido especificamente para suportar a limpeza diária com toalhetas desinfetantes<sup>2</sup>, este é um rato que facilmente pode ser mantido limpo.

# Rato laser com fios HP 128



<b>Compatibilidade</b>	Compatível com PCs com porta USB-A disponível.
<b>Dimensões do produto</b>	6,3 x 11,2 x 3,6 cm
<b>Peso</b>	80,5 g 2.83 oz
<b>Garantia</b>	Garantia limitada de 1 ano.
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Rato laser com fios HP 128; Documentação
<b>País de origem</b>	Fabricado na China
<b>Número do produto</b>	265D9AA
<b>Comprimento do cabo</b>	180 cm
<b>Descrição da conector</b>	USB-A

# Rato laser com fios HP 128

## Rodapés com mensagens

<sup>1</sup> As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

<sup>2</sup> Alguns toalhetes domésticos podem ser utilizados em segurança para limpar (até 1000 ciclos de limpeza) o Rato HP Elite para Apresentações, o Teclado HP Premium (sem fios e USB) e o Teclado/Rato com Fios Desktop HP 320: Consulte as instruções do fabricante dos toalhetes e o guia de limpeza da HP no Documento "How to Sanitize Your HP Devices" (Como desinfetar os seus equipamentos HP).

