

HP 125 kablet mus

Daglig produktivitet

Tenk over hvor mye du bruker musen. Dette er grunnen til at vi har tatt oss tid til å designe en mus som er komfortabel å bruke, slik at du kan jobbe produktivt hver dag – og hele dagen om nødvendig.



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.

Laget for komfort

HP 125 kablet mus har perfekt posisjonerte venstre- og høyreknapper og et rullehjul, slik at du kan jobbe komfortabelt hele dagen.

Plug and Play-tilkobling

Tilkobling av tilbehør kan være en komplisert og tidkrevende oppgave. Hvem trenger det? Med enkel plug and play USB-tilkobling kan du koble til musen på et blunk, før du fortsetter med dagens arbeid.

Ansvarlig laget

Du bør få en god følelse av produktene du kjøper og bruker. Vær trygg. Denne kablede musen er ansvarlig laget med halogenfattige kretskort¹.

Bærekraft i aksjon

Enkel rengjøring

Bruker du musen hver dag vil det samle seg opp smuss og skitt. Med tiden kan dette påvirke musens ytelse. Siden denne musen er spesielt utformet til å motstå daglig rengjøring med desinfiserende servietter², er det enkelt å holde den ren.



HP 125 kablet mus

Med

Antimikrobiell

Et antimikrobielt belegg bidrar til at denne musen oppfyller kinesiske standarder for antimikrobiell testing³.



HP 125 kablet mus

Spesifikasjoner



Produktnummer	265A9UT
Plattformer som støttes	Kompatibel med PC-er med tilgjengelig USB-port.
Tilkoblingstype	Kablet USB Type-A
Kabellengde	180 cm
Sensorteknologi	Rød optisk sporing
Sensoropløsning	Opptil 1200 dpi
Knapper	3
Avansert rullehjul	Normal
Operativsystemer som støttes	Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8
Systemkrav, minimum	Tilgjengelig USB-port.
Garanti	1 års begrenset garanti.
Innhold i esken	Mus; QSP; Garantikort; Produktmerknad
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Fysiske mål (B x D x H)	11,2 x 6,3 x 3,6 cm
Vekt	80,5 g



HP 125 kablet mus

Fotnoter

Fotnoter

¹ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

² Utvalgte rengjøringsservietter kan trygt brukes til å vaske HP Elite Presenter-mus, HP Premium-tastatur (trådløst og USB) og HP stasjonær kablet 320 KB / mus med opptil 1000 kluter: Se rengjøringsserviettprodusentens instruksjoner om desinfisering, og HPs rengjøringsveiledning for rengjøringsserviettløsninger som er testet av HP, i Slik renser du HP-enheten din-hvitboken.

³ antimikrobielt materiale (ZEOMIC DAW502, 0.9%) på mus: tastedeksel, toppdeksel, bunnveske og gummi på hjulet. Testkriterier refererer til kinesiske GB21551.2-2010-krav. Testspesifikasjoner: Teststamme; AS 1.90 (eller ATCC 8739), Escherichia coli, antirate = 90 %; Teststamme: ATCC 6538P, Staphylococcus aureus, antirate = 90 %.

